

シーズン機器

ブライトヒーター

HR100/VAL6PH/VAL6PK/VAL6PKⅡ/HR120D/HR-35L/HR-330E-L



HR-330E-L

コード	6847		6848		6849		
メーカー	オリオン機械		静岡製機		オリオン機械		
型 式	HR100	VAL6PH	VAL6PK	VAL6PKⅡ	HR120D	HR-35L	HR-330E-L
発 熱 量 kcal/h	10,000	10,900	15,000	15,000(強) 11,700(弱)	12,100	31,800	30,100
電 源 V(50/60Hz)	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100
消 費 電 力 W	78/74	71/65	110/120	86/76	75/80	80/75	60/60
首 振 角 度 度	↙	↙	上方45°~下方10°	上方40°~下方5°	上45°下10°	↙	上20°
燃料タンク容量 ℓ	9	白灯油 10	白灯油 15	白灯油 22.5	22	41	54
燃 料 消 費 量 ℓ/h	1.2	1.3	1.8	1.8(強) 1.4(弱)	1.44	3.8	3.6
外形寸法 (D×W×H) mm	555×271×651	538×309×587	448×606×713	677×521×723	575×520×655	1,078×575×763	727×546×928
乾 燥 重 量 kg	16	15	22	22	21	53	42

ブルヒーター

GHR240A1-R/FM-101F/FM-181F



GHR240A1-R



FM-101F

コード	6890		6890	
メーカー	オリオン		ダイニチ工業	
型 式	GHR240A1-R	FM-101F	FM-181F	
暖房出力(最大~最小) kW	18.2~9.1	10.00~3.50	17.50~5.60	
燃 料 消 費 量 ℓ/h	1.87~0.94	0.972~0.340	1.70~0.544	
燃焼継続時間(大火力~小火力) h	11~23	約13~38	約11~35	
暖 房 の 目 安 量	木造 42 コンクリート 56	木造 26 コンクリート 35	木造 44 コンクリート 61	
電 源 V(Hz)	単相 100 (50/60)	単相 100 (50/60)	単相 100 (50/60)	
消 費 電 力 W (50/60) Hz	燃焼時火力 56/53 点火時火力 67/64	大火力時 265/265 小火力時 140/140 最大(点火時) 935/935	大火力時 435/435 小火力時 205/205 最大(点火時) 950/950	
外形寸法 (W×H×L) mm	504×870×496	456×665×546	507×724×581	
重 量 kg	30	16.4	19.0	

ジェットヒーター 温風ヒーター

HS290-L/HPD36-L/HS-270-L/HG-DH2/HI35



HS290-L



HPD36-L



HI35

コード	6858				
メーカー	オリオン機械			静岡製機	エクセン
型 式	HS290-L	HPD36-L	HS-270-L	HG-DH2	HI35
発 熱 量 kcal/h	28,600	31,000	27,000	30,100	29,348
風 量 m³/min	44	45/52	40	45/52	192
電 源 50/60Hz V	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100
消費電力 50/60Hz W	400/470	375/420	400/470	232/313	520/613
燃料タンク容量 ℓ	タンク無し	タンク無し	タンク無し	白灯油(タンク無し)	65
燃 料 消 費 量 ℓ/h	4.23	3.7	4.0	3.6	2.4
外形寸法 (D×W×H) mm	1,002×605×712	1,002×605×712	972×605×712	998×554×746	1,142×618×968
重 量 kg	55	48	55	50	84
温風希室温 0℃	10m 先 °C	36	38	34	35
	20m 先 °C	32	35	30	30
	30m 先 °C	30	33	28	27

※カタログ上の数値は測定値であり、保証値ではありません。

ジェットヒーター

HPS-80D/HP-160/HPE310-L/HPS310F-L/HPS310E-LL/
HG-125N/HG-125NII/HP350-L



HPS-80D



HPE310

コード	6811	6812	6814					6815
メーカー	オリオン機械					静岡製機		オリオン機械
型式	HPS-80D	HP-160	HPE310-L	HPS310F-L	HPS310E-LL	HG-125N	HG-125NII	HP350-L
発熱量 kcal/h	8,000	16,800	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	35,000
風量 m³/min	2.6/3.2	5.6	13/15	13/15	13/15	16/18	16/18	14
電源 50/60Hz V	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100
消費電力 50/60Hz W	64/60	180/270	120/140	130/150	130/150	100/112	98/114	380/530
燃料タンク容量 ℓ	9	16	54	54	54	白灯油 54	白灯油 54	58
燃料消費量 ℓ/h	0.96	2.0	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	4.18
外形寸法(D×W×H) mm	499×244×423	861×370×465	770×565×785	750×565×785	750×565×650	712×565×780	717×565×810	1,060×525×658
重量 kg	13	21	37	37	30	37	38	42

石油タンク



コード	9928	
メーカー	ホクエイ	
タンク容量 ℓ	490	90
外形寸法(D×W×H) mm	540×1,450×2,120	380×380×940
重量 kg	76	16

防油 BOX



コード	9031	
メーカー	ユウデン	
外形寸法(D×W×H) (本体) mm	970×1,600×1,850	
外形寸法(D×W×H) (屋根) mm	1,070×1,640×60	
重量 kg	225	

- ◎490 ℓ タンクを入れる、頑丈スチール製ケース。
- ◎雨が降っても、中に水が入りづらい安心設計。

POINT

カギが掛かるので、イタズラ・盗難に対して安心です。
「火気厳禁」「少量危険物貯蔵取扱所」などの
ステッカーが付いています。