KKトイレ

快適KKトイレ

対応地区：北海道豪雪 東北豪雪 関東甲信越豪雪 西日本豪雪

KⅢ-01

コード		7719
メーカー		カナテック
型式		KⅢ-01
基本仕様	全長 W mm	2,600(柱外寸)
	全幅 D mm	2,200(柱外寸)
	全高 H mm	2,650(天井高2,020)
	構造	軽量鉄骨構造
	床面積(外寸面積)	5.72㎡(1.7坪)
	乾燥重量 kg	800
仕上表	屋根	野地板(OSBt9) ガルバリウム鋼板 t0.35
	外壁	金属サイディング
	床	合板 t12
		仕上げ:長尺ビニール床材
	壁/天井	エンビ合板 t3.8
	建具	アルミドア(外部:2重ロック)/アルミサッシ
	照明器具	LED照明
	便器	洋式暖房便座
	洗面台	鏡付洗面台
	給水タンク	トイレ 54ℓ/洗面台 45ℓ
	便槽	350ℓ
	フィッティングスペース	フィッティングボード(オプション品)

オプション対応品
・フィッティングボード ・擬音装置 ・外壁サイディングの変更

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。
※本水洗仕様も受注生産可能でございます。

快適KKトイレ

対応地区：北海道豪雪 東北豪雪 関東甲信越豪雪 西日本豪雪

KⅢ-02

コード		7719
メーカー		カナテック
型式		KⅢ-02
基本仕様	全長 W mm	2,600(柱外寸)
	全幅 D mm	2,200(柱外寸)
	全高 H mm	2,650(天井高2,020)
	構造	軽量鉄骨構造
	床面積(外寸面積)	5.72㎡(1.7坪)
	乾燥重量 kg	900
仕上表	屋根	野地板(OSBt9) ガルバリウム鋼板 t0.35
	外壁	金属サイディング
	床	合板 t12
		仕上げ:長尺ビニール床材
	壁/天井	エンビ合板 t3.8
	建具	アルミドア(外部:2重ロック)/アルミサッシ
	照明器具	LED照明
	便器	洋式暖房便座/小便器
	洗面台	鏡付洗面台
	給水タンク	トイレ 54ℓ/洗面台 45ℓ/小便器タンク容量 45ℓ
	便槽	350ℓ×2
	フィッティングスペース	フィッティングボード(オプション品)

オプション対応品
・フィッティングボード ・擬音装置 ・外壁サイディングの変更

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。
※本水洗仕様も受注生産可能でございます。

KKトイレ

非水洗トイレ・簡易水洗式トイレ（シングル・ダブル）

対応地区：北海道地区 東北地区 関東甲信越地区 西日本地区

NUT-01/NUT-02/NUT-03/V1-03/NUT-04/V1-04

簡易水洗トイレ　V1-03



▲V1-03



簡易水洗トイレ　V1-04



▲V1-04



簡易水洗トイレ　NUT-03



▲NUT-01/NUT-03



簡易水洗トイレ　NUT-04



▲NUT-02/NUT-04



コード		7780	7781	7782	7782	7783	7783
メーカー		カナテック					
型式		NUT-01	NUT-02	NUT-03	V1-03	NUT-04	V1-04
仕様	水洗	非水洗	非水洗	簡易水洗	簡易水洗	簡易水洗	簡易水洗
	使用形式	大小兼用×1	小用×1 大小兼用×1	和式/洋式便器×各1	和式/洋式便器×各1	小用×1 和式/洋式便器×各1	小用×1 洋式便器×1
	窓数	1	2	1	―	1	―
	ドア数	1	2	1	1	2	2
	照明	1	2	1	1	2	2
	臭気抜装置	電動ファン×1	電動ファン×1	電動ファン×1	電動ファン×1	電動ファン×1	電動ファン×2
	外内壁	金属サイディング	金属サイディング	金属サイディング	FRP	金属サイディング	FRP
	便槽容量 ℓ	590	710	650	530	850	1,080
	水タンク容量 ℓ	―	―	50	60	50	60×2
外部寸法仕様	全長 D ㎜	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640
	全幅 W ㎜	1,150	2,000	1,150	1,000	2,000	2,000
	全高 H ㎜	2,546	2,546	2,593	2,625	2,593	2,625
	乾燥重量 kg	570	880	620	260（檜無）／350	940	640

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

簡易水洗トイレ・本水洗トイレ

FR-22/FE-20(特注品)

対応地区：

北海道地区　東北地区　関東甲信越地区　西日本地区

簡易水洗トイレ　FR-22　レストルーム

コード		7784
メーカー		カナテック
型式		FR-22
仕様	水洗	簡易水洗
	使用形式	小用×1 和式/洋式便器×各1
	照明	2
	臭気抜装置	電動ファン×1
	給気口	3
	便槽容量 ℓ	1,215
	水タンク容量 ℓ	トイレ用55／手洗用30
外部寸法・仕様	全長 D mm	2,200
	全幅 W mm	3,100
	全高 H mm	2,650
	乾燥重量 kg	1,700
	構造/屋根	軽量鉄骨･ガルバリウム鋼板
	外壁	金属サイディング
	窓(アルミサッシ)	2
	点検窓(アルミサッシ)	1
	入口ドア(アルミ框･ドア)	1
	兼用側入口ドア(アルミ框･ドア)	1
内部仕様	天井高 mm	2,416
	床	縞鋼板
	壁/天井	エンビ合板 t3.8
	照明(蛍光灯)	2
	コンセント	1
	換気扇	1

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

コード		7784
メーカー		カナテック
型式		FE-20(特注品)
仕様	水洗	本水洗
	使用形式	小用×2　大小兼用×2
	照明	3
	給気口	3
外部寸法・仕様	全長 D mm	1,800
	全幅 W mm	3,600
	全高 H mm	2,630
	構造/屋根	軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板
	外壁	金属サイディング
	窓(アルミサッシ)	2
	入口ドア(アルミ框･ドア)	1
	兼用側入口ドア	2
内部仕様	天井高 mm	2,209
	床	クッションフロアー
	壁/天井	プリント合板 t3.8
	照明(蛍光灯)	2
	コンセント	5
	換気扇	1

※特注製作のため仕様の変更がある場合がございます。

バイオトイレ

対応地区：製造終了

KBTレスト型/KBT水洗式

KBT レスト型

KBT 水洗式



◀KBTレスト型　◀KBT水洗式

コード		7785	
メーカー		カナテック	
型式		KBTレスト型	KBT水洗式
外部寸法・仕様	全長 D mm	2,500	2,060
	全幅 W mm	1,800	2,400
	全高 H mm	2,550	2,665
	乾燥重量 kg	950	1,100
	構造/屋根	軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板	軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板
	外壁	金属サイディング	金属サイディング
	窓(アルミサッシ)	2	2
	ドア(アルミサッシ)	2	1
内部寸法・仕様	天井高 mm	1,954	1,954
	間口 mm	1,642	2,400
	奥行 mm	2,342	2,060
	床	合板下地、シート仕上	合板下地、シート仕上
	壁/天井	エンビ合板	エンビ合板
	給気口	2	1
	照明(蛍光灯)	3	3
	コンセント	3	3
	換気扇	1	1

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

トイレ

簡易水洗・本水洗・身障者簡易水洗・快適トイレ・車載トイレ

TU-V1F4KM/TU-V1F4WKM/TU-L3F4W/TU-CTLF4/TU-V1JKM/TU-V1WKM/TU-S3F4W/GT-QT/GX-ACP/GX-WR/TU-CTiXF4/TU-CTiXFUM/TU-CTWiXF4/TU-L3F4W/TU-CTLF4

対応地区：北海道地区 東北地区 関東甲信越地区 西日本地区

簡易水洗タイプ

製造終了

身障者簡易水洗タイプ TU-S3F4W

GT-QT

コード		7782		7782		7782		7784	7788	7782	
メーカー		ハマネツ							日野興業		
型式		TU-V1F4KM	TU-V1F4WKM	TU-L3F4W	TU-CTLF4	TU-V1JKM	TU-V1WKM	TU-S3F4W	GT-QT	GX-ACP	GX-WR
仕様	水洗	簡易水洗和式	簡易水洗洋式	簡易水洗洋式	簡易水洗洋式	本水洗和式	本水洗洋式	身障者簡易水洗洋式	簡易水洗洋式	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ/和式/簡易水洗	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ/洋式/本水洗
	様式	兼用		洋式		兼用		兼用	洋式	和式	洋式
	給水タンク容量 ℓ	60		40		✓		✓	20	✓	✓
	便槽容量 ℓ	360		120		✓		✓	80	✓	✓
外部寸法仕様	寸法 H mm	2,470		1,783		2,420		1,994	1,746~2,090	2,590	2,240
	W mm	840		1,470		840		1,456	850	850	850
	L mm	1,550		1,160		1,340		1,431	1,125	1,590	1,125
	重量 kg	91		140	135	94	84	121	97	99	81
内部仕様	凍結防止ヒーター性能	出力(60W~209W) 電源(AC100V50/60Hz)		✓		✓		✓	✓	✓	✓
	電動ベンチレーター性能	出力 (8W/10W) 電源(AC100V50/60Hz)		✓		✓		✓	✓	✓	✓

快適トイレ TU-CTiXF4/
快適トイレ TU-CTiXFUM

快適トイレ TU-CTWiXF4

車載快適トイレ TU-CTLF4

コード		7719	8344	7719	7788	
メーカー		ハマネツ				
型式		TU-CTiXF4	TU-CTiXFUM	TU-CTWiXF4	TU-L3F4W	TU-CTLF4
仕様	水洗	簡易水洗洋式	簡易水洗手洗	簡易水洗洋式+手洗	簡易水洗洋式	
	様式	洋式	手洗	洋式+手洗	洋式	
	給水タンク容量 ℓ	60	20	洋式60／手洗給水タンク10	40	
	便槽容量 ℓ	330	330	330	120	
外部寸法仕様	寸法 H mm	2,470	2,470	2,470	2,064	
	W mm	845	845	1,869	1,470	
	L mm	1,555	1,555	1,555	1,160	
	重量 kg	93	85	180	140	135
内部仕様	凍結防止ヒーター性能	✓	✓	✓	✓	
	電動ベンチレーター性能	✓	✓	✓	✓	

ルーバーフェンス/ハマネツ



POINT 01 スピード施工 部品点数を最適化し、業界トップクラスの施工性

施工時間約10分(L字3スパンの場合)

トイレとの固定

POINT 02 優れた意匠性と耐久性

パネルカラーをトイレの側面と合わせ
統一感をもたせました。
縦リブを増やして強度アップ。
ウェイトタンクは
円形構造のため、
向きの調整は必要ありません。
積み重ねできるので、
強風の地域でも安心です。

POINT 03 専用金具でしっかり固定

専用金具を使って、パネルや補強桟をしっかり固定し、
ぐらつきを抑えます。

快適トイレ
NETIS 登録製品

快適トイレ適合品×NETIS取得！現場の快適環境を御提案します

TU-iX シリーズ　CTWiX

洋式・手洗を標準装備

グラウンド、
工事現場、
工場など屋外の
あらゆる場所に

★ゆったりとした室内
★デザインパネル採用
★衛生的で使いやすいフットレバー
★リフトの爪全挿入可能

W1869×D1573×H2530／約192kg
便槽320L／給水 洋60L,手10L

移動を必要とする工事に最適

車載トイレ

道路工事や河川敷等護岸工事など
移動を必要とする工事に

★道路交通法を遵守
★トイレに見えないデザイン
★ゆったりとした室内
★洋式便器・除菌クリーナー
・手洗器を標準装備

W1470×D1160×H2064
（屋根閉時全高H1783）／約135kg
便槽120L／給水 洋40L,手10L

Hamanetsu　株式会社 ハマネツ　東京都品川区大崎 1-6-4　新大崎勧業ビルディング 4F　TEL. 03-4329-1010

KKトイレ

快適KKトイレ

対応地区：九州管

KⅢ-02P











コード		7719
メーカー		カナテック
型式		KⅢ-02P
基本仕様	全長 D ㎜	2,520（柱外寸）
	全幅 W ㎜	2,020（柱外寸）
	全高 H ㎜	2,760（天井高1,980）
	構造	軽量鉄骨構造
	床面積 ㎡	5.09(1.5坪)
仕上表	屋根	野地板（OSB）ガルバリウム鋼板 t0.35
	外壁	金属パネル t30
	床	合板t12 仕上:長尺ビニール床材
	壁/天井	エンビ合板 t4.0
	建具	アルミドア（外部:2重ロック）/アルミサッシ
	照明器具	LED照明
	便器	洋式便座
	洗面台	鏡付洗面台
	給水タンク	トイレ70ℓ/手洗10ℓ
	便槽 ℓ	350
	フィッティングスペース	フィッティングボード（オプション品）
	エアコン	オプション品

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

RPKトイレ

KKハウス RPKレストルーム

対応地区：九州

RPK40本水洗/RPK50本水洗

RPK50レストルーム

RPK40レストルーム



RPK50レストルーム



レストルーム共通



コード			7784	
メーカー			カナテック	
型式			RPK40レストルーム	RPK50レストルーム
基本仕様	全長	W mm	5,710（柱外寸）	7,520（柱外寸）
	全幅	D mm	2,350（柱外寸）	2,350（柱外寸）
	全高	H mm	2,700	2,700
	構造/屋根		軽量鉄骨造/野地板（OSB t9）ガルバリウム鋼板 t0.35	
仕上表	外壁		断熱材充填パネル t33(表面材:カラー鋼板 t0.3)	
	床		カラーコンパネ t12	
	壁/天井		熱材充填パネル t 33 / グラスウール 25mm プリント合板 t2.5	
	建具		アルミドア×4枚/ アルミサッシ×2枚	アルミドア×5枚/ アルミサッシ×2枚
	照明器具		LED照明	
	便器		洋式便器×2/小便器×2	洋式便器×3/小便器×3
	手洗器		2	2
	エアコン		オプション品	

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。