ウインチ・ベルコン・ジャッキ類

レバーブロック

LB008/YA-80/LB010/YA-100/LB016/YA-160/LB032/YA-320/LB063

LB032

コード	4821		4822		4823	
メーカー	キトー	象印	キトー	象印	キトー	象印
型式	LB008	YA-80	LB010	YA-100	LB016	YA-160
定格荷重 kg	800	800	1,000	1,000	1,600	1,600
標準揚程 m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
巻上平均手動力 kg	29	30	36	37	34	36
ロードチェーン線径×掛数 mm	5.6×1	5.6×1	5.6×1	5.6×1	7.1×1	7.1×1
試験荷重 kg	1,200	↙	1,500	↙	2,400	↙
質量 kg	5.7	6	5.9	6.2	8	9.2

コード	4825	4825	4826
メーカー	キトー	象印	キトー
型式	LB032	YA-320	LB063
定格荷重 kg	3,200	3,200	6,300
標準揚程 m	1.5	1.5	1.5
巻上平均手動力 kg	37	44	38
ロードチェーン線径×掛数 mm	10×1	9×1	10×2
試験荷重 kg	4,800	↙	7,900
質量 kg	15	15.5	26

チェーンブロック

CB005/C21-0.5/CB010/C21-1/CB015/C21-1.5/CB020/C21-2/
CB030/C21-3/CB050/C21-5/CB100/CB150

CB010

コード	4831		4833		4834		4835
メーカー	キトー	象印	キトー	象印	キトー	象印	キトー
型式	CB005	C21-0.5	CB010	C21-1	CB015	C21-1.5	CB020
定格荷重 kg	500	500	1,000	1,000	1,500	1,500	2,000
標準揚程 m	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3
フック間最小距離 mm	285	275	295	310	350	340	375
巻上平均手動力 kg	23	26	28	32	35	33	36
試験荷重 kg	750	↙	1,500	↙	2,400	↙	3,000
質量 kg	10	6.1	11.5	9.2	14.5	11.7	20

コード	4835	4836		4837		4838	4839
メーカー	象印	キトー	象印	キトー	象印	キトー	キトー
型式	C21-2	CB030	C21-3	CB050	C21-5	CB100	CB150
定格荷重 kg	2,000	3,000	3,000	5,000	5,000	10,000	15,000
標準揚程 m	3	3	3	3	3	3.5	3.5
フック間最小距離 mm	384	510	480	600	555	760	1,020
巻上平均手動力 kg	33	36	38	33	34	36	37
試験荷重 kg	↙	4,800	↙	7,500	↙	12,500	20,000
質量 kg	16.7	24	19.4	41	33.9	83	155

チールホール

Tu-16/T-35

Tu-16

コード	4813	4815
メーカー	カツヤマ	
型式	Tu-16	T-35
能力 kg	1,600	3,000
揚程	無制限	無制限
ストローク mm/min	70	26/48(2段切替)
寸法（D×W×H） mm	644×360×143	712×350×140
使用ロープ(最大径) mm	11.7	16.3
ロープ切断荷重 kg	9,600	18,000
安全ピンの耐力 kg	3,200	〃
ワイヤロープ	標準20M付	標準10M付
挺子比	40:1	85:1(52:1)
質量 kg	18	26

電動チェーンブロック

ER2-010S/ER2-015S/ER-015S-6M/ERM015S-6M/ER2-020L

ER2-010S

コード	4578	4579			4580
メーカー	キトー				
型式	ER2-010S	ER2-015S	ER-015S-6M	ERM015S-6M	ER2-020L
定格荷重 kg	1,000	1,500	1,500	1,500	2,000
標準揚程 m	4	4	6	6	4
フック間最小距離 mm	430	510	505	495	575
試験荷重 kg	1,250	1,880	1,880	1,880	2,500
質量 kg	55	74	76	115	75

ウインチ・ベルコン・ジャッキ類

ウインチ

SX-201/SX-203/MA650M/SW151RB



MA650M

コード		4521		4520	4522
メーカー		富士製作所		トーヨーコーケン	新ダイワ
型式		SX-201	SX-203	MA650M	SW151RB
ワイヤ張力(50Hz)	kg	146	293	150	150
ワイヤ張力(60Hz)	kg	122	244	150	150
ワイヤ速度(50Hz)	m/min	23.2	11	24	26
ワイヤ速度(60Hz)	m/min	27.5	13.4	24	26
適性ワイヤ径	φ	6	6	5	5
ワイヤ巻取量	m	51	51	60	30
電源	V	100	100	100	100
モーター出力	kW	0.75	0.75	0.65	1.3
寸法(D×W×H)	mm	415×320×240	415×320×240	468×300×298	490×222×270
自重量	kg	40	40	25	18

ウインチ

MA2/WK-55X/MA3/MA5/MA7/MA10



MA10

コード		4522		4523	4524	4525	4526
メーカー		トーヨーコーケン					
型式		MA2	WK-55X	MA3	MA5	MA7	MA10
定格荷重(50Hz)	kg	250	1,000	400	650	1,000	1,300
定格荷重(60Hz)	kg	200	1,000	400	550	850	1,000
ワイヤ速度(50Hz)	m/min	27	4	30	33	35	37
ワイヤ速度(60Hz)	m/min	33	5	36	40	42	44
適性ワイヤ径	φ	6	10	8	10	12	14
ワイヤ巻取量	m	120	60	120	150	150	160
電源	V	200	200	200	200	200	200
モーター出力	kW	1.5	1.0	2.5	3.9	6.1	8.1
寸法(D×W×H)	mm	732×367×352	738×277×270	877×401×457	1,027×467×503	1,185×533×651	1,320×564×700
自重量	kg	78	69	160	230	350	460

マイティーアーム

140A/250L



型式		140A	250L
定格荷重	kg	140	250
旋回半径	mm	650	700
旋回角度		240°	200°
適合パイプ径	φ	42.7~48.6	42.7~48.6
質量	kg	6.2	10

シルバーウインチ

TX303



コード	4521
メーカー	富士製作所
型式	TX303
定格荷重（50Hz） kg	300
定格荷重（60Hz） kg	300
ワイヤ速度（50Hz） m/min	6.9
ワイヤ速度（60Hz） m/min	8.5
適性ワイヤ径 φ	6
ワイヤ巻取量 m	51
電源 V	200
モーター出力 kW	0.75
寸法（D×W×H） mm	320×415×240
自重 kg	38

ベビーホイスト

BH-420/BH-430/BH-740/BH-820/BH-830/BH-930/ SW130M-20/SW200-29

コード	4570					
メーカー	トーヨーコーケン					
型式	BH-420	BH-430	BH-740	BH-820	BH-830	BH-930
定格荷重 kg	160	130	100	230	180	200
揚程 m	20	30	40	20	30	30
ロープ速度 m/min	10	10	25	12	12	20
電源/モーター V/W	100/400	100/400	100/600	100/580	100/580	100/800
ワイヤー直径 φ×m	5×21	5×31	4×41	6×21	5×31	5×31
吊金具	スイベルフック	スイベルフック	スイベルフック	スイベルフック	スイベルフック	スイベルフック
操作コード（コネクタ付） m	10	10	10	20	30	10
電源コード m	5	5	5	5	5	5
寸法（D×W×H） mm	363×220×772	363×220×772	383×220×772	420×220×805	420×220×805	450×450×805
重量 kg	17	17	17	19	19	20

コード	4570	
メーカー	新ダイワ	
型式	SW130M-20	SW200-29
ワイヤ張力（50Hz） kg	130	200
ワイヤ張力（60Hz） kg	130	200
ワイヤ速度（50Hz） m/min	25	10
ワイヤ速度（60Hz） m/min	25	10
適性ワイヤ径 φ	5	5
ワイヤ巻取量 m	20	29
電源 V	100	100
モーター出力 kW	0.9	1.2
寸法（D×W×H） mm	363×258×182	458×228×250
自重 kg	11	17

ウインチ・ベルコン・ジャッキ類

ベルトコンベア

KMTS35-5/KMTS35-7/KMTA35-7/KMTA50-7

コード		6011	6014		
メーカー		光洋機械産業			
型式		KMTS35-5	KMTS35-7	KMTA35-7	KMTA50-7
ベルト幅 mm		350	350	350	500
機長 m		5	7	7	7
モータープーリ	出力 kw	1.0	1.0	1.0	1.5
	電源 V/Hz	三相 200/220 50/60	三相 200/220 50/60	三相 200/220 50/60	三相 200/220 50/60
ベルト速度	50Hz m/min	37	37	37	45
	60Hz m/min	45	45	45	54
最大運搬力	50Hz ㎥/h	20.5	20.5	20.5	55.8
	60Hz ㎥/h	25.0	25.0	25.0	67.2
重量 kg		152	192	190	280

ジャーナルジャッキ

JJ-1015/JJ-1513/JJ-2513/JJ-3020/JJ-3513/JJ-5025

コード		6108	6110	6112	6113	6114	6116
メーカー		大阪ジャッキ					
型式		JJ-1015	JJ-1513	JJ-2513	JJ-3020	JJ-3513	JJ-5025
揚力 KN(tf)		100(10)	150(15)	250(25)	300(30)	350(35)	500(50)
揚程 mm		150	125	125	200	130	250
最低高さ mm		280	255	255	350	280	445
ヘッド径 mm		65	63	77	95	87	105
ベース径 mm		108	113	127	148	147	166
重量 kg		12	12	16	26	24	43
付属品ハンドル棒 mm		25×600	25×600	25×600	25×700	32×700	32×800
送り台（オプション）	型式	TB-1030	TB-1530	TB-2530/TB-2545	TB-3030/TB-3045	TB-2530/TB-3545	TB-5030/TB-5045
	送り長さ mm	300	300	300/450	300/450	300/450	300/450

油圧ジャッキ

T10S15/T50S15

コード	6125	6146
メーカー	大阪ジャッキ	
型式	T10S15	T50S15
揚力 KN(tf)	100(10)	500(50)
ストローク mm	150	150
最低高さ mm	308	320
シリンダ外径 mm	57	127
シリンダ内径 mm	42.87	95
受圧面積 cm²	14.44	70.88
所要油量 mℓ	220	1,065
質量約 kg	5.3	28
カラーネジ径 mm	NS2-1/4 山14	M127×2.5
カラーネジの長さ mm	30	66
ロッドネジ径 mm	NPT1-1/4 山11.5	M92×2.5
ロッドネジの長さ mm	32	35
ベースネジ径 mm	NPT1-1/4 山11.5	✓
ベースネジの長さ mm	30	✓
ロッド径 mm	38	88
ヘッドの厚さ mm	8	13
カップラネジ	Rc3/8	Rc3/8
カップラまでの高さ mm	45	47
推奨ポンプ(手動)	TWA-0.7	TWA-1.3
推奨ポンプ(電動)	GH1/2	GH1
付属カップラ	B-6J	B-6J

分離式ジャッキ

T-20S-5/T-20S-12.5/T-30S-12.5/T-50S-5/T-50S-15/E-50S-5/E-50S-10

コード	6143		6144	6146			
メーカー	大阪ジャッキ						
型式	T-20S-5	T-20S-12.5	T-30S-12.5	T-50S-5	T-50S-15	E-50S-5	E-50S-10
揚力 KN(tf)	200(20)		300(30)	500(50)		500(50)	
ストローク mm	50	125	125	50	150	50	100
最低高さ mm	154	295	312	220	320	170	220
シリンダ外径 mm	86	86	102	127		125	
シリンダ内径 mm	65	65	75	95		95	
受圧面積 cm²	33.18	33.18	44.18	70.88		✓	✓
所要油量 mℓ	166	415	555	355	1,065	355	709
質量約 kg	5.8	11	16.8	19	28	15	19
カラーネジ径 mm	NS5/16 山12		M100×2	M127×2.5		M125×2	
カラーネジの長さ mm	54	50	56	66	66	50	
ロッドネジ径 mm	19φ×30穴付	NPT2 山11.5	M65×2	M92×2.5		✓	
ロッドネジの長さ mm	✓	28	35	35	35	✓	
ベースネジ径 mm	✓	NPT2 山11.5	M65×2	✓	✓	4-M12×13ℓ (ピッチφ95)	
ベースネジの長さ mm	✓	28	30	✓	✓	85	
ロッド径 mm	45	57	66	88		NPT3/8	
ヘッドの厚さ mm	14	10	12	13	13	✓	✓
カップラネジ	Rc3/8	Rc3/8	Rc3/8	Rc3/8	Rc3/8	29	
カップラまでの高さ mm	25	45	48	52	47	5	
推奨ポンプ(手動)	TWA-0.3	TWA-0.7	TWA-0.7	TWA-0.7	TWA-1.3	TWA-0.7	TWA-1.3
推奨ポンプ(電動)	GH1/2			GH-1		GH1	
付属カップラ	B-6J					B-6JG	B-6JG

T-20S-12.5

T-20S-5

フォークリフト

フォークリフト（ディーゼル）

FD25HT-12/FD25H-16/LYL02/FD25T3/FG9T13/
7FD10/7FD15/8FD15/8FD20/7FD25/8FD25/
8FDL25/7FD30/8FD30/02-8FD30

02-8FD30

FD25T3

7FD25

コード		5624		5623	5624	5620
メーカー		コマツ	コマツ	日産	TCM	TCM
型式		FD25HT-12	FD25H-16	LYL02	FD25T3	FG9T13
性能	最大荷重 kg	2,500	2,500	2,000	2,500	900
	標準揚高 mm	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	フリーリフト mm	155	155	150	110	150
	最小旋回半径 mm	2,260	2,240	2,120	2,240	1,905
エンジン	型式	いすゞ4JG2	コマツ4D98E	S4S	日産ディーゼルTD27-Ⅱ	日産自動車K15
	定格出力 ps/rpm	70/2,400	72/2,400	60/2,300	57/2,400	34/2,400
	最大トルク Nm/rpm	212.8/1,800	216/1,700	183/1,800	170/2,300	110.2/1,600
	排気量 cc	3,059	3,318	3,331	2,663	1,486
	燃料タンク ℓ	55	58	63	65	45
寸法	全長 mm	3,655	3,650	3,405	3,625	2,970
	全幅 mm	1,150	1,150	1,150	1,125	1,070
	マスト最大揚高時 mm	4,050	4,050	3,960	4,030	4,030
	軸距 mm	1,650	1,650	1,600	1,600	1,425
	重量 kg	3,730	ｸﾗｯﾁ(3,565)ﾄﾙｺﾝ(3,525)	3,465	3,700	2,120
タイヤ	前輪	7.00-12-12PR(I)	5.50-15-8PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	6.50-10-10PR
	後輪	6.00-9-10PR(I)	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	5.00-8-8PR

コード		5621	5622		5623	5624			5625		
メーカー		トヨタ L&F	トヨタ L&F	トヨタ L&F	トヨタ L&F	トヨタ L&F	トヨタ L&F	トヨタ L&F	トヨタ L&F	トヨタ L&F	トヨタ L&F
型式		7FD10	7FD15	8FD15	8FD20	7FD25	8FD25	8FDL25	7FD30	8FD30	02-8FD30
性能	最大荷重 kg	1,000	1,500	1,500	2,000	2,500	2,500	2,500	3,000	3,000	3,000
	標準揚高 mm	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	フリーリフト mm	140	145	145	150	155	155	155	135	135	135
	最小旋回半径 mm	1,880	1,960	1,990	2,200	2,240	2,280	2,280	2,400	2,430	2,430
エンジン	型式	トヨタ1DZ-Ⅱ	トヨタ1DZ-Ⅱ	トヨタ1ZS	トヨタ1ZS	トヨタ2Z	トヨタ1ZS	トヨタ1ZS	トヨタ2Z	トヨタ1ZS	トヨタ1ZS
	定格出力 ps/rpm	55/2,400	55/2,400	54/2,200	56/2,200	66/2,200	56/2,200	56/2,200	66/2,200	56/2,200	56/2,200
	最大トルク Nm/rpm	166/1,600	166/1,600	174/1,800	200/1,600	215/1,600	200/1,600	200/1,600	215/1,600	200/1,600	200/1,600
	排気量 cc	2,486	2,486	1,794	1,794	3,469	1,794	1,794	3,469	1,794	1,794
	燃料タンク ℓ	45	45	45	60	65	60	60	65	60	60
寸法	全長 mm	2,980	3,165	3,025	3,465	3,670	3,690	3,690	3,815	3,845	3,845
	全幅 mm	1,045	1,070	1,070	1,150	1,150	1,150	1,150	1,240	1,240	1,240
	マスト最大揚高時 mm	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	4,070	4,070	4,070
	軸距 mm	1,410	1,410	1,485	1,650	1,600	1,650	1,650	1,700	1,700	1,700
	重量 kg	2,260	2,640	2,560	3,310	3,700	3,620	3,620	4,300	4,260	4,260
タイヤ	前輪	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28×9-15-12PR	28×9-15-12PR	28×9-15-12PR
	後輪	5.00-8-8PR	5.00-8-8PR	5.00-8-8PR	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.00-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR

フォークリフト用アタッチメント

【簡易フック】



※シャックルを取り付けて
フック長を調節できます！



標準フーク
リフトのフークを
密着させるだけで
取り付け可能！

先端寄りに装着すると荷重がツメの一点
にかかり曲がる恐れがありますので、必
ず荷重中心付近に装着してください。

【クレーンアーム】

1.5トン 用　　2.5トン 用



詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

フォークリフト（電動）

8FB10/FB10-12/8FB15/FB15-12/7FB20/8FB25

7FB20

コード	5632		5633		5634	5635
メーカー	トヨタ L&F	コマツ	トヨタ L&F	コマツ	トヨタ L&F	トヨタ L&F
型式	8FB10	FB10-12	8FB15	FB15-12	7FB20	8FB25
最大荷重 kg	1,000	1,000	1,500	1,500	2,000	2,500
標準揚高 mm	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
フリーリフト mm	140	135	145	140	125	130
最小旋回半径 mm	1,750	1,750	1,770	1,750	1,980	2,000
蓄電池型式	クラッド式	クラッド式	クラッド式	クラッド式	クラッド式	クラッド式
電圧/5時間率容量 V/Ah	48/330	48/330	48/400	48/402	48/450	48/565
重量（ケース付） kg	580	580	680	710	765	880
全長 mm	2,845	2,825	3,000	2,980	3,160	3,360
全幅 mm	1,060	1,110	1,115	1,110	1,170	1,170
マスト最大揚高時 mm	3,920	3,955	3,920	3,955	3,920	3,920
軸距 mm	1,010	1,410	1,010	1,410	1,500	1,130
重量 kg	2,560	2,770	2,780	2,930	3,485	3,905
前輪	6-9-10PR	18×7-8-16PR	6-9-10PR	18×7-8-16PR	21×8-9-14PR	21×8-9-14PR
後輪	5-8-8PR	16×6-8-10PR	5-8-8PR	16×6-8-10PR	18×7-8-14PR	18×7-8-14PR

ハンドパレット

NB25-58/NB25-712/NB15-510/ NBL1571/NBL15-712/ NCK15-77/NCL15-712/ BM15L/BM15M-L65

コード	5693								
メーカー	コレック	コレック	コレック	コレック	コレック	コレック	コレック	スギヤス	スギヤス
型式	NB25-58	NB25-712	NB15-510	NBL1571	NBL15-712	NCK15-77 (1.5t横)	NCL15-712 (1.5t横)	BM15L	BM15M-L65
最大荷重 kg	2,500	2,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
フォーク幅W mm	520	685	520	685	685	685	685	520	520
フォーク長L mm	810	1,220	1,070	1,070	1,220	750	1,220	1,150	1,070
最低フォーク高 mm	80	80	80	65	65	90	65	80	65
最高フォーク高 mm	200	200	200	165	165	200	165	200	165
自重 kg	69	79	69	75	78	66	78	81	75

小型バッテリー運搬機

TT-66HS

コード		5841
メーカー		エクセン
型式		TT-66HS
トラック部寸法 mm		1,651×762×349
重量 kg		427
バッテリー V		24(12×2個)
ブレーキ機能		有
積載重量	平地 kg	1,000
	傾斜面/階段 kg	500
最大登坂斜度 度		38(傾斜面/階段)
移動速度	最高速 m/min	50
	低速 m/min	6.7
コントローラー		有線/無線(オプション)
電池残量表示		有
アワーメーター		有
作動表示ランプ		オプション(サービスポート付)
作動中ブザー		有
角度センサー		有

※最大登坂斜度以内の階段でも使用できない場合があります。

クローラクレーン

クローラクレーン

TX40UR/LC383M-5/CC423S-1/EX60LCT-3/LC785M-6/
ZX135UST/LC1385M-2/CC1485S-1/CK120UR

LC785M-6



コード		4693			4694				4695	
メーカー		日立	前田製作所		日立	前田製作所	日立	前田製作所		コベルコ
型式		TX40UR	LC383M-5	CC423S-1	EX60LCT-3	LC785M-6	ZX135UST	LC1385M-2	CC1485S-1	CK120UR
クレーン能力	最大吊上荷重×作業半径 t×m	2.9×1.4	2.93×1.5	2.93×1.5	4.9×2.0	4.9×2.1	4.9×3.1	4.9×3.1	4.9×3.2	4.9×2.5
	最大作業半径 m	8.35	8.38	8.38	8.3	14.52	15.7	15.93	16.095	14.01
	フック最大地上揚程 m	9.3(4本掛)	9.3	9.46	13.9(4本掛)	16.35	16.6(4本掛)	16.80	16.7	15.4(4本掛)
	フック最大地下揚程 m	16.0(4本掛)	15.5(4本掛)	15.5	26.0(4本掛)	25(4本掛)	36.0(4本掛)	24.5(4本掛)	24.5	24.6(4本掛)
	ブーム伸縮方式	油圧シリンダ押上式	5角形全自動 4段 (2段順次、3~4段同時伸縮)	5角形断面 油圧自動伸縮 4段 (2段順次、3~4段同時伸縮)	油圧シリンダ押上式	5角形 全自動5段 (2~3段順次、4~5段同時作動式)	油圧シリンダ押上式	5角形 全自動5段 (2~3段順次、4~5段同時作動式)	7角形断面 油圧自動伸縮5段 (2~3段順次、4~5段同時伸縮)	箱型5段式 (2段単独、3~5段同時伸縮)
	ブーム長さ m	3.17~8.90	3.18~8.71	3.18~8.71	〃	4.63~15.63(5段)	4.4~15.9	4.57~16.09(5段)	4.745~16.265	4.25~14.77
	ブーム伸し速度 秒	16	14.3	14	10/12.8	25	24	〃	33	25.4
	ブーム起伏角度 度	−1~76	0~80	0~80	−5~76	−2~80	−3~78	−4~80	−4~80	−1~80
	ブーム起し速度 秒	11	12.2	12	高速9.8/低34	13.5	13	〃	19	20.5
	巻上ロープ速度 m/min	17	20.8	19	高速51/低34	4本掛 27.0/39.0	高速100/低64	43.7	高速46/低32	104/150
	巻上ロープ	φ8mm×74m	φ8mm×73m	φ8mm×73m	φ10mm×120m	IWRC 6×Fi(29)· φ10mm×115m	φ10mm×160m	IWRC 6×Fi(29)· φ10mm×115m	IWRC 6×Fi(29)· φ10mm×115m	φ10mm×113m
エンジン	名称	三菱S3L2-E2	ヤンマー3TNV88	ヤンマー 3TNV88F-EPMBA	日産A-BD30	コマツ S4D95LE-3-A	いすゞ CC-4BG1TC	コマツ SAA4D102E-2-B	いすゞ 4LE2XDPC	いすゞ 4LE2XDPC
	定格出力 ps/rpm	21.5/2,000	29.2/2,400	23.8/2,400	55/2,200	55(40.5kW) /1,850	85/1,950	90(66.2kW) /2,200	54.8/2,000	56/2,000
接地圧 kpa (kgf/cm²)		37.8(0.39)	43.5(0.44)	42.2(0.43)	37.0(0.38)	46.8	46.0(0.47)	47.0(0.48)	49.0(0.50)	42.6(0.43)
旋回速度 rpm		2.7	2.6	2.4	2.5	全旋回/2.4	2.5	全旋回/3.3	1.9	2.1
走行速度 km/h		3.1/2.1	2.9/5	2.9(低速) 4.6(高速)	3.3/2.5	2.5(低速) 3.8(高速)	3.0	3.2(低速) 5.1(高速)	1.9(低速) 3.2(高速)	1.8(低速) 3.0(高速)
全長 mm		3,820	4,020	4,020	5,580	5,005	5,840	6,280	6,460	5,480
全幅 mm		1,700	1,740	1,740	2,355	2,350	2,490	2,490	2,490	2,490
全高 mm		2,490	2,415	2,415	2,650	2,685	2,810	2,850	2,865	2,810
全装備質量 kg		4,010	4,400	4,200	8,225	9,700	14,200	14,800	14,400	12,470

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

このカタログのデータは https://www.kanamoto.co.jp/ でダウンロードできます。

ミニミニクローラクレーン / ミニクローラクレーン

MC-285CW/MC-305C-2/MC-355C



MC-285CW

コード		4691	4692	
メーカー		前田製作所		
型式		MC-285CW	MC-305C-2	MC-355C
	クレーン容量 t×m	2.82×1.4	2.98×2.5	2.93×2.25
	最大作業半径 m×t	8.205×0.15	12.16×0.26	〃
	最大地上揚程 m	8.7	12.52	12.1
巻上装置	フック巻上速度 m/min	8(3層4本掛)	13.5(ドラム4層目 4本掛)	11.5(4層、4本掛)
	ワイヤロープ仕様 mm×m	φ7×48	φ8×73	φ8×73
伸縮装置	ブーム形式	5角形全自動5段 (3~5段同時伸縮)	5角形 全自動5段 (2.3段順次伸縮、4.5段同時伸縮)	5角形 5段 (油圧自動5段)
	ブーム長さ m	2.535~4.075~ 5.575~7.075~8.575	3.695~5.945~ 8.145~10.315~12.485	3.520~12.310
	ブーム伸長ストローク/伸縮時間 m/sec	6.04/22	8.79/26	8.79/33
起伏装置	ブーム角度/起時間 sec	0°~80°/14	0°~80°/14.5	3°~76°/13.0
旋回速度	旋回角度/旋回時間 sec	360°連続/57.0	360°連続/25	360°連続/2.3
アウトリガ	アウトリガ方式	1段屈折ステーダンバ付、2段手動引出、油圧シリンダ直押式	手動回転、油圧張出、油圧接地	2段張出油圧シリンダ直押式
	最大張出幅(左右) mm	4,580	4,888	〃
	最大張出幅(前) mm	4,530	4,504	〃
	最大張出幅(後) mm	3,810	4,396	〃
走行装置	走行方式	油圧モーター駆動無段変速	油圧2速モータ駆動、無段変速ブレーキ内蔵式	左右独立駐車ブレーキ内蔵 油圧モーター遊星歯車減速式
	走行速度 km/h	0~2.2	0~2.8	0~2.4
	登坂能力	20°	23°	22°
	クローラ接地(長) mm	975	1,750	1,720
	クローラ接地(幅) mm	200	300	280
	接地圧 kpa (kgf/cm²)	43.2(0.44kgf/cm²)	36.3(0.37kgf/cm²)	0.32kgf/cm²
原動機	型式	ヤンマー2TNE68-MB	水冷ディーゼル ヤンマー3TNV76	水冷ディーゼル ヤンマー3TNE74
	排気量 ℓ(cc)	0.523(523)	1.115(1,115)	〃
	連続定格出力 kW/min	6.57/2,600-1 (9PS/2,600rpm)	15.2/2,500-1 (20.7PS/2,500rpm)	13.2/2,400 (18.0PS/2,400rpm)
	始動方式	セルフモータ式	セルスタータ方式	〃
	使用燃料/燃料タンク容量 ℓ	JIS2号軽油/12	軽油(JIS K2204 2号)/40	〃
油圧	油圧ポンプ仕様/タンク容量	可変ピストンポンプ 6cc/rev×2/20ℓ	可変ピストンポンプ 13cc/rev×2/56ℓ	〃
遠隔制御装置	ラジコン形式	特定小電力 40波オートスキャン	特定小電力 40波オートスキャン	〃
	微速モード	可	可	〃
	ラジコンでのアウトリガ操作	可 (エンジンの始動、停止もラジコンにて可)	可 (エンジンの始動、停止もラジコンにて可)	〃
	全長 mm	2,715	4,285	4,280
	全幅 mm	750	1,280	1,300
	全高 mm	1,440	1,695	1,885
	全体質量 kg	1,790	3,900	3,345
	オプション仕様	モーメントリミッタ仕様(M)	〃	〃
		電動仕様	電動仕様	電動仕様

揚重機器

キャスター付メッシュパレット／吊りパレット

PAT-L2RM/810HPC

コード	9563	
メーカー	ダイフク	テイモー
型式	PAT-L2RM	810HPC
最大均等荷重 kg	500	700
積載面(W×L×H) mm	1,200×1,000×1,004	1,000×800×950
金網ピッチ mm	50×100	50×50
キャスター径 mm	150	150
重量 kg	65	97

※810HPCは吊り下げ作業ができます。

ロールボックスパレット

RB1108/ESC-5

コード	9563	9563
型式	RB1108	ESC-5
積載荷重 kg	500	500
外寸(W×D×H) mm	1,100×800×1,700	1,100×800×1,700
内寸(W×D×H) mm	1,040×740×1,450	1,040×740×1,459
自重 kg	45	80

アップロー

AFL-500-4M/APL-350-6M

コード	5690	
型式	AFL-500-4M	APL-350-6M
最大荷重 kg	500	350
標準揚高 mm	290～4,200	290～6,000
本体重量 kg	580	850
機体寸法(D×W×H) mm	1,600×2,000×1,000	2,574×2,675×1,027
フォーク長さ mm	850	850
フォーク間隔 mm	1,000～1,500	1,000～1,500
前輪	φ150	φ150
後輪	DRIVEφ260、CASTERφ130	φ130
バッテリー	24V×70Ah	24V×150Ah
バッテリー充電	AC1φ×100V 50/60Hz	AC1φ×100V 50/60Hz

エアーリフト

LM-300

コード	5698
メーカー	キシデン工業
型式	LM-300
最大積載荷重 kg	100
最大作業高 mm	3,000
最低作業高 mm	860
作業台寸法 mm	450×720×15
スイッチホース mm	3,000
伸長止チェーン mm	3,000
スタンドアーム mm	対辺670(対角900)
車輪	75φ ストッパー付
車輪アジャスター mm	調整範囲 30
本体重量 kg	16
荷降シリンダー気圧	100kg 約8気圧
適応コンプレッサー気圧	5～8気圧

可搬式マテリアルリフト

SLA-25

コード		5698
メーカー		ジーニー
型式		SLA-25
積載荷重	荷重中心46cm kg	295
	荷重中心61cm kg	204
	荷重中心107cm kg	113
作業態さ	フォーク正位時 m	7.4
	フォーク反転時 m	7.9
標準仕様	高さ(収納時) m	2
	奥行き(収納時) cm	74
	奥行き(操作時) m	2.08
	幅(標準ベース収納時) cm	80
機体重量(標準ベース) kg		204

パイプ台車

H1280DC/CAF-6/NAC6-1275

コード	9575		
メーカー	神戸車輌	ピカ	長谷川工業
型式	H1280DC	CAF-6	NAC6-1275
最大積載質量 kg	1,200	1,000	1,000
外形寸法(長さ×幅) mm	1,200×800	1,221×771	1,180×730
キャスター数	4	6	6
材質	スチール	アルミ	アルミ
質量(自重) kg	64	24.1	29

システム台車

WB-6EM

コード	9575
メーカー	日下部機械
型式	WB-6EM
台車車幅 mm	700~1,000
台車車長 mm	300~4,000
積載重量 kg	800/2フレーム
	1,200/3フレーム
	1,600/4フレーム
本体重量 kg	12/1フレーム

簡単棚

KT-1850N4

コード	9575
メーカー	神戸車輌
型式	KT-1850N4
全長 mm	2,003
全幅 mm	600
全高 mm	1,615
棚間隔 mm	420
	1~2段 470
積載荷重 kg	250
重量 kg	113(布板付)

オートブレーキ台車

DA-LSC-GB

コード	9577	
メーカー	花岡車両	
型式	DA-LSC-GB	
積載質量 kg	300	
取手高さ mm	836	
床面高さ mm	218	
荷台寸法	全長 mm	900
	全幅 mm	600
質量 kg	27	

自在式段差踏板

DAN-1250



コード	8536	
メーカー	トーケン	
型式	DAN-1250	
寸法	幅 mm	1,250
	幅(折り畳み時) mm	1,020
	奥行 mm	450
	高さ mm	100~250
質量 kg	45	