通信機器

特定小電力トランシーバー

SR235

○単信通話
47ch
10mW/1mW

付属品	・ヘッドセット ・PTTケーブル ・ACアダプター ・USBケーブル ・キャリングケース ・チャージャースタンド
オプション品	・タイピンマイク&イヤホン SSM-58CTA ・Bluetooth骨伝導ヘッドセットGH42-TBTS

メーカー	八重洲無線
型式	SR235
送信出力	10mW/1mW
チャンネル数	47ch
電池寿命	約45時間(スーパーバッテリーセーブON時)
充電時間	約3時間
寸法	47(W)×22(D)×80(H)㎜
通話距離の目安	
未障害の場所(スキー場、浜辺等)	約1～2km
市街地	約50m～100m

同時通話型トランシーバー

SRFD1

○複信通話
27ch
1mW

付属品	・リチウムイオンバッテリー ・急速充電器 ・ベルトクリップ ・ヘルメット用ヘッドセット ・ヘッドセット接続ケーブル ・キャリングケース ・ACアダプタ
オプション品	・タイピンマイク&イヤホン SSM-50H ・Bluetooth骨伝導ヘッドセットGH42-TBTS

メーカー	八重洲無線
型式	SRFD1
送信出力	10mW/1mW
チャンネル数	同時通話:27ch、単信通話:20ch
電池寿命	約16時間(同時通話　1mW出力/受信時)
充電時間	約3時間
寸法	68(W)×24(D)×78(H)㎜
通話距離の目安	
未障害の場所(スキー場、浜辺等)	約0.5～1km
市街地	約100m～200m

携帯型デジタルトランシーバー

SR740

付属品	・リチウムイオンバッテリ ・充電器 ・ACアダプタ ・キャリングケース ・肩掛けベルト ・アンテナ ・ベルトクリップ
オプション品	・タイピンマイク EK-505W ・スピーカーマイク SSM-10C

登録局(≒レンタル用)のデジタル無線機です。高出力(5W)のため、広範囲での会話に威力を発揮します。高堅牢、800mWの高音質・大音量、高機能で現場をサポートします。

メーカー	八重洲無線
型式	SR740
送信出力	5W
チャンネル数	30ch
電池寿命	約16時間(バッテリセーブ機能ON)/約11時間(機能OFF)
充電時間	約2.5時間
寸法	55.8(W)×29.4(D)×91.5(H)㎜

作業用連絡通信システム ミックス・ライト

RP825

○最大５者間同時通話

メーカー		八重洲無線	
型式		RP825(親機)	HX834(子機)
一般仕様	送受信周波数	400MHz帯	
	電波形式	F3E	F3E、F2D
	周波数の許容偏差 ppm	±4.0	
	寸法 ㎜	175(W)×65(H)×215(D)(突起物は除く)	58(W)×106.5(H)×22(D)(突起物は除く)(CNB840装着時)
	質量	約3.0kg	約170g(CNB840装着時)
送信部	送信出力	1mW以下	1mW

小電力同時通話トランシーバー

BRIDGECOM X5

中継器や親機が必要ない同時通話タイプの無線機です。
最大5者間で同時通話可能です。

メーカー	ベアリッジ
型式	BRIDGECOM X5
最大同時通話数	5人
周波数	2.403～2.480Ghz
定格出力	10mW/MHz
チャンネル数	40ch
通話距離	～最長300m ※現場環境により変動いたします
充電時間	約3時間
電池寿命	約10時間
寸法	49(W)×17(D)×98(H)㎜

付属品	·専用ケース ·ヘルメット取付型防滴マイク ·ヘッドセットスピーカー ·ヘルメット取付クリップ ·USB充電器 ·USB電源ケーブル
オプション品	·タイピンマイク B-E07+BM-SHSE2.5 ·グースネックマイク B-A05 ·スピーカー B-A10usb+BM-24V2

Bluetoothインカム

BbTALKIN' CS2

最大6者間で通話可能なBluetoothインカムです。軽量·コンパクトなので建設や測量などの作業現場において最適化された同時通話システムです。

メーカー	ON'S COMPANY
型式	BbTALKIN' CS2
通信距離※	1～1.6km(2者間通話·丘の上など見通しのいい場所) 300～600m(2者間通話·腕に装着した場合) ～300m圏内(6者間通話·見通しのいい場所)
充電時間	2.5時間
電池寿命	通話時間:約15時間
寸法	51(W)×12(D)×28(H)㎜

※通信距離は目安となります。通話台数·現場状況により異なりますので予めご了承ください。

付属品	·防水ケース ·クリップマウント ·ヘッドセット ·マジックテープ ·マイクスポンジ ·MicroUSBケーブル(typeB) ·USB充電器 ·ワイヤーマイクロフォン
オプション品	防滴ワイヤーマイクロフォン

グループ通話ソリューション

BONX WORK(ヘッドセット&端末セット)

インターネットを利用した
同時通話通信アプリです。
付属の端末をご利用いただき、
最大30人まで同時通話が可能です。

メーカー	BONX
型式	BONX WORK(ヘッドセット&端末セット)
使用回線	au
バッテリ方式	リチウムポリマー電池
充電方式	マイクロUSB
連続通話時間	約7時間～(BONXアプリ使用時)
待機時間	約400時間
ペアリング済スマホとの通信距離	最大約10m(Class2)
寸法(イヤーループのぞく)	44(W)×32(D)×18(H)㎜

付属品	·iPhone ·iPhoneカバー ·イヤーループ×3 ·イヤホン×2 ·2ポートUSBアダプタ ·本体用MicroUSBケーブルtype-B ·iPhone用充電器ケーブル

特徴

○いつでもどこでもつながる
インターネットに接続さえ出来ていれば、お互いの距離は無制限

○両手がふさがっていても会話が快適に
発声すると通話が開始される独自システムで、両手がふさがっている状況でもスムーズにコミュニケーションが可能

○対面のようなスムーズな会話が可能
片方向の通話ではなく、対面での会話のように複数名が同時に話すことが可能