

取扱説明書

モノタロウ マグネットベース(フレキシブル支柱タイプ)

注文コード:48668104

このたびは、マグネットベース(フレキシブル支柱タイプ)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

⚠ 警告・注意

- 用途以外のご使用はおやめください。
- 本製品の分解や改造をしないでください。
- 衝撃を与えると作動不良の原因になります。
- マグネットスタンドをフロッピーディスクや他のデータ記憶媒体に近づけないでください。磁力によってデータが削除されることがあります。
- 測定機器を取付けた後にフレキシブル支柱を固定および緩める時は、必ず取付けた測定機器を手を持って行ってください。
- 姿勢決めは必ずロックレバーを緩めた状態で行ってください。
フレキシブル支柱の固定部に無理な力で姿勢を変えると、内部のワイヤーが破損し使用できなくなります。

使用方法



磁力スイッチをON/OFFで調整してください。
開封時はロックレバーを締めていない状態で緩んでいますので、下記手順にて調整してください。

- ①フレキシブル支柱を固定する位置で、アジャスターを締める。
- ②アジャスターナットの緩みを防ぐために、ロックナットを締めて固定してください。
- ③ロックレバーを下に押し下げ、フレキシブル支柱を任意の位置に固定してください。

※支柱の曲がり具合を再調整する場合は②をやり直してから行ってください。