

# 取り扱い説明書

## コード付メスソケット

注文コード:11755424

### ■ギボシ端子付きで簡単接続

DC12V車専用

使用可能電力  
DC12V80W以下



## 使用上・安全上のご注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- DC12V車専用ですので、24V車以外には使用しないでください。DC24V車では使用できません。
- シガーライターには使用できません。
- 接触不良による発熱の可能性がありますので、ソケットの内部とプラグの汚れをよく拭き取ってご使用ください。
- コードの接続はギボシ端子を使用し、スリーブ等を使用して確実に絶縁処理を行って接続してください。
- 接触不良や発熱の原因となりますので、プラグは確実に差し込んでください。
- 一部プラグの形状により、使用できない場合があります。
- 使用可能電力を超える使用は絶対にしないでください。
- 本品はヒューズを内蔵していません。電装品を保護するために、ヒューズホルダーを使用して配線にヒューズを組み込んでください。
- 8時間以上の連続使用はしないでください。
- 本品は防水タイプではありません。水のかかる箇所では使用しないでください。
- 故障の原因となりますので、コードを引っ張らないでください。
- 取り付け後は接続状態などを定期的を確認してください。異常があれば使用しないでください。
- 本品は自動車用です。自動車以外には使用しないでください。

## 取り付け手順

- ①バッテリーなどから電源をとり配線してください。
- ②本製品の赤色のコードをプラス側に接続し、黒赤のコードをマイナス側に接続してください。
- ③取り付ける電装品のプラグを本品のソケットに差し込んでください。

※保安基準(法令)に違反するような取り付けはしないでください。違法改造によるトラブルや事故について、当社は一切責任を負いません。

※取り付けの不備や配線ミスなどによる事故について、当社は一切責任を負いません。

※本製品を改造して使用された場合の事故について、当社は一切責任を負いません。

※仕様および外観は、改良の為予告なく変更する場合があります。

ソケット本体	PVC
コード	PVC/銅(適合電線径:0.75sq相当)
端子	黄銅・スズメッキ
スリーブ	PVC
長さ	本体:約66mm
	コード:約205mm(端子・スリーブ含む)