

# ダイヤ&CBNホイール専用注文シート

N

20003

※本紙はコピーしてご利用ください。  
※ご記入には黒いボールペンをご使用ください。

※ユーザーIDは必ずご記入ください。

ユーザーID

.	.	.	.	.	.	.	.
---	---	---	---	---	---	---	---

※ユーザーIDの記入が無い場合は納期が遅れる場合がございます。

ご注文日	月	日
注文シート枚数	枚目 /	枚中

クーポン番号/  
キャンペーンコード

貴社名

フリガナ

ご担当者名

フリガナ

電話番号

数字のみ左づめで記入してください(ハイフン等不要)

ご登録住所以外にお届けを希望される場合、 印をつけて下記にご記入ください。記入のない場合はご登録住所へのお届けになります。

納入先住所

〒 □□□ - □□□□

納入先会社名

納入先担当者名

納入先電話番号

この納入先への納品書に金額を  記載する  記載しない

### 記入例

- 全長L(mm)は注文コードにある範囲内で選定御願います。
- 記号と数値は商品内容に沿ってご記入願います。(シリーズにより入力頂く記号が違います。)

1A1タイプ ダイヤモンド 集中度75 外径125 厚み2mm 穴径19.5 テーパーバック有 粒度140 ボンド湿式結合度軟を2個を注文する場合。  
注文情報対応表の記載に従って記入例をご参照の上、ご記入下さい。 この場合、平面タイプのためフランジ締め込み代Tは不要

注文コード(左づめでご記入下さい)	フランジ 締め込み代T	穴径	テーパー バック	粒度(右づめでご記入ください)	ボンド	結合度	単価(右づめでご記入ください)	数量
08500598	.	19.05	-Y-	140	BW	-L	33544	2

1	□□□□□□□□□□	-	□□□□□□□□	.	□□□□□□□□	-	□□	-	□□□□□□□□□□	-	□□	-	□□□□□□□□□□	-	□□□□□□□□	□□
2	□□□□□□□□□□	-	□□□□□□□□	.	□□□□□□□□	-	□□	-	□□□□□□□□□□	-	□□	-	□□□□□□□□□□	-	□□□□□□□□	□□
3	□□□□□□□□□□	-	□□□□□□□□	.	□□□□□□□□	-	□□	-	□□□□□□□□□□	-	□□	-	□□□□□□□□□□	-	□□□□□□□□	□□
4	□□□□□□□□□□	-	□□□□□□□□	.	□□□□□□□□	-	□□	-	□□□□□□□□□□	-	□□	-	□□□□□□□□□□	-	□□□□□□□□	□□
5	□□□□□□□□□□	-	□□□□□□□□	.	□□□□□□□□	-	□□	-	□□□□□□□□□□	-	□□	-	□□□□□□□□□□	-	□□□□□□□□	□□
6	□□□□□□□□□□	-	□□□□□□□□	.	□□□□□□□□	-	□□	-	□□□□□□□□□□	-	□□	-	□□□□□□□□□□	-	□□□□□□□□	□□
7	□□□□□□□□□□	-	□□□□□□□□	.	□□□□□□□□	-	□□	-	□□□□□□□□□□	-	□□	-	□□□□□□□□□□	-	□□□□□□□□	□□
8	□□□□□□□□□□	-	□□□□□□□□	.	□□□□□□□□	-	□□	-	□□□□□□□□□□	-	□□	-	□□□□□□□□□□	-	□□□□□□□□	□□
9	□□□□□□□□□□	-	□□□□□□□□	.	□□□□□□□□	-	□□	-	□□□□□□□□□□	-	□□	-	□□□□□□□□□□	-	□□□□□□□□	□□

### 1回のご注文が3,500円(税別)以上で送料無料

- 3,500円(税別)未満の場合別途500円(税別)申し受けます。また大型品等で直送する場合には別途配送料をご負担頂く場合があります。
- 北海道・沖縄・離島地区への一部重量商品のお届けにつきましては、配送料のご負担をお願いしております。
- 配送の時間指定はお受けできません。

**送信前**

にご注文内容を  
再度ご確認ください!

一旦受信致しましたご注文は原則、変更・追加・キャンセルはお受けできません。  
ご注文書送信前に内容を十分ご確認ください。

FAX  
送信方向

**FAX: 0120-996-669**