

PROGAUGE Φ52 対応車種表

2012.5 制作 No.6 ☆ = 改訂時追加 / 修正

マイナーチェンジ等により対応年月を満足していても、取付出来ない場合があります。

下記の車種には取付できません。

- ① アイドリングストップ付車
- ② ハイブリッド車
- ③ 12V 以外の車
- ④ 2 サイクル車

カプラーオン： ● = カプラーオン取付可能
 取付欄 空欄 = 直接配線

The following are car models for which the Engine Revolution Signal Wiring is included and installation is possible.

Due to a lack of details installation is not possible for cars not listed here.

● = insert to OBD2 connector
 Blank = Need Wiring

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	カプラーオン取付
アイシス	H21.9~	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	●
		ZGM10/15G	2ZR-FAE	●
	H16.9~	ZGM10/15W	2ZR-FAE	●
		ANM15G/W	1AZ-FSE	●
		ANM10G/W	1AZ-FSE	●
		ZNM10G/W	1ZZ-FE	●
アルテツァ	H10.10~	SXE10	3S-GE	●
アルファード・ヴェルファイア	H20.5~	ANH20/25W	2AZ-FE	●
	H14.5~	ANH10/15W	2AZ-FE	●
イスト	H19.7~	ZSP110	2ZR-FE	●
		NCP110/115	1NZ-FE	●
	H14.5~	NCP61/65	1NZ-FE	●
		NCP60	2NZ-FE	●
イブサム	H13.5~	ACM21/26W	2AZ-FSE	●
ヴァンガード	H19.8~	ACA33/38W	2AZ-FE	●
ウィッシュ	H21.4~	ZGE21G/22W	3ZR-FAE	●
		ZGE25G	2ZR-FAE	●
		ZGE20/25W	2ZR-FAE	●
	H15.4~	ANE10G	1AZ-FSE	●
		ANE11W	1AZ-FSE	●
		ZNE10/14G	1ZZ-FE	●
ヴィッツ	H22.12~	NCP131	1NZ-FE	●
		NSP130/135	1NR-FE	●
		KSP130	1KR-FE	●
	H17.2~	NCP91	1NZ-FE	●
		NCP95	2NZ-FE	●
		SCP90	2SZ-FE	●
		KSP90	1KR-FE	●
		SCP13	2SZ-FE	●
	H12.10~	NCP13	1NZ-FE	●
	H11.10~	NCP10	2NZ-FE	●
	H11.8~	NCP15	2NZ-FE	●
H11.1~	SCP10	1SZ-FE	●	
エスティマ	H18.1~	ACR30/40W	2AZ-FE	●
	H12.1~	ACT10	1AZ-FSE	●
オーバ	H12.5~	ZCT10/15	1ZZ-FE	●
		ZRE152/154H	2ZR-FE	●
オーリス	H18.10~	NZE151/154H	1NZ-FE	●
		ST246W	3S-GTE	●
カルディナ	H14.9~	AZT241/246W	1AZ-FSE	●
		ZZT241W	1ZZ-FE	●
		ZRE142/144	2ZR-FE	●
カローラ・カローラアクシオ	H18.10~	NZE141/144	1NZ-FE	●
		CE121	3C-E	●
		ZZE122/124	1ZZ-FE	●
	H12.8~	NZE121/124	1NZ-FE	●
		NZE120	2NZ-FE	●
		ZRE142/144G	2ZR-FE	●
カローラスパシオ	H13.5~	NZE121N	1NZ-FE	●
		ZZE122/124N	1ZZ-FE	●
		ZRE141/144G	1NZ-FE	●
カローラフィールダー	H18.10~	CE121G	3C-E	●
		ZZE123G	2ZZ-GE	●
		ZZE122/124G	1ZZ-FE	●
		NZE121/124G	1NZ-FE	●
カローラランクス・アレックス	H14.9~	ZZE122/124	1ZZ-FE	●
	H13.1~	ZZE123	2ZZ-GE	●
カローラルミオン	H19.10~	NZE121/124	1NZ-FE	●
		ZRE152/154N	2ZR-FE	●
サクシード・プロボックス	H14.7~	NZE151N	1NZ-FE	●
		NLP51	1ND-TV	●
		NCP51/55V	1NZ-FE	●
		NCP58/59G	1NZ-FE	●
		NCP50V	2NZ-FE	●
シエンタ	H15.9~	NCP81/85G	1NZ-FE	●

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	カプラーオン取付
セリカ	H11.9~	ZZT231	2ZZ-GE	●
		ZZT230	1ZZ-FE	●
タウンエース・ライトエースバンノア・ヴォクシー	H20.1~	S402M	3SZ-VE	●
		ZRR70/75W	3ZR-FAE	●
		ZRR70/75G	3ZR-FE	●
	H19.6~	ZRR70/75W	3ZR-FE	●
		ZRR70/75W	3ZR-FE	●
ハイエースワゴンバン	H13.11~	AZR60/65G	1AZ-FSE	●
		TRH211/216K	2TR-FE	●
	H19.8~	TRH221/226K	2TR-FE	●
		KDH201/206V	1KD-FTV	●
		KDH221K	1KD-FTV	●
		KDH201/211K	1KD-FTV	●
	H17.1~	TRH224/229W	2TR-FE	●
		TRH214/219W	2TR-FE	●
	H16.8~	TRH200/K	1TR-FE	●
		KDH200K	2KD-FTV	●
KDH200/205V		2KD-FTV	●	
KDH220/225K		2KD-FTV	●	
バッソ	H22.2~	NGC30	1NR-FE	●
		KGC30/35	1KR-FE	●
	H16.6~	QNC10	K3-VE	●
バッソセット	H20.12~	M502/512E	3SZ-VE	●
	ブラッソ	H11.8~	NCP12	1NZ-FE
		NCP16	2NZ-FE	●
		SCP11	1SZ-FE	●
ブレイド	H18.12~	AZE154/156H	2AZ-FE	●
ベルタ	H17.11~	NCP96	2NZ-FE	●
		SCP92	2SZ-FE	●
		KSP92	1KR-FE	●
ボルテ	H16.7~	NNP11/15	1NZ-FE	●
		NNP10	2NZ-FE	●
マークX ジオ	H19.9~	ANA10/15	2AZ-FE	●
ラウム	H15.5~	NCZ20/25	1NZ-FE	●
ラクティス	H22.11~	NCP120/125	1NZ-FE	●
		NSP120	1NR-FE	●
	H17.10~	NCP100/105	1NZ-FE	●
ラッシュ	H18.1~	J200/210E	3SZ-VE	●
	H17.12~	QNC21	3SZ-VE	●
bB	H12.2~	QNC20/25	K3-VE	●
		NCP31/35	1NZ-FE	●
		NCP30	2NZ-FE	●
iQ	H21.8~	NGJ10	1NR-FE	●
	H20.11~	KGJ10	1KR-FE	●
MR-S	H11.10~	KZW30	1ZZ-FE	●
MR2	H9.12~	SW20	3S-GE	●
RAV4	H17.11~	ACA31/38W	2AZ-FE	●
	H12.5~	ACA20/21W	1AZ-FSE	●
		ZCA25/26W	1ZZ-FE	●

DAIHATSU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	カプラーオン取付
アトレーワゴン	H19.9~	S321/331G	KF	●
	H17.5~	S320/330G	EF	●
	H14.1~	S220/230G	EF	●
エッセ	H17.12~	L235/245S	KF	●
クー	H18.5~	M402S	3SZ-VE	●
		M401/411S	K3-VE	●
コペン	H14.7~	L880K	JB	●
ソニカ	H18.6~	L405/415S	KF	●
タント	H19.12~	L375/385S	KF	●
	H15.11~	L350/360S	EF	●
タントエグゼ	H21.12~	L455/465S	KF	●
ハイゼット・ハイゼットカーゴ	H19.12~	S321/331V	KF	●
		S201/211P	KF	●
	H16.12~	S320/330V	EF	●
		S200/210P	EF	●
ビーゴ	H18.1~	J200/210S	3SZ-VE	●
		M601S	1NR-FE	●
		M600/610S	1KR-FE	●
ブーン	H18.3~	M312S	KJ-VET	●
		M301S	K3-VE	●
		M300/310S	1KR-FE	●
ブーンミナス	H20.12~	M502/512G	3SZ-VE	●
ミラ	H18.12~	L275/285S	KF	●
		L250/260S	EF	●
ミリアヴィ	H10.10~	L700/710S	EF	●
		L675/685S	KF	●
ミラココア	H16.11~	L650/660S	EF	●
		L700/710S	EF	●
ムーヴ	H22.12~	LA100/110S	KF	●
		L175/185S	KF	●
	H18.10~	L150/160S	EF	●
		L152S	JB	●
	H13.10~	L912S	JB	●
		L900/910S	EF	●
H10.10~	L902S	JB	●	
ムーヴコンテ	H20.8~	L585S	KF	●
		L575S	KF	●
ムーヴラテ	H16.8~	L550/560S	EF	●
MAX	H13.11~	L950/960S	EF	●
		L952/962S	JB	●
YRV	H12.8~	M201/211G	K3	●
		M200G	EJ-VE	●

BMW MINI

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	カプラーオン取付
MINI ONE	R56	H22.3~	SR16	N16B16A	●
		H19.5~	ME14	N12B14A	●
MINI COOPER	R50	H13.10~	RA16	W10B16A	●
		H22.3~	SU16	N16B16A	●
MINI COOPER S	R56	H19.2~	MF16	N12B16A	●
		H13.10~	RA16	W10B16A	●
MINI COOPER CONVERTIBLE	R57	H22.3~	SV16	N18B16A	●
		H19.2~	MF16S	N14B16A	●
MINI COOPER S CONVERTIBLE	R57	H14.3~	RE16	W11B16A	●
		H22.3~	ZN16	N16B16A	●
MINI COOPER S CONVERTIBLE	R57	H21.4~	MR16	N12B16A	●
		H16.9~	RF16	W10B16A	●
MINI COOPER CLUBMAN	R55	H22.3~	ZF16	N16B16A	●
		H19.10~	ML16	N12B16A	●
MINI COOPER S CLUBMAN	R55	H22.3~	ZG16	N18B16A	●
		H19.10~	MM16	N14B16A	●

SUBARU

車名	年式	車種型式	エンジン型式
インプレッサ	H20.10~	GH6	EJ20
		GE6/7	EJ20
		GE2/3	EL15
	H19.10~	GRB	EJ20
		H19.6~	GH7/8
	H18.6~	GH2/3	EL15
		GDC/D	EL15
		GGC/D	EL15
	H15.9~	GD2/3	EJ15
	H12.10~	GD/GGB	EJ20
	H12.8~	GD/GGA	EJ20
		GD/GG9	EJ20
		GG2/3	EJ15
H8.9~	GC/GF8	EJ20	
エクシーガ	H20.6~	YA4/5	EJ20
サンバー	H24.4~	S321/331B ※	KF
	H13.8~	TW1/2	EN07
		TV1/2	EN07
TT1/2		EN07	
ステラ	H23.5~	LA100/110F ※	KF
トレジャ	H22.11~	NCP120X ※	1NZ-FE
		NCP125X ※	1NZ-FE
		NSP120X ※	1NR-FE
フォレスター	H19.12~	SH5	EJ20
	H16.2~	SG9	EJ25
	H14.2~	SG5	EJ20
	H10.9~	SF9	EJ25
	H9.2~	SF5	EJ20
プレオ	H22.4~	L275/285B ※	KF
		L275/285F ※	KF
ルクラ	H22.4~	L455/465F ※	KF
レガシ	H21.5~	BM/BR9	EJ25
	H18.5~	BL/BP9	EJ25
	H15.10~	BP9	EJ25
	H15.4~	BL/BP5	EJ20
	H13.5~	BE/BH9	EJ25
	H10.12~	BE5	EJ20
	H10.6~	BH5	EJ20
		BH9	EJ25
R1	H17.1~	RJ1/2	EN07D/E/X
R2	H15.12~	RC1/2	EN07D/E/X

※ カブラーオン取付可能

MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	
アクセラ	H15.9~	BK3P	L3-VE	
		BKEP	LF-DE	
		BK5P	ZY-VE	
アテンザ	H20.1~	GH5AS/FS	L5-VE	
		GH5AP/FP	L5-VE	
		GHEFS/FP	LF-VE	
		GH5AW/FW	L5-VE	
アテンザ スポーツワゴン	H20.1~	GHEFW	LF-VE	
		DE5FS	ZY-VE	
デミオ	H19.9~	DE3AS/FS	ZJ-VE	
		DE3FS	ZJ-VE	
		DE3FS	ZJ-VEM	
	H15.11~	DY5W/5R	ZY-VE	
		DY3W/3R	ZJ-VE	
		DY5W	ZY-VE	
	H14.8~	DY3W	ZJ-VE	
		H11.12~	DW5W	B5E
			DW3W	B3E
	プレマシー	H17.2~	CR3W	L3-VE
CREW			LF-DE	
H14.6~		CP8W	FP-DE	
H13.6~		CPEW	FS-ZE	
H11.2~		CP8W	FP-DE	
ベリーサ	H18.8~	DC5W/5R	ZY-VE	
	H16.6~	DC5W/5R	ZY-VE	
ロードスター	H17.8~	NCEC	LF-VE	
	H12.6~	NB8C	BP-VE	
	H9.12~	NB8C	BP-ZE	
		NB6C	B6-ZE	
CX-7	H18.2~	ER3P	L3-VDT	
MPV	H18.2~	LY3P	L3-VDT/VE	
	H14.4~	LW3W	L3-DE	
	H11.6~	LWEW	FS-DE	

NISSAN

車名	年式	車種型式	エンジン型式
アベニール	H13.10~ H14.7~	W11	SR20DET/DE QG18DE
		H10.8~	W11
ウィングロード	H13.10~	Y11	QR20DE
	H11.5~	Y11	SR20VE QG15/18DE
エクストレイル	H15.6~	T30	SR20VET
	H13.2~	T30	SR20VET
	H12.10~	T30	QR20DE
キューブ	H11.11~	Z10	CGA3DE
	H10.2~	Z10	CG13DE
シルビア	H11.1~	S15	SR20DET/DE
	H5.10~	S14	SR20DET/DE
セレナ	H13.12~	C24	QR20/25DE
	H11.6~	C24	SR20DE
バルサー	H9.9~	N15	SR16VE

HONDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	
アクティトラック・ アクティバン	H21.12~	HA8/9	E07Z	
	H11.6~	HA6/7	E07Z	
		HH5/6	E07Z	
アコード	H14.10~	CL9	K24A	
		CL7/8	K20A	
	H12.6~	CL3	F20B	
		CL1	H22A	
アコードワゴン	H14.11~	CM2/3	K24A	
		CM1	K20A	
		H10.9~	CH9/CL2	H23A
	H9.10~	CF6/7	F23A	
インテグラ	H13.7~	DC5	K20A	
エリシオン	H16.5~	RR1/2	K24A	
オデッセイ	H20.10~	RB3/4	K24A	
	H15.10~	RB1/2	K24A	
	H11.12~	RA6/7	F23A	
ザッツ	H14.2~	JD1/2	E07Z	
シビック	H18.4~	FD2	K20A	
		H17.9~	FD1	R18A
	H13.12~	EP3	K20A	
	H12.9~	ES3,EU3/4	D17A	
		ES,EU1/2	D15B	
	H10.9~	EK9	B16B	
	ステップワゴン	H17.5~	RG3/4	K24A
			RG1/2	K20A
		H15.6~	RF7/8	K24A
		RF5/6	K20A	
H13.4~	RF3/4	K20A		
ストリーム	H18.7~	RN8/9	R20A	
		RN6/7	R18A	
	H15.12~	RN5	K20B	
	H15.9~	RN3	K20A	
	H12.10~	RN3/4	K20A	
		RN1/2	D17A	
ゼスト・ ゼストスパーク	H18.3~	JE1/2	P07A	
バモス・ バモスホビオ	H15.4~	HM3/4	E07Z	
	H11.6~	HM1/2	E07Z	
フィット	H19.10~	GE8/9	L15A	
		GE6/7	L13A	
	H14.8~	GD3/4	L15A	
	H13.6~	GD1/2	L13A	
フリード	H20.5~	GB3/4	L15A	
モビリオ	H13.12~	GB1/2	L15A	
モビリオスパイク	H14.9~	GK1/2	L15A	
ライフ・ ライフダンク	H20.11~	JC1/2	P07A	
	H15.9~	JB5/6/7/8	P07A	
	H12.12~	JB3/4	E07Z	
	H10.10~	JB1/2	E07Z	
S2000	H11.4~	AP1	F20C	

MITSUBISHI

車名	年式	車種型式	エンジン型式
アウトランダー	H17.10~	CW5W	4B12
エアトレック	H16.1~	CU5W	4G69
	H13.6~	CU4W	4G64
		CU2W	4G63
コルト	H18.5~	Z27AG	4G15
		Z27A	4G15
		Z23/24A	4A91
	H16.10~	Z21/22A	4A90
		Z27/28A	4G15
H14.11~	Z25/26A	4G19	
コルトプラス	H16.10~	Z27W	4G15
		Z23/24W	4A91
ランサー	H19.10~	CZ4A (X型)	4B11
エポリューション	H17.3~	CT9A (IX型)	4G63
	H15.1~	CT9A (VIII型)	4G63
	H13.2~	CT9A (VII型)	4G63
	H8.8~	CN/CP9A (IV~VI型)	4G63
ランサーエポワゴン	H17.9~	CT9W	4G63
eK スポーツ	H18.9~	H82W	3G83
	H14.9~	H81W	3G83
eK ワゴン	H18.9~	H82W	3G83
	H13.10~	H81W	3G83

SUZUKI

車名	年式	車種型式	エンジン型式
アルト	H21.12~	HA25S	K6A
	H16.9~	HA24S	K6A
アルトワークス	H10.10~	HA12S	F6A
		HA22S	K6A
アルトラバン	H20.11~	HE22S	K6A
	H14.1~	HE21S	K6A
エブリイ	H17.8~	DA64V/W	K6A
	H13.9~	DA62V/W	K6A
ジムニー	H10.10~	JB23W	K6A
スイフト	H17.9~	ZC31S	M16A
	H16.11~	ZC/ZD21S	M15A
			ZC/ZD11S
セルボ	H18.11~	HG21S	K6A
ツイン	H15.1~	EC22S	K6A (ガソリン車)
パレット	H20.1~	MK21S	K6A
ワゴン R	H20.9~	MH23S	K6A
		MH22S	K6A
	H19.1~	MH21S	K6A
		MH21S	K6A
	H12.12~	MC12S	F6A
		MC22S	K6A
	H10.10~	MC11S	F6A
		MC21S	K6A
	H9.4~	CT/CV51S	K6A
	Kei	H13.4~	HN12S
HN22S			K6A
H10.10~		HN11S	F6A
MR ワゴン	H18.1~	MF22S	K6A
	H13.12~	MF21S	K6A