

## マルチメディアスピーカー 取扱説明書



この度は、マルチメディアスピーカー「MM-SPL14BK」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

### 最初にご確認ください。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- スピーカー本体 ..... 1台
- 取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

### 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

**警告** この表示事項を守らなかった場合、使用者が死亡、または重傷を負う危険があります。

- <内部を開けないでください>
  - 内部を開けると、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。
- <内部に異物を落とさないでください>
  - 内部に燃えやすいものや、硬質などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。
- <接続コードを傷つけないでください>
  - コードを傷つけたままご使用いただくこと火災・感電の原因となります。
- <落雷について>
  - 雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。
- <セットを移動するときは>
  - 接続しているコードの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを外してから動かしてください。火災や感電、製品が破損する恐れがあります。
- <他の機器とセットするときは>
  - 各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームを0にしてから行なってください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。
- <お手入れについて>
  - スピーカーは、ときどき柔らかい布で乾かしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装ムラになることがありますから絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。
- <無理な力は加えない>
  - スイッチやツマミには、無理な力を加えないでください。

### 特長

- 実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。
- 電源スイッチとボリュームコントロールはセパレート式となっており、いつもの音量にセットしたまま電源ON/OFFを簡単に行えます。
- 通電時のLEDライトの明るさを極力抑え、夜間の使用でも目立たないデザインとなっています。
- 左右のスピーカー間は3.5mmモノラルミニプラグケーブル接続のセパレート式となっており、市販の延長ケーブルで延長することが可能です。
- 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
- テレビの近くに置いていても影響が出ない防磁型です。
- アンブ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
- 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。


### 仕様

- 実用最大出力:10W(5W+5W)
- 周波数特性:150Hz~20000kHz
- スピーカー形式:バスレフ式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)
- スピーカーサイズ:2.5インチ(直径約63.5mm)
- ロードインピーダンス:4Ω
- 入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)
- 電源:内蔵
- サイズ:重量:W82×D130×H187mm約1200g(本体のみ)
- ケーブル長:スピーカー間ケーブル/約1.5m、スピーカー接続ケーブル/約1.5m、電源コード/約1.5m
- 付属品:取扱説明書(保証書)


### 各部の名称と接続例

- ①ボリュームコントロール
- ②ヘッドホンジャック
- ③通電LED
- ④電源スイッチ
- ⑤右スピーカー
- ⑥左スピーカー
- ⑦スピーカー間ケーブル
- ⑧PC接続ケーブル(約1.5m)
- ⑨電源コード(約1.5m)

#### <正面>



#### <背面>



パソコン側の音声出力コネクタ(3.5mmステレオミニプラグ)へ

#### <スピーカー間の接続方法>

右スピーカーから出ている3.5mmモノラルミニプラグケーブル(コネクタ黒)を左スピーカーへ接続してください。

#### <スピーカー間の延長方法>

市販の3.5mmモノラルミニ延長ケーブルをご利用ください。延長距離について制限はありませんが、5m以内を推奨とします。

### 保証規定・保証書

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。取扱説明書、本体ラベル、表示等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合、弊社所定の方法で交換いたします。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6)譲渡や中古販売・オークション販売等でご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	型番: MM-SPL14BK	シリアルナンバー
お客様: お名前・ご住所・TEL		
購入店		
保証期間 ご購入日から6ヶ月		

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

## サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京サブライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
 仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区権ヶ岡1-6-37 宝栄ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
 名古屋営業所/〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7 カジヤビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
 大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
 福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅前2-8-20 第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078  
 BH/AJ/RkDac