

# よくある商品に関するお問い合わせQ&A

注文コード: 40414062、40414071、40414087  
商品名: モノタロウ パワーリレー



## Q-1 仕様について

この制御接点の定格制御容量(抵抗負荷)を教えてください。



### ご回答

定格通電電流: 10A  
接点電圧の最大値: AC250V、DC125V  
接点電流の最大値: 10A

## Q-2 適合について

このリレーに使用できるソケット(端子台)とリレーピン(保持金具)を教えてください。

### ご回答

適合のソケットとリレーピンにつきまして下記URLにてご案内致します。

オムロン(omron) 共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)  
注文コード 06317001 品番 PTF08A  
内容量 1個

オムロン(omron) 共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)  
注文コード 35080866 品番 PTF08A-E  
内容量 1個

オムロン(omron) 共用ソケット保持金具 角形ソケット用  
注文コード 06317105 品番 PYC-A1  
内容量 1袋(2本)