

よくある商品に関するお問い合わせQ&A

注文コード:63371148 など
商品名:ブッシング 可鍛鑄鉄製管継手 白



Q-1 材質について

材質の「黒心可鍛鑄鉄」は、サビに強いのでしょうか。



ご回答

メッキ加工している分、錆びにくくはなります。
しかしながら鉄でございます為、
雨や水に濡れる間にネジ部分の油が落ち、錆びてきます。

Q-2 仕様について

中は空洞ですか、閉鎖していますか。

ご回答

配管材料ですので、貫通しています。

Q-3 仕様について

プロパンガスの配管に使用可能でしょうか。

ご回答

プロパンに使用可能でございます。

よくある商品に関するお問い合わせQ&A

注文コード:63371148 など
商品名:ブッシング 可鍛鉄製管継手 白



Q-4 サイズについて

呼び径B1とB2のネジ外径のサイズは何mmでしょうか。

ご回答

どちらも配管の規格となります為、下記をご参照くださいませ。

呼び径A	呼び径B	ねじ外径	パイプ外径
6A	1/8B	9.728	10.5
8A	1/4B	13.157	13.8
10A	3/8B	16.662	17.3
15A	1/2B	20.955	21.7
20A	3/4B	26.441	27.2
25A	1B	33.249	34
32A	1-1/4B	41.91	42.7
40A	1-1/2B	47.803	48.6
50A	2B	59.614	60.5
65A	2-1/2B	75.184	76.3
80A	3B	87.884	89.1
100A	4B	113.03	114.3
125A	5B	138.43	139.8
150A	6B	163.83	165.2