

# X2C,X2R,DMC 対応車種表


- 本表は車種ごとに各機能の対応状況とコネクタ位置を示した表です。
- マイナーチェンジ等により対応年月を満足していても、取付出来ない場合があります。

2013.2 制作 No.19 ☆ = 改定時追加/修正

1.ECU が純正品と異なる場合や、サブコンなどをご使用の場合、対応車でも適正表示しないため、取付できません。

2.故障診断コネクタを利用する製品との併用は基本的にはできません。ピボット製品との併用についての詳細は、こちらをご覧ください。 <http://pivotjp.com/obd/>

コネクタ位置



- ①アクセルペダル脇
- ②運転席足元右側 (フタ付の場合あり)
- ③運転席足元中央
- ④運転席足元左側 (フタ付の場合あり)
- ⑤センターコンソール右脇
- ⑥助手席足元右側
- ⑦ステアリング脇パネル裏 (フタ付)
- ⑧助手席足元左側
- ⑨センターコンソール左側
- ⑩ステアリング右パネル (小物入れ上部)

記号説明 T/C=ターボ車 NA=自然吸気車

## TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
アイシス	H21.9~	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	②
		ZGM10/15G	2ZR-FAE	②
		ZGM10/15W	2ZR-FAE	②
アクア	H23.12~	NHP10	1NZ-FXE	②
アリオン・プレミオ	H22.4~	ZRT260/265	2ZR-FAE	②
	H20.1~	ZRT261	3ZR-FAE	②
	H19.6~	ZRT260/265	2ZR-FE	②
アルファード・ヴェルファイア	H20.5~	GGH20/25W	2GR-FE	②
		ANH20/25W	2AZ-FE	②
アルファードハイブリッド・ヴェルファイアハイブリッド	H23.11~	ATH20W	2AZ-FXE	②
イスト	H19.7~	ZSP110	2ZR-FE	②
		NCP110/115	1NZ-FE	②
ヴァンガード	H20.8~	ACA38W	2AZ-FE	②
	H19.8~	ACA33W	2AZ-FE	②
ウィッシュ	H21.4~	ZGE21G/22W	3ZR-FAE	②
		ZGE20/25G	2ZR-FAE	②
		ZGE20/25W	2ZR-FAE	②
ヴィッツ	H22.12~	NCP131	1NZ-FE	②
		NSP130/135	1NR-FE	②
		KSP130	1KR-FE	②
	H17.2~	NCP91	1NZ-FE	②
		SCP90	2SZ-FE	②
KSP90	1KR-FE	②		
エスティマ	H18.1~	GSR50/55W	2GR-FE	③
		ACR50/55W	2AZ-FE	③
エスティマハイブリッド	H18.6~	AHR20W	2AZ-FXE	②
オーリス	H21.10~	ZRE152/154H	2ZR-FAE	②
	H18.10~	ZRE152/154H	2ZR-FE	②
		NZE151/154H	1NZ-FE	②
カムリ	H23.9~	AVV50	2AR-FXE	②
カローラアクシオ	H24.5~	NZE161/164	1NZ-FE	②
		NRE160	1NR-FE	②
	H22.4~	ZRE142/144	2ZR-FAE	②
		H18.10~	ZRE142/144	2ZR-FE
NZE141/144	1NZ-FE		②	
カローラフィールダー	H24.5~	ZRE162G	2ZR-FAE	②
		NZE161/164G	1NZ-FE	②
	H22.4~	ZRE142/144G	2ZR-FAE	②
H18.10~	ZRE142/144G	2ZR-FE	②	
	NZE141/144G	1NZ-FE	②	
	ZRE152/154N	2ZR-FE	②	
クラウン	H20.2~	GRS202/203	3GR-FSE	③
		GRS200/201	4GR-FSE	③
	H15.12~	GRS182/183	3GR-FSE	②
GRS180/181		4GR-FSE	②	
クラウンハイブリッド	H20.5~	GWS204	2GR-FSE	③
タウンエース・ライトエース	H20.1~	S402/412M	3SZ-VE	③
ノア・ヴォクシー	H22.4~	ZRR70/75G	3ZR-FAE	②
	H19.6~	ZRR70/75W	3ZR-FAE	②
ZRR70/75G,W		3ZR-FE	②	

## TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
ハイエース・レジアスエース	H19.8~	TRH211/216/221/226K	2TR-FE	②
		KDH201/206/211/221K	1KD-FTV	②
		KDH201/206V	1KD-FTV	②
	H16.8~	TRH214/219/224/229W	2TR-FE	②
		TRH221/226K	2TR-FE	②
		TRH200V/K	1TR-FE	②
KDH200/205V		2KD-FTV	②	
KDH200/220/225K	2KD-FTV	②		
パッソ	H22.2~	NGC30	1NR-FE	②
		KGC30/35	1KR-FE	②
	H18.1~	QNC10	K3-VE	②
KGC10/15	1KR-FE	②		
ハリアーハイブリッド	H17.3~	MHU38W	3MZ-FE	②
プリウス	H21.5~	ZVW30	2ZR-FXE	②
	H15.9~	NHW20	1NZ-FXE	④
		ZVW40/41W	2ZR-FXE	②
プリウス α	H23.5~	ZVW40/41W	2ZR-FXE	②
ブレイド	H18.12~	AZE154/156H	2AZ-FE	②
ベルタ	H17.11~	NCP96	2NZ-FE	②
		SCP92	2SZ-FE	②
		KSP92	1KR-FE	②
マーク X	H21.10~	GRX130/135	4GR-FSE	②
		GRX121	3GR-FSE	②
	H16.11~	GRX120/125	4GR-FSE	②
マーク X ジオ	H19.9~	ANA10/15	2AZ-FE	②
ラクティス	H22.11~	NCP120/125	1NZ-FE	②
		NSP120	1NR-FE	②
	H17.10~	NCP100/105	1NZ-FE	②
SCP100	2SZ-FE	②		
ラッシュ	H18.1~	J200/210E	3SZ-VE	②
bB	H17.12~	QNC21	3SZ-VE	③
		QNC20/25	K3-VE	③
iQ	H21.8~	NGJ10	1NR-FE	②
	H20.11~	KGJ10	1KR-FE	②
86	H24.4~	ZN6	FA20	④

## NISSAN

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
エクストレイル	H22.7~	T31	QR25DE	⑦
	H20.9~	T31	M9R ※1	⑦
エルグランド	H22.8~	E52	QR25DE	③
キャラバン	H24.6~	E26	QR20DE	③
			YD25DDTI ※1	③
ジューク	H22.6~	F15	HR15DE	②
セレナ	H22.11~	C26	MR20DD	③
ノート	H24.9~	E12	HR12DDR ※2	②
フェアレディ Z	H20.12~	Z34	VQ37VHR	③
マーチ	H22.7~	K13	HR12DE	②
ムラーノ	H20.9~	Z51	QR25DE	③
モコ	H23.2~	MG33S	R06A	④
ラフェスタ	H23.6~	CWEFWN	LF-VDS	⑩
			LF-VD	⑩
		CWEAWN	LF-VE	⑩
ルークス	H21.12~	ML21S	K6A (NA)	④
AD・AD EXPERT	H20.12~	Y12	HR16DE	②
NV200	H21.5~	M20	HR16DE	③

※1 電圧表示不可

※2 X2C取付不可

## MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
アクセラ・ アクセラスポーツ	H23.9～ H21.6～	BLFFP/FW	PE-VPS	⑩
		BL3FW	L3-VDT	⑩
		BLEFP/FW	LF-VDS	⑩
		BLEAP/AW	LF-VE	⑩
		BL5FP/FW	ZY-VE	⑩
	H18.6～ H15.10～	BK3P	L3-VDT	⑩
		BKEP	LF-VE	⑩
		BK3P	L3-VE	⑩
		BKEP	LF-DE	⑩
		BK5P	ZY-VE	⑩
アテンザ・ アテンザスポーツ	H22.1～ H20.1～	GHEFP	LF-VD	②
		GH5AP/FP GH5AS/FS	L5-VE	②
			L5-VE	②
	H17.6～ H14.5～	GG3S/3P	L3-VDT	④
		GGES/EP	LF-VE	④
	H14.5～	GG3S/3P	L3-VE	④
		GGES/EP	LF-DE	④
アテンザ スポーツワゴン	H20.1～	GH5AW/FW	L5-VE	②
		GHEFW	LF-VD	②
	H17.6～	GYEW	LF-VE	④
	H14.6～	GY3W	L3-VE	④
GYEW		LF-DE	④	
デミオ	H23.6～ H19.7～	DEJFS	P3-VPS	⑩
		DE5FS	ZY-VE	⑩
	H14.8～	DE3AS/FS	ZJ-VE	⑩
		DY5W/5R	ZY-VE	②
DY3W/3R	ZJ-VE	②		
	H22.1～ H20.7～	CCEFW	LF-VDS	⑩
CC3FW		L3-VE	⑩	
CCEAW/FW		LF-VD	⑩	
プレマシー	H22.7～	CWEFW	LF-VDS	⑩
			LF-VD	⑩
		CWEAW	LF-VE	⑩
	H19.9～	CREW	LF-VE	⑩
	H19.1～	CREW	LF-VD	⑩
	H17.1～	CR3W	L3-VE	⑩
		CREW	LF-DE	⑩
H17.6～	DC5W/5R	ZY-VE	②	
ロードスター	H17.9～	NCEC	LF-VE	②
CX-5	H24.2～	KE2AW/FW	SH-VPTS	②
		KEEAW/FW	PE-VPS	②
CX-7	H18.12～	ER3P	L3-VDT	②
MPV	H18.2～	LY3P	L3-VDT	②
			L3-VE	②
RX-8	H15.4～	SE3P	13B-MSP	②

## SUZUKI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置	
アルト	H21.12～	HA25S	K6A	④	
アルトラバン	H20.11～	HE22S	K6A	④	
エスクード	H20.6～	TDA4W	J24B	④	
エブリィ・ エブリィワゴン	H22.5～	DA64V/W (5型)	K6A	②	
		DA63T (9型)	K6A	②	
キャリィ	H22.6～	DA63T (9型)	K6A	②	
		H23.12～	ZC32S	M16A	④
		H22.9～	ZC/ZD72S	K12B	④
スイフト	H19.5～	ZC71S	K12B	④	
		H23.1～	MA15S	K12B	④
パレット	H20.1～	MK21S	K6A	④	
ワゴンR	H24.9～	MH34S	R06A ※2	④	
		MH23S	K6A	④	
	H23.1～	MF33S	R06A	④	
MRワゴン	H21.6～	MF22S	K6A (NA)	④	
		H18.7～	YA/YB11S	M15A	②

※2 電圧は不適正表示

## HONDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置																																																							
アコード	H23.12～ H20.12～	CU1	R20A	②																																																							
		CU2	K24A	②																																																							
アコードツアラー	H20.12～	CW2	K24A	②																																																							
インサイト	H23.11～ H21.2～	ZE3	LEA	④																																																							
		ZE2	LDA	④																																																							
オデッセイ シビック	H20.10～ H21.11～ H19.3～ H17.9～	RB3/4	K24A	④																																																							
		FN2	K20A	④																																																							
		FD2 (タイプ R)	K20A	④																																																							
ステップワゴン ストリーム	H21.10～ H18.7～	FD1	R18A	④																																																							
		RK1/2/5/6	R20A	④																																																							
RN8/9 RN6/7	R20A R18A	②	②																																																								
		②	②																																																								
ゼスト・ ゼストスパーク	H20.12～	JE1/2	P07A	④																																																							
フィット	H19.10～	GE8/9	L15A	④																																																							
		GE6/7	L13A	④																																																							
フィットハイブリッド	H22.10～	GP1	LDA	④																																																							
フィット ハイブリッド RS	H24.5～	GP4	LEA	④	フィットシャトル	H23.6～	GG7	L15A	④	フィットシャトル ハイブリッド	H23.6～	GP2	LDA	④	フリード	H20.5～	GB3/4	L15A	④	フリード ハイブリッド	H23.10～	GP3	LEA	④	フリードスパイク	H22.7～	GB3/4	L15A	④	フリードスパイク ハイブリッド	H23.10～	GP3	LEA	④	ライフ	H22.11～	JC1/2	P07A	④	CR-Z	H22.2～	ZF1	LEA	④	N BOX	H23.12～	JF1/2	S07A	④	N ONE	H24.11～	JG1/2	S07A (T/C)	④	S2000	H17.11～	AP2	F22C	⑥
フィットシャトル	H23.6～	GG7	L15A	④																																																							
フィットシャトル ハイブリッド	H23.6～	GP2	LDA	④																																																							
フリード	H20.5～	GB3/4	L15A	④																																																							
フリード ハイブリッド	H23.10～	GP3	LEA	④																																																							
フリードスパイク	H22.7～	GB3/4	L15A	④																																																							
フリードスパイク ハイブリッド	H23.10～	GP3	LEA	④																																																							
ライフ	H22.11～	JC1/2	P07A	④																																																							
CR-Z	H22.2～	ZF1	LEA	④																																																							
N BOX	H23.12～	JF1/2	S07A	④																																																							
N ONE	H24.11～	JG1/2	S07A (T/C)	④																																																							
S2000	H17.11～	AP2	F22C	⑥																																																							

## DAIHATSU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
アトレーワゴン	H19.9～	S321/331G	KF	③
エッセ	H22.4～	L235/245S	KF	④
タント	H19.12～	L375/385S	KF	②
タントエグゼ	H21.12～	L455/465S	KF	②
ハイゼットカーゴ・ ハイゼットトラック	H19.12～	S321/331V	KF	③
		S201/211P	KF	③
ブーン	H22.2～	M601S	1NR-FE	②
		M600/610S	1KR-FE	②
	H18.3～	M312S	KJ-VET	②
	H17.12～	M301S	K3-VE	②
		M300/310S	1KR-FE	②
ミラ	H18.12～	L275/285S	KF	②
ミライース	H23.9～	LA300/310S	KF	④
ミラココア	H21.8～	L675/685S	KF	④
ムーヴ	H22.12～ H18.10～	LA100/110S	KF	②
		L175/185S	KF	②
ムーヴコンテ	H20.8～	L575/585S	KF	③

## SUBARU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
インプレッサ・ インプレッサ G4	H23.12～ H22.7～	GP7	FB20	③
		GVF	EJ25	③
		GVB	EJ20	③
ステラ	H23.5～	LA100/110F	KF	②
ディアスワゴン	H21.9～	S321/331N	KF	③
デックス	H20.11～	M401/411F	K3-VE	③
トレジア	H22.11～	NCP120/125X	1NZ-FE	②
		NSP120X	1NR-FE	②
プレオ	H22.4～	L275/285B	KF	②
		L275/285F	KF	②
ルクラ	H22.4～	L455/465F	KF	②
BRZ	H24.3～	ZC6	FA20	④