

# メンテナンスの方法 1

(注文コード: 70085672 モノクリーナー プロア機能付タイプ)



## フィルターの外し方

①



フィルターは、ロックノブで固定されています。

②



ロックノブを手で回し外します。

③




上方へひねりながら取り外します。

④




フィルター側には、凹部分がございます。

⑤



フィルターは、掃除機突起凸に合わせてついています。

⑥



本体とフィルターが外れにくい時は、マイナスドライバー等を活用下さい。

## メンテナンスの方法 2

(注文コード: 70085672 モノクリーナー プロア機能付タイプ)



### すきまノズル

①




ブラシとノズルは、一体型になっております。

②



ブラシ部分を外しますと、分離します！！

③



本製品の内径は、約33mmです。

# メンテナンスの方法 3

(注文コード: 70085672 モノクリーナー ブロア機能付タイプ)



## T型ノズル じゅうたん用⇒床用ノズル取付方

①




納品時は、緩衝材が付属されております。

②



納品時は、じゅうたん用ノズルがいております。

③



両端につめ部で固定されています

④



ドライバー等の握り手部分などを活用すると作業が楽になります。

⑤



つめ(フック)が外れた状態になります。

⑥



簡単に手で取り外し可能です。

## メンテナンスの方法 4

(注文コード: 70085672 モノクリーナー ブロア機能付タイプ)



### T型ノズル じゅうたん用⇒床用ノズル取付方

⑦



替えの床用ノズルになります。

⑧



床用のつめを片方にかけてから、もう片方を取付けます。

⑨



床用ノズルへつけ替え完了

# メンテナンスの方法 5

(注文コード: 70085672 モノクリーナー ブロア機能付タイプ)



## ホース・パイプ部での吸込量調整方法

①



カバーが閉じている状態で、  
強(最大吸込)です。

②



カバーが開いている状態で、  
弱(弱吸込)です。

③



掃除機用ホース・パイプセット

## メンテナンスの方法 6


(注文コード: 70085672 モノクリーナー プロア機能付タイプ)



### キャスターの取付方法

静電気防止  
チェーンです

①



製品納品時は、キャスターは取付してありません。

②



キャスターは前輪用と後輪用の2種類がございます。

③




前輪用キャスター取付部は、大きめの穴の位置です。

④




手のひらを使って、押し込みます。

⑤



後輪用キャスター取付部は、このような形状になります。

⑥



全体を差し込み、付属のビスで固定します。(プラスドライバーをご使用下さい。)