

機種別適合表

機種	型式	
AC100FIS,AC100FIG,AHP101	統合 100	
KIH60,KIK60,KIL60(A),KS60(600)	統合大60	
AC60-F2(A~C),AHP-60(A), RHW60ADL RHW60ADX , ACH60(600)		
KIH40,KIK40,KIL40(A),AK40(A)	統合大40	
RH1500~1(D),RH1510(D),VH400(40)(A)	統合中40	
HB40,KS40(A),HM400,SM400(A)(K)	ヤンマー小40	
KIH35,KIK35,KIL35,HA35,KMH35	※ヤンマー大35	
KMK35,KML35(A)	ヤンマー中35	
RH1101(D)		
VH350(35)(A)	統合中30	
KIH30,KIK30,KIL30,HA30,HB30,KS30(A)	統合新30	
KMH30,KMK30,KML30(A~C),HM300		
SM30(A)(B),SM300(K),SH300, SH300A		
RH900~1,RH910(DX),RH750 RHM30(A) , RHM300(A)		
KIH25,KMH25,KML25(A~C),SH25	ヤンマー25	
SM25(A)(B),SM250K(M)		
RH600,RH650, RHM25(A) , RHM250(A)	ヤンマーヒヤシ25	
DH4-M50	ヤンマーヒヤシ25Φ145	
自動	RHW50(A)D(X),RHW500AD(X),ACH50(500)	ヤンマー
	SH500A,RHS50	異径50S
	RHS40AD(L)(X),RHW45AD,RHS400A(DX)	ヤンマー
	SH400A	異径40S
手動	RHS30A(D)(L)(DL),RHS300A(D)	ヤンマー異径30S
	RHS40D(L),RHW45D,RHS400D,SH400	ヤンマー異径40
	RHS30(D)(L)(DL),RHS300(D)	ヤンマー異径30
VH500A,RV500,VHX50A,SH510	キセキ異径50	
VHX45A,SH410	キセキ異径40	
SH310,RH300	キセキ異径30	
RH250	キセキ異径25	
KH1000	統合 100	
MK601K, KRH-60 , KH600	統合大60	
MH50,MK502K	統合中50	
MH40	統合大40	
MK40,MN40,MK402K,MZ402K(B)	統合中40	
MN30,MNS30,MK302K	統合中30	
MK30,MS30,ML30,MZ301,MZ302K(B)	統合小30	
NPS350DXA,KCR370	統合小30	
MK25,MS25,MY25,MZ252K(B)	統合小25	

機種	型式
MC10M,MC10MV,MG1000, MG1001A	統合 100
M1L,M1LV,M600, MG63	統合大60
M50(A)(C)(CA)(CV),M500,MS500,MS510	統合中50
M2K,M2E	統合大40
M40A,M40C,M40CA,M40CV,M400	統合中40
MS400,MS410,MPC40(400)(403)	
M3K,M3E	※統合大30
MPC35,MPC350,MPC353,MG3	統合中30
M30(A)(B)(C)(CV),M300,MS300,MS310	統合小30
M25(A)(B)(C)(CV),M250,MS250	統合小25
MGP53	キセキ異径50E(高耐久)
MX500,MX505,MX507,MP50,MPS50,MP500	キセキ異径50
MPS500,MXP50,MXP500,MXP503,MG53	キセキ異径40
MX400,MX405,MX407,MP40,MP450,MXP40	
MXP400,MG43,MXP403	キセキ異径30
MX300,MX305,MX307,MXP30,MXP35,MXP300	
MXP350,MXP303,MXP353,MG3DA,MG33	キセキ異径25
MX250,MX255,MX257,MXP25,MXP250,MXP253	
HU10(ND),HC10M,HPS100(BE)(CE)	統合 100
HU8,GPS8000(A),(GPS8000AC鉄板ドラム専用)	サタケ80
HPS60(B)(D)(E)(F)(FP),APS60F,NPS6000(C)	統合大60
APS50(A)(B)(CX)(CXA)	統合中50
SPS55(C)(D),NPS550(DX)(DX II)(EW)(EX)(FW)(FX)	
APS500B,GPS550AX,GPS5000,NRZ550	統合中50S(高耐久)
NPS5500,NRZ5500(左右S高耐久ロール)SRZ5500X	
SPS44(A~D),HPS400S	統合中40
NPS450(DW)(DW II)(DX)(DX II)(EX)(EW)(FX)(FW)	
GPS450AX,NRZ450,APS40(A)(B)(CX)(CXA)	統合中30
SPS33(C)(D)	
HPS30(A)(B)(C)(CA)(CE),APS30(A)(CX)(CXA)	統合小30
NPS350(D)(D II)(DX)(DX II)(E)(EX)(FX)	
GPS350(A)(AX)(BX),NRZ350,GPS300A	統合小25
HPS25(A)(B)(C)(CA),APS25A(20A),GPS250A	
NPS250(D)(D II)(E),NRZ250,FSE28	サタケ異径50
HPS50(A)(B)(C)(CS)(DS)	
HPS40(A)(B)(C)(CS)(DS)	サタケ異径40
KHN-60(D) , KMP650 , KMP651	統合大60
KMP501 , KMP551	統合中50
KMP400 , KMP451	統合中40
KMP300 , KMP350	統合小30

機種	型式
(V)80-60,88-60,100-60,103-60,107(V)-60	スピ-異径60
208-60,808-60,228-60,MRH-60P	スピ-異径50
100-50,103-50,107(V)-50,208-50,808-50,228-50	
(V)80-40,88-40	スピ-異径40
88-N40,100-40,103-40,107-40,201(S)-40	スピ-異径N40
208-40,707-40,808-40,828-40,228-40	スピ-異径S40
SY40,MY40,MCY40A,MCM400~1,Y40A,MCY401,Y401	
(V)80-30,88-30,100-30,103-30	※スピ-異径30
88-N30,100-N30,103-30B,107-30,201-(S)30	スピ-異径N30
208-30,ラックス(A)30,SK30,SY30,808-30,MY30	
MCY30A,Y30A,228-30,MCY301,Y301	スピ-異径S30
HM30,SS30(300),M300,MCM300~1	
HM25,SS25,SP25,SS250(MA~MC)	スピ-異径S25
(V)80-25,88-25,100-25,103-25,ラックス(A)25	※スピ-異径
ハイラックス(L)25,AT25	フランジ25
80-25	※スピ-異径ヒヤシ25
SP50(A)(M),SP500(A)(M),SPS500(A)	キセキ異径50
MH65	ノダ 65
MK601	統合大60
MS50	※ノダ中50
MK50,MK501~2,MRK503	統合中50
HA40吸引型,MG40A,MH40	統合大40
MK40(S48年以前)	※ノダ中40
MK40(S49年以降),MK401~3,MZ401~3	統合中40
MR403,MRK403~4,MRZ403~4,ME400~3	統合中30
MK30(S48年以前),MG30,MH30(B)	
MK30(S49年以降),MK301~3,ME300~3	統合中30
ML30,MZ301~3,MRK303~4,MRZ303~4	統合小30
MY25,MH25B,MZ250~3,MRZ253,SL25	統合小25
2N6,2N63	統合大60
2N4,2N43	統合大40
ME40,MU40(H),MU400~1Y,MAM40(A)	統合中40
HA350,HA352,HA360,2N33	サト-大30
HAP30,MF30(S),MH30,MU30(S)(H)	統合小30
MU300~1Y,MAM30(300R)(A)	
MA30,MT300,HAT300,2NP33	統合新30
MA25,MB25,ME25,R250	統合中25
HT270~290,HAP250~280,2NS23	統合小25

機種	型式
MR600,MRP6000,MRP600Z, MRA600(6000) , MRP600	統合大60
S-3,L-5	※大島中50
ML50,MS500,MH50,MA500,MRA501	統合中50
MR50(500~1)(S),MRP550Z	統合中40
ML40,MY40,MH40(B),MA400,MF(A)40	
MR(A)40(400),MR45(450~1),MRA451	統合小40
MRB400(A)	
MD40,MS400~1	統合小35
MD35	※大島中30
S-2,L-3	
MD30,ML35(351),MS350~1(E),MF350F	統合小30
MY30,MH30(B),MH301~2,MA30(300)(A)	
MF(A)30(S),MR(A)30(300)(350)	※大島中25
MRA351,MRB300(350)(A)	
S-1,L-2	統合小25
D-1,MD25,MS250~1,MF25(S)	大島N25
25N,MS100~1,MA200,MH250~1,AM-E200	統合中50
MC50,MK50,MK500,MK503U	
MK40,MK400~3(U),MZ402U,MA400	統合中40
MK30,MK302~3U	統合中30
BM30A,MK300,MA300(350),MH300,MZ302U	統合小30
MS30(A~C),MS300	統合中25
ハッピー-25	
MZ252U,MS250	統合小25
MS80(A)(B)	※ケーオ32
MT4,ME4,MA40,MB40,HR40A,SA40(B)	統合中40
AZ40(B)	
A3,SA35B	統合中30
MS3,MT3,ME3,MA3,MB30,HR30A	統合小30
SA30(B)(BE),AZ30(B)(BE)	
A25,MT25,ME25,MA25,MB25,MS25,AZ25(B)	統合小25
AM1~2	※統合中60
AM4~6,AM150,AM200,AM-E400,AM-F40	統合中40
AM-D140	統合中30
AM30,AM-E300,AM-F30	統合小30

●赤字は標準仕様はツインロールとなります。●
(ツインロール...通常ロールと高耐久ロールの組合せ品です。)



※予め在庫の確認をお願いします。