

ご使用になる前によくお読みください。

USBマイクロホン

最初に
ご確認ください。

セット内容

- USBマイクロホン 1台
- 取扱説明書(本書) 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.安全にご使用いただくために必ずお読みください

警告 この表示事項を守らなかった場合、火災・発熱・感電により死亡や大けがの原因となります。


- 警告** <内部を開けないでください>
- 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。
- <内部に異物を入れないでください>
- 内部に燃えやすいものや、金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。
- <接続コードを傷つけないでください>
- コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

2.使用上の注意

- マイクアームを曲げるときは、過剰な力を加えないでください。破損や断線の恐れがあります。
- ケーブルやプラグに無理な力を加えないでください。破損や断線の恐れがあります。

3.特長

- パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。
- 周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。
- マイク入力を一時停止できるMUTEボタン付きです。
- LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。
- 好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。
- 滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します
- Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。



4.仕様

形式	コンデンサタイプ	動作電圧	DC5V
指向性	単一指向性	サイズ	W60×D65×H140mm
周波数特性	70~15,000Hz	重量	約100g
インピーダンス	2.2kΩ	コネクタ形状	USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
入力感度	-35dB±3dB(odB=1V/Pa,1KHz) -55dB±3dB(OdB=1V/ubar,1KHz)	対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP、 Mac OS X(10.0以降)、 Mac OS(9.2~9.2.2)
ケーブル長	約1.6m		

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区八条西4-1-1 パストラルビルN8
TEL.011-811-3450 FAX.011-716-8990

仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 宝栄仙台ビル
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633

名古屋営業所 / 〒463-0015 名古屋市中村区権町16-7 カジマビル
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033

大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮園4-1-45 新大阪八千代ビル
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315

福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前中央街8-20 第2博多相互ビル
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

最新の情報はWEBサイトで!!
<http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
 - ドライバのダウンロード
 - よくある質問(Q&A)
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。


ご質問、ご不明な点などが
ありましたら、ぜひ一度
弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

BG/Al/NSd/No

5.接続方法

パソコンの電源を入れ、OSが完全に起動してから本製品をUSBポートに接続してください。



■ Windows 10・8.1・8・7・Vista・XPの場合

接続するだけで自動的にドライバがインストールされ、USB Microphoneと認識されます。
※再起動を要求される場合は再起動してください。

■ Mac OSの場合

接続するだけで自動的にドライバがインストールされ、USB Microphoneと認識されます。

△使用するアプリケーションによっては、アプリケーション側で「オーディオデバイスの設定」をする必要があります。

6.OSの設定

■ Windows 10・8.1・8・7・Vistaの場合

- ①「スタート」ボタンから「コントロールパネル」をクリックします。
※Windows 8以降の場合はカーソルを画面の左下隅に動かして右クリックし、メニューから「コントロールパネル」を選択し、「ハードウェアとサウンド」をクリックします。
- ②「サウンド」をクリックします。
- ③「録音」タブをクリックします。
- ④「USB Microphone」を選択し、「既定値に設定」をクリックします。
※すでに☑ マークがついている場合もあります。
- ⑤この時、右下の「プロパティ」をクリックし、「レベル」タブを開いて、音量レベルの調整と「M」ミュート(消音)になっていないのを確認してください。
- ⑥「OK」をクリックしてコントロールパネルを終了します。



■ Windows XPの場合

- ①スタートボタンから「コントロールパネル」をクリックします。
- ②「サウンドとオーディオデバイス」をクリックし、「オーディオ」タブをクリックします。
- ③「録音」の「既定のデバイス」から「USB Microphone」を選択します。
- ④この時、「音量」をクリックして、音量レベルの調整と「M」ミュート(消音)にチェックが入っていないのを確認してください。
- ⑤「OK」をクリックしてコントロールパネルを終了します。

■ Mac OS Xの場合

- ①アップルメニューから「システム環境設定」をクリックします。
- ②「サウンド」をクリックします。
- ③「入力」をクリックします。
- ④「サウンドを入力する装置を選択」から「USB Microphone」を選択します。
- ⑤マイクの「入力音量」を調整します。
- ⑥ウィンドウを閉じて「サウンド」のプロパティを終了します。



7.例) Skypeの設定(Windows)

- ①Skypeのメイン画面で「ツール」メニューから「設定」をクリックします。
 - ②「オーディオ設定」をクリックします。
 - ③Skypeで使用するマイクを「USB Microphone」に設定します。
 - ④「保存」をクリックします。
- 以上でSkypeの設定は完了です。

8.保証書・保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - ①保証書をご提示いただけない場合。
 - ②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - ⑤天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品の使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損については補償いたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: MM-MCU03BK	ロットナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日			