



掘削機械

油圧ショベル / スタンダード (0.1m³未満ミニショベル)

ZX10U-2/PC03-2F/PC09ガレオ/SV08-1/
SV08-1A (可変)



PC09ガレオ




コード		5703				
メーカー		日立	コマツ		ヤンマー	
型式		ZX10U-2	PC03-2F	PC09ガレオ	SV08-1	SV08-1A (可変)
標準仕様値	バケット容量	m³	0.022	0.022	0.022	0.022
	バケット幅(サイドカット含)	mm	370	320(350)	320(350)	330(350)
	バケットオフセット(左/右)	mm	↙	460/390	460/390	540/330
	ブレード幅×高さ	mm	↙	800×220	700×220	680(840)×180
	シュー(履帯)幅/接地圧	mm/kg/cm²	180	180/0.20	180/0.20	180/0.27
	最低地上高 A	mm	130	170	170	160
	後端最低地上高 B	mm	↙	350	350	360
	後端旋回半径 C	mm	520	770	790	500
	全長(運搬時) D	mm	2,940	2,730	2,730	2,600
	全幅(運搬時) E	mm	760	800	700	680~840
	全高(運搬時) F	mm	1,450	1,220	1,370	1,390~1,490
標準作業性能	運転整備重量	kg	980	760	810	890
	最大掘削高 G	mm	3,010	2,790	2,790	2,750
	最大ダンプ高 H	mm	2,220	1,990	1,990	1,950
	最大掘削深さ I	mm	1,780	1,500	1,500	1,500
	最大垂直掘削深さ J	mm	1,670	1,170	1,170	1,260
	最大掘削半径 K	mm	3,220	2,840	2,840	2,830
	最大掘削床面半径 L	mm	↙	2,760	2,760	2,730
	作業機最小旋回半径 M	mm	1,100	1,050	1,050	1,180
	ブームスイング時最小旋回半径	mm	↙	800	840	950
	ブームスイング角(左/右)	度	65/55	50/90	50/90	45/90
	走行速度/登坂能力	km/h [度]	4.0 [30]	2.1 [30]	3.0 [30]	3.7 [-]
機械仕様	最大掘削力	kg	1,200	1,075	1,075	1,070
	総排気量	cc	↙	359	359	507
	定格出力	ps/rpm	12.9/2,100	8.5/2,800	8.5/2,800	10.5/2,400
	燃料タンク容量	ℓ	16	13	11	9.7
	エンジン潤滑油量	ℓ	↙	1.7	1.7	1.7

油圧ショベル / 後方小旋回 (0.1m³以下)

U10-5/U-10-3/PC10MR-1/Vio10-2/Vio10-2A/U-17-3α/
U-17/PC18MR-3/VIO17-PR/VIO20-2-PR/VIO20-3-PR



Vio10-2A



コ ー ド			5703					5705			5707			
メ ー カ ー			クボタ		コマツ	ヤンマー		クボタ		コマツ	ヤンマー			
型 式			U-10-5	U-10-3	PC10MR-1	Vio10-2	Vio10-2A	U-17-3α	U-17	PC18MR-3	VIO17-PR	VIO20-2-PR	VIO20-3-PR	
標準仕様値	バ ケ ッ ト 容 量	m ³	0.015	0.022	0.025	0.028	0.028	0.041	0.04	0.044	0.05	0.066	0.066	
	バケット幅(サイドカッタ含)	mm	350(368)	350(368)	320(350)	370(400)	370(400)	450(500)	400(450)	400(450)	410(450)	420(490)	420(490)	
	バケットオフセット(左/右)	mm	↙	435/355	585/375	590/360	590/360	↙	385/510	465/785	690/400	700/485	700/485	
	ブレード幅[可変]×高さ	mm	↙	990(750)×200	1,000(850)×220	1,000(830)×220	1,000(830)×220	↙	1,240(990)×265	1,280(990)×250	1,280(950)×250	1,380×285	1,380×295	
	シュー(履帯)幅	mm	180	180	180	180	180	230	230	230	230	250	250	
	接 地 圧	kg/cm ²	↙	0.25	0.24	0.22	0.22	↙	0.25	0.28	0.3	0.25	0.25	
	最 低 地 上 高	mm	140	140	353	140	140	150	150	170	175	280	280	
	後 端 最 低 地 上 高	mm	↙	370	↙	↙	↙	↙	422	430	↙	↙	↙	
	後 端 旋 回 半 径	mm	500	500	500	500	500	620	620	635	640	690	690	
	全 長 (運 搬 時)	mm	2,985	2,985	2,990	3,010	3,010	3,545	3,575	3,650	3,450	3,865	3,865	
	全 幅 (運 搬 時)	mm	750-990	750-990	850-1,000	830~1,000	830-1,000	990-1,240	990-1,240	990~1,280	950~1,280	1,380	1,380	
	全 高 (運 搬 時)	mm	1,405	1,380	1,370	1,420	1,420	2,250	2,250	2,410	2,370	2,340	2,410	
運 転 整 備 重 量			kg	1,030	980	980	990	990	1,620	1,620	1,330	1,620	1,960	1,990
標準作業性能	最 大 掘 削 高 G	mm	3,055	3,055	3,030	3,040	3,040	3,540	3,540	3,615	3,690	4,080	4,080	
	最 大 ダンプ高 H	mm	2,215	2,215	2,230	2,260	2,260	2,440	2,440	2,610	2,630	2,800	2,800	
	最 大 掘 削 深 さ I	mm	1,800	1,800	1,750	1,800~1,900	1,800~1,900	2,310	2,310	2,160	2,200~2,310	2,300~2,480	2,300~2,480	
	最大垂直掘削深さ J	mm	1,550	1,550	1,450	1,500	1,500	1,910	1,910	1,785	1,850	1,920	1,920	
	最 大 掘 削 半 径 K	mm	3,380	3,380	3,125	3,200	3,200	3,900	3,900	4,025	3,810	4,140	4,140	
	最大掘削床面半径 L	mm	↙	3,335	3,050	3,120	3,120	↙	3,840	3,935	3,710	4,030	4,030	
	作業機最小旋回半径 M	mm	1,250	1,250	1,200	1,300	1,300	1,440	1,440	1,670	1,320~1,535	1,600	1,375~1,650	
	ブームスイング時最小旋回半径	mm	1,075	1,075	1,080	1,040	1,040	1,210	1,207	1,355	1,320	1,360	1,695	
	ブームオフセット量(左/右)	mm	↙	55/55	50/90	50/90	50/90	↙	65/58	↙	42/75	47/75	47/75	
	走行速度/登坂能力	km/h [度]	2.0 [30]	2.0~4.0 [30]	2.0~4.0 [30]	4.0 [-]	4.0/2.1 [-]	2.1 [30]	2.1~4.1 [30]	4.3/2.3 [30]	4.3/2.1 [-]	4.4 [-]	4.4/2.2 [-]	
	最 大 掘 削 力	kg	1,060	1,060	1,200	1,400	1,400	1,550	1,550	1,620	1,550	1,900	1,900	
	機械仕様	総 排 気 量	cc	719	719	522	784	784	898	898	778	854	1,006	1,116
定 格 出 力		ps/rpm	10.2/2,050	10.2/2,050	9.0/2,300	12.5/2,000	11.7/2,000 8.6/2,000	16.0/2,300	16.0/2,300	15.8/2,600	13.7/2,200 10.1/2,200	18.1/2,400	19.5/2,400 14.3/2,400	
燃 料 タンク容量		ℓ	12	12	12	12	12	19	19	19	20	28.5	29	
エンジン潤滑油量		ℓ	↙	2.2	2.0	3.0	3.0	↙	3.5	3.6	3.0	3.5	4.0	
作動油量(冷却水量)		ℓ	12.5	18.0(2.8)	17.5(2.4)	14.7(2.5)	14.7(2.5)	21	21.0(2.6)	23.8(3.1)	26.0(3.1)	35(2.9)	35(2.9)	


掘削機械

油圧ショベル / 後方小旋回 (0.1m³以下)

U-20-3α/PC-20MR-3/U-30-5/U-30-6/303CR/PC30MR-5/ZX30U/
VIO30-2-PR(C) /VIO30-6-P(C)



U-20-3α



I

掘削機械



コード		5707		5710						
メーカー		クボタ	コマツ	クボタ	CAT	コマツ	日立	ヤンマー		
型 式		U-20-3α	PC-20MR-3	U-30-5	U-30-6	303CR	PC30MR-5	ZX30U	VIO30-2-PR(C)	VIO30-6-P(C)
標準仕様値	バケット容量	m³	0.08	0.066	0.09	0.09	0.09	0.09	0.1	0.1
	バケット幅(サイドカット含)	mm	450(500)	430(500)	430(480)	480(530)	400(600)	430(500)	350(650)	470(540)
	バケットオフセット(左/右)	mm	590/620	510/760	600/635	600/600	615/800	580/845	830/650	755/560
	ブレード幅×高さ	mm	1,400×292	1,450×300	1,550×335	1,550×343	1,550×320	1,550×355	1,550×385	1,550×345
	シュー(履帯)幅	mm	250	250	300	300	300	300	300	300
	接地圧	kg/cm²	0.25	0.25	0.28	0.29	0.29	0.27	0.29	0.284
	最低地上高	mm	265	285	290	290	320	305	325	320
	後端最低地上高	mm	490	530	525	565	545	555	565	565
	後端旋回半径	mm	710	725	790	790	775	790	775	765
	全長(運搬時)	mm	3,850	3,750	4,485	4,530	4,440	4,560	4,470	4,325
	全幅(運搬時)	mm	1,400	1,450	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
	全高(運搬時)	mm	2,260	2,520	2,350	2,450	2,490	2,520	2,530	2,400(2,510)
標準作業性能	運転整備重量	kg	1,980	1,970	2,990	2,990	3,240	2,950	2,980	2,950(3,210)
	最大掘削高 G	mm	4,040	4,000	4,765	4,570	4,140	4,840	4,720	4,800(4,560)
	最大ダンプ高 H	mm	2,680	2,720	3,325	3,145	2,810	3,350	3,300	3,400(3,150)
	最大掘削深さ I	mm	2,320	2,280	2,880	2,820	2,900	2,760	2,850	2,800~2,950
	最大垂直掘削深さ J	mm	1,900	1,860	2,305	2,290	2,330	2,400	2,350	2,400
	最大掘削半径 K	mm	4,140	4,150	4,965	4,905	4,970	5,050	4,950	4,930
	最大掘削床面半径 L	mm	4,030	4,000	4,840	4,780	4,840	4,910	4,830	4,650
	作業機最小旋回半径 M	mm	1,700	1,790	1,950	2,095	2,370	2,055	1,880	1,750(1,880)
	ブームスイング時最小旋回半径	mm	1,330	1,450	1,560	1,690	1,840	1,560	1,530	1,450(1,550)
	ブームオフセット量(左/右)	mm	75/55	70/50	70/50	70/50	615/855	66/66	50/75	43/65
	走行速度/登坂能力	km/h[度]	22/42[30]	46/28[30]	30~46[30]	31~46[30]	4.6[-]	2.6~4.6[30]	4.4[30]	4.6[-]
	最大掘削力	kg	1,880	1,920	2,700	3,059	17.7kN(ブーム) 29.5kN(バケット)	3,000	2,800	2,950
機械仕様	総排気量	cc	1,123	1,115	1,647	1,647	1,320	1,642	1,496	1,204
	定格出力	ps/rpm	19/2,200	21.5/2,500	27.2/2,150	25.7/2,200	26/2,300	24.7/2,200	32/2,450	25.0/2,500
	燃料タンク容量	ℓ	28	28	40	46	42	41	40	37
	エンジン潤滑油量	ℓ	4.4	3.7	5.9	5.5	5.9	7.2	6.3	4.0
作動油量(冷却水量)		ℓ	34(3.6)	29(3.0)	41(5.0)	52(5.8)	全量70/ タンク44(5.2)	34(3.3)	30(6.0)	42(3.5)

油圧ショベル / 超小旋回 (0.1m²以下)

J09R/J09R-A/PC10UU-3/RX-153S



J09R-A



コ　　ー　　ド			5704			5706
メ　　ー　　カ　　ー			ヤンマー		コマツ	クボタ
型　　　　　式			J09R	J09R-A	PC10UU-3	RX-153S
標準仕様値	バ　ケ　ッ　ト　容　量	m ³	0.022	0.022	0.025	0.026
	バケット幅(サイドカット含)	mm	330(350)	330(350)	350(320)	350(400)
	バケットオフセット(左/右)	mm	485/165	485/165	545/190	475/560
	ブレード幅×高さ	mm	840(680)×180	840(680)×180	1,000×220	990~1,240×260
	シュー（履帯）幅	mm	180	180	180	230
	接　　　地　　　圧	kg/cm ²	0.29	0.29	0.26	0.27
	最　低　地　上　高　A	mm	130	130	160	150
	後　端　最　低　地　上　高　B	mm	↙	↙	355	360
	後　端　旋　回　半　径　C	mm	500	500	500	795
	全　長　（　運　搬　時　）　D	mm	2,560	2,560	2,730	3,180
	全　幅　（　運　搬　時　）　E	mm	840	840(680)	1,000	1,240(990)
	全　高　（　運　搬　時　）　F	mm	1,400	1,400	2,075	2,215
運　転　整　備　重　量	kg	980	980	1,060	1,580	
標準作業性能	最　大　掘　削　高　G	mm	2,800	2,800	3,690	4,040
	最　大　ダ　ン　プ　高　H	mm	2,050	2,050	2,900	2,960
	最　大　掘　削　深　さ　I	mm	1,650~1,810	1,650~1,800	1,750	1,935
	最大垂直掘削深さ J	mm	1,300	1,300	1,250	1,530
	最　大　掘　削　半　径　K	mm	2,810	2,810	2,935	3,480
	最大掘削床面半径 L	mm	2,750	2,750	2,820	3,375
	作業機最小旋回半径 M	mm	850	850	500	620
	ブームスイング時最小旋回半径	mm	↙	↙	500	620
	ブームオフセット量(左/右)	mm	485/165	485/165	545/190	475/560
	走　行　速　度	km/h	3.7/1.8	3.7/1.8	3.8/2.0	3.6/2
登　坂　能　力	度	↙	↙	30	30	
最　大　掘　削　力	kg	1,100	1,100	1,200	1,325	
機械仕様	総　排　気　量	cc	507	507	522	778
	定　格　出　力	ps/rpm	10.5/2400	10.5/2,400 7.7/2,400	9.0/2,000	12/2,100
	燃　料　タンク容量	ℓ	10	10	10	17.5
	エンジン潤滑油量	ℓ	1.7	1.7	2	3.4
	作　動　油　量	ℓ	11.5	11.5	16.6	21
	冷　却　水　量	ℓ	2	2.0	2.7	3.3



掘削機械

油圧ショベル / 超小旋回 (0.05-0.11m³)

RX-202/RX-205/B2Σ/B2-5/PC20UU-5/PC38UU-6/
RX-406E/RX-406/B4-6A-P(C)



RX-406E





コ ー ド			5708					5721			
メ ー カ ー			クボタ		ヤンマー		コマツ	コマツ	クボタ		ヤンマー
型 式			RX-202	RX-205	B2Σ	B2-5	PC20UU-5	PC38UU-6	RX-406E	RX-406	B4-6A-PC
標準仕様値	バ ケ ッ ト 容 量	m³	0.052	0.06	0.066	0.066	0.066	0.11	0.11	0.11	0.11
	バケット幅(サイドカット含)	mm	400(450)	400(450)	420(490)	420(490)	430(500)	530(600)	550(600)	550(600)	590
	バケットオフセット(左/右)	mm	640/500	680/470	710/315	710/315	700/420	820/520	830/505	830/505	940/290
	ブ レ ード 幅 × 高 さ	mm	1,400×317	1,400×292	1,380×285	1,380×285	1,450×300	1,740×355	1,700×335	1,700×335	1,740×400
	シュー (履 帯) 幅	mm	250	250	250	250	250	300	300	300	400
	接 地 圧	kg/cm²	0.3	0.25	0.25	0.25	0.25	0.36	0.34	0.34	0.261 (0.272)
	最 低 地 上 高 A	mm	200	265	280	280	285	290	290	290	400
	後 端 最 低 地 上 高 B	mm	480	485	↖	↖	340	545	530	530	↖
	後 端 旋 回 半 径 C	mm	690	700	690	690	725	870	850	850	870
	全 長 (運 搬 時) D	mm	3,665	3,660	3,650	3,650	3,650	4,370	4,290	4,290	4,480
	全 幅 (運 搬 時) E	mm	1,400	1,400	1,380	1,380	1,450	1,740	1,700	1,700	1,740
	全 高 (運 搬 時) F	mm	2,255	2,270	2,280	2,280	2,295	2,450	2,480	2,480	2,595 (2,620)
標準作業性能	運 転 整 備 重 量	kg	1,940	1,990	1,980	1,980	1,960	3,580	3,600	3,600	3,850 (4,010)
	最 大 掘 削 高 G	mm	4,650	4,630	4,700	4,700	4,430	5,470	5,480	5,480	5,510 (5,200)
	最 大 ダ ンプ 高 H	mm	3,500	3,490	3,400	3,400	3,330	3,960	4,040	4,040	4,110 (3,815)
	最 大 掘 削 深 さ I	mm	2,245	2,210	2,270~ 2,430	2,270~ 2,430	2,250	3,230	3,300	3,300	3,200~ 3,400
	最大垂直掘削深さ J	mm	1,785	1,940	1,950	1,950	1,950	2,685	2,730	2,730	2,700
	最 大 掘 削 半 径 K	mm	3,865	3,860	4,050	4,050	3,750	4,855	4,850	4,850	5,110
	最大掘削床面半径 L	mm	3,750	3,750	3,900	3,900	3,655	4,750	4,740	4,740	5,020
	作業機最小旋回半径 M	mm	690	700	790	790	830	950	840	840	945 (1,400)
	ブームスイング時最小旋回半径	mm	690	700	↖	↖	↖	↖	840	840	↖
	ブームオフセット量(左/右)	mm	640/ 500	680/ 470	710/ 315	710/ 315	↖	↖	830/ 505	830/ 505	940/ 290
	走 行 速 度	km/h	2.5/5.0	4.2/2.2	2.2/4.4	4.4/2.2	2.4/4.7	4.8/2.8	4.4/2.9	4.4/2.9	4.3/2.3
	登 坂 能 力	度	30	30	↖	↖	30	30	30	30	↖
機械仕様	最 大 掘 削 力	kg	1,930	2,160	1,900	1,900	1,920	2,850	3,066	3,066	3,300
	総 排 気 量	cc	1,123	1,123	1,116	1,116	1,116	1,642	1,647	1,647	1,642
	定 格 出 力	ps/rpm	18.5/ 2,200	19/ 2,200	19.5/ 2,400	19.5/2,400 14.3/2,400	21.4/ 2,500	25.7/ 2,200	25.7/ 2,200	28.6/ 2,200	28.4/2,300 20.9/2,300
	燃 料 タ ン ク 容 量	ℓ	27	27.5	28.5	29	25	41	41	41	42
	エ ン ジ ン 潤 滑 油 量	ℓ	4.6	4.4	3.5	3.5	3.4	7.2	4.5	4.5	7.3
	作 動 油 量	ℓ	33.8	35	35	35	35	39	55	55	54.0
	冷 却 水 量	ℓ	4	3.3	2.9	2.9	3.6	3.3	4.9	4.9	4.4

油圧ショベル / 超小旋回 (0.06-0.09m³)

B3Σ/B3-6A-P(C) /SK30UR-6/PC30UU-6/ZX30UR-5B/RX-306E/RX-306



ZX30UR-5B




コード			5711						
メーカー			ヤンマー		コベルコ	コマツ	日立	クボタ	
型式			B3Σ	B3-6A-P(C)	SK30UR-6	PC30UU-6	ZX30UR-5B	RX-306E	RX-306
標準仕様値	バケット容量	m³	0.08	0.08	0.06	0.09	0.09	0.09	0.09
	バケット幅(サイドカッタ含)	mm	420(490)	420(490)	450	430(500)	500(450)	430(480)	430(480)
	バケットオフセット(左/右)	mm	885/510	885/330	830/455	750/540	580/710	810/485	810/485
	ブレード幅×高さ	mm	1,550×345	1,550×345	1,550×345	1,550×355	1,550×360	1,550×335	1,550×335
	シュー(履帯)幅	mm	300	300	300	300	300	300	300
	接地圧	kg/cm²	0.27	0.305 (0.319)	0.27~0.3	0.28	0.28~0.29	0.28	0.28
	最低地上高 A	mm	320	320	345	305	280	290	290
	後端最低地上高 B	mm	↙	↙	570	545	550	530	530
	後端旋回半径 C	mm	775	775	775	790	775	775	775
	全長(運搬時) D	mm	4,150	4,200	4,220	4,205	4,080	4,080	4,080
	全幅(運搬時) E	mm	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
	全高(運搬時) F	mm	2,430	2,525 (2,565)	2,570	2,450	2,520	2,470	2,470
標準作業性能	運転整備重量	kg	2,995	3,340 (3,460)	2,310	2,990	2,990	2,990	2,990
	最大掘削高 G	mm	5,250	5,150 (4,880)	5,410	4,970	5,170	5,180	5,180
	最大ダンプ高 H	mm	3,840	3,730 (3,500)	4,000	3,610	3,730	3,740	3,740
	最大掘削深さ I	mm	3,000~ 3,200	2,900~ 3,100	2,880	2,860	2,850	2,960	2,960
	最大垂直掘削深さ J	mm	2,500	2,400	2,390	2,300	2,290	2,380	2,380
	最大掘削半径 K	mm	4,660	4,760	4,690	4,380	4,370	4,530	4,530
	最大掘削床面半径 L	mm	850	4,680	4,570	4,260	4,230	4,420	4,420
	作業機最小旋回半径 M	mm	↙	850 (1,300)	840	920	925	820	820
	ブームスイング時最小旋回半径	mm	↙	↙	840	↙	↙	820	820
	ブームオフセット量(左/右)	mm	885/ 510	885/ 330	830/ 455	↙	↙	810/ 485	810/ 485
	走行速度	km/h	2.4/4.4	4.6/2.6	2/3.8	4.6/2.6	4.5/2.6	4.6/2.7	4.6/2.7
	登坂能力	度	↙	↙	30	30	30	30	30
機械仕様	最大掘削力	kg	2,800	3,100	2,600	2,800	2,780	2,840	2,840
	総排気量	cc	1,330	1,330	1,330	1,642	1,642	1,647	1,647
	定格出力	ps/rpm	25/ 2,500	24.6/2,500 18.1/2,500	23/ 2,400	25.7/ 2,200	24.3/ 2,200	25.7/ 2,200	28.6/ 2,200
	燃料タンク容量	ℓ	42	42	42	41	42	41	41
	エンジン潤滑油量	ℓ	4	5.5	5.5	7.2	↙	4.5	4.5
	作動油量	ℓ	48	54	39.4	33	43	55	55
	冷却水量	ℓ	4.7	3.2	3.6	3.3	↙	4.9	4.9

掘削機械

油圧ショベル / 後方小旋回 (0.14m³)

ZX40U-5B/U-40-6E/U-40-6/PC45MR-5/VIO40-2-PR(C) /
VIO45-6-P(C)



コード		5720					
メーカー		日立	クボタ		コマツ	ヤンマー	
型式		ZX40U-5B	U-40-6E	U-40-6	PC45MR-5	VIO40-2-PR(C)	VIO45-6-P(C)
標準仕様値	バケット容量	m³	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	バケット幅(サイドカッタ含)	mm	550(600)	550(600)	550(600)	535(600)	550(650)
	バケットオフセット(左/右)	mm	690/850	580/820	610/815	630/880	735/735
	ブレード幅×高さ	mm	1,960×375	1,960×410	1,960×410	1,960×355	1,970×400
	シュー(履帯)幅	mm	400	350	400	400	350
	接地圧	kg/cm²	0.26	0.30	0.26	0.25	0.25
	最低地上高	mm	340	310	310	290	360
	後端最低地上高	mm	610	632	624.5	610	610
	後端旋回半径	mm	980	990	990	1,040	975
	全長(運搬時)	mm	5,350	5,400	5,315	5,220	5,150
	全幅(運搬時)	mm	1,850	1,950	1,960	1,960	1,970
	全高(運搬時)	mm	2,530	2,540	2,490	2,550	2,530 (2,620)
標準作業性能	運転整備重量	kg	4,440	4,380	4,440	4,470	3,940 (4,190)
	最大掘削高 G	mm	5,590	5,360	5,465	5,500	5,650 (5,580)
	最大ダンプ高 H	mm	3,910	3,700	3,800	3,775	4,000 (3,720)
	最大掘削深さ I	mm	3,320	3,340	3,385	3,300	3,500~ 3,700
	最大垂直掘削深さ J	mm	2,550	2,640	2,665	2,730	2,600
	最大掘削半径 K	mm	5,760	5,830	5,850	5,735	5,620
	最大掘削床面半径 L	mm	5,610	5,685	5,705	5,575	5,620
	作業機最小旋回半径 M	mm	2,240	2,400	2,390	2,290	1,990 (2,130)
	ブームスイング時最小旋回半径	mm	1,750	1,920	1,960	1,760	1,710 (1,830)
	ブームオフセット量(左/右)	mm	75/50	75/50	70/55	70/70	68/68
	走行速度/登坂能力	km/h[度]	4.2/2.5 [30]	2.9~ 4.9[30]	2.8~ 4.9[30]	4.6/2.6 [30]	4.7[-]
	最大掘削力	kg	3,270	3,360	3,360	3,460	3,350
機械仕様	総排気量	cc	2,189	1,826	2,615	2,189	1,642
	定格出力	ps/rpm	36.9/ 2,400	40.9/ 2,200	42.4/ 2,200	39.6/ 2,400	30.7/ 2,500
	燃料タンク容量	ℓ	70	60	68	65	55
	エンジン潤滑油量	ℓ	5.0	9.0	8.1	7.3	7.0
	作動油量(冷却水量)	ℓ	56	69.2(6.7)	79.0(6.7)	55(8.8)	65(4.7)

油圧ショベル / 超小旋回 (0.20-0.22m³)

B6Σ/B6-6-P(C) / ZX-55UR-5B/SK-50UR-5/
RX-505/RX-506/305SR/PC-58-UU-6



SK-50UR-5

コード			5726							
メーカー			ヤンマー		日立	コベルコ	クボタ		CAT	コマツ
型 式			B6Σ	B6-6-P(C)	ZX-55UR-5B	SK-50UR-5	RX-505	RX-506	305SR	PC-58-UU-6
標準仕様値	バ ケ ッ ト 容 量	m³	0.20	0.20	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22
	バケット幅(サイドカット含)	mm	590(700)	590(700)	600(700)	600	630(680)	630(680)	360(680)	610(680)
	バケットオフセット(左/右)	mm	940/575	1,180/355	710/940	925/795	930/750	920/760	710/1,160	920/720
	ブ レ ード 幅 × 高 さ	mm	1,970×400	1,970×405	2,000×375	1,960×345	2,000×360	2,000×410	2,000×400	2,000×400
	シ ュ ー (履 帯) 幅	mm	400	400	400	400	400	400	400	400
	接 地 圧	kg/cm²	0.29(0.3)	0.307 (0.317)	0.31	29(0.29)	0.3	0.32	0.32	0.31 (0.32)
	最 低 地 上 高	mm	360	360	340	340	317	310	330	305
	後 端 最 低 地 上 高	mm	↙	↙	610	620	625	620	615	595
	後 端 旋 回 半 径	mm	975	995	1,000	980	1,000	1,000	1,000	1,080
	全 長 (運 搬 時)	mm	5,280	5,380 (5,390)	5,160	5,820	5,150	5,170	5,200	5,350
	全 幅 (運 搬 時)	mm	1,990	1,990	2,000	2,380	2,000	2,000	2,010	2,000
	全 高 (運 搬 時)	mm	2,530	2,620	2,570	3,070	2,520	2,540	2,520	2,540
	運 転 整 備 重 量	kg	5,100	5,470 (5,640)	5,300	5,110	5,100	5,400	5,500	5,200
	最 大 掘 削 高 G	mm	6,460 (6,370)	6,450 (6,300)	6,510	6,310	6,380	6,420	6,390	6,330
標準作業性能	最 大 ダ ンプ 高 H	mm	4,810 (4,720)	4,800 (4,660)	4,730	4,740	4,690	4,660	4,640	4,600
	最 大 掘 削 深 さ I	mm	4,150~ 4,300	4,050~ 4,240	4,020	2,990	4,035	4,065	4,000	4,000
	最 大 垂 直 掘 削 深 さ J	mm	3,050	3,100	3,230	2,590	2,740	2,820	2,720	2,900
	最 大 掘 削 半 径 K	mm	5,900	6,150	5,760	5,530	5,695	5,730	5,760	5,675
	最 大 掘 削 床 面 半 径 L	mm	5,780	6,050	5,660	5,400	5,580	5,625	5,660	5,580
	作 業 機 最 小 旋 回 半 径 M	mm	1,025 (1,200)	1,025 (1,270)	1,750	980	1,000	1,000	1,000	1,070
	ブームスイング時最小旋回半径	mm	↙	↙	1,120	1,000	1,000	1,000	↙	↙
	ブームオフセット量(左/右)	mm	940/575	1,180/ 355	710/940	925/795	930/750	760/920	710/ 1,160	920/720
	走行速度 / 登坂能力	km/h [度]	4.7/2.4	4.2/2.2	4.5/2.7 [30]	3.4/2.0 [21.8]	4.2/2.4 [30]	4.5/2.6 [30]	4.3[30]	4.2/2.5 [30]
	最 大 掘 削 力	kg	3,700	4,300	4,200	3,612	3,715	3,725	24.1kN(ブーム) 40.1kN(バケット)	4,000
機械仕様	総 排 気 量	cc	2,189	2,189	2,189	2,189	2,197	1,826	2,300	2,189
	定 格 出 力	ps/rpm	37.0/ 2,200	40.4/2,400 29.7/2,400	36.9/ 2,400	36/2,200 9/1,800(機エタシ)	39.2/ 2,250	40.9/ 2,200	40.8/ 2,200	39.6/ 2,400
	燃 料 タ ン ク 容 量	ℓ	58	64	70	53	64	60	69	65
	エ ン ジ ン 潤 滑 油 量	ℓ	8.9	8.9	↙	5.8	8.5	5.0	5.6	8.1
	作 動 油 量	ℓ	91	64.0	66	57	83	71.5	全量80/ タンク53	60
	冷 却 水 量	ℓ	7.3	6.7	↙	6.2	7.7	6.7	6.6	8.8



掘削機械

油圧ショベル / 後方小旋回 (0.28m³)

ZX75US-5B/VI070-2CC/VI070-3A-CC/VI080-1-CC/308ECR/
PC78US-8/SH75X-3B/SH75X-6A/SH75XU-6A/SK-75SR



PC78US-8




コ　　ー　　ド			5730								5731	5730
メ　ー　カ　ー			日立	ヤンマー			CAT	コマツ	住友		コベルコ	
型　　　　　式			ZX75US-5B	VI070-2CC	VI070-3A-CC	VI080-1-CC	308ECR	PC78US-8	SH75X-3B	SH75X-6A	SH75XU-6A	SK-75SR
標準仕様値	バ　ケ　ッ　ト　容　量	m ³	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
	バ　ケ　ッ　ト　幅(サイドカッタ含)	mm	660(760)	620(750)	620(750)	620(750)	800	650(750)	730(804)	804	804	750
	バ　ケ　ッ　ト　オフセット(左/右)	mm	1,160/1,140	770/550	770/550	840/620	↙	↙	↙	↙	↙	↙
	ブ　レ　ー　ド幅×高さ	mm	2,300×460	2,260×450	2,260×450	2,260×450	2,320×400	2,320×470	↙	↙	↙	2,300×459
	シュー(履帯)幅	mm	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	接　　　地　　　圧	kg/cm ²	0.32	0.339	0.339	0.355	0.34	0.33	0.35	0.33	0.37	0.34
	最　低　地　上　高　A	mm	360	380	380	360	350	360	360	360	360	350
	後端最低地上高　B	mm	740	↙	↙	↙	735	↙	745	↙	↙	700
	後　端　旋　回　半　径　C	mm	1,290	1,130	1,130	1,135	1,290	1,240	1,235	1,290	1,290	1,290
	全　長(運搬時)　D	mm	5,880	6,210	6,210	6,410	6,280	5,770	5,915	5,755	6,290	5,830
	全　幅(運搬時)　E	mm	2,320	2,270	2,270	2,270	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,300
	全　高(運搬時)　F	mm	2,690	2,630	2,630	2,680	2,630	2,730	2,700	2,720	2,720	2,550
運　転　整　備　重　量	kg	7,200	7,600	7,600	7,960	7,590	7,290	7,750	7,410	8,270	7,340	
標準作業性能	最　大　掘　削　高　G	mm	7,350	7,050	7,050	6,760	7,390	7,300	7,330	7,370	7,330	7,410
	最大ダンプ高　H	mm	5,260	4,920	4,920	4,650	5,250	5,180	5,250	5,280	7,380	5,340
	最大掘削深さ　I	mm	4,260	4,200	4,200~ 4,400	4,180~ 4,470	4,140	4,100	4,140	4,130	5,310	4,160
	最大垂直掘削深さ　J	mm	3,490	3,500	3,500	3,820	3,600	3,610	3,640	3,640	4,250	3,870
	最大掘削半径　K	mm	6,440	6,880	6,880	6,960	6,390	6,380	6,520	6,410	3,330	6,480
	最大掘削床面半径　L	mm	↙	6,740	6,740	6,820	6,250	6,240	6,390	6,390	6,500	6,350
	作業機最小旋回半径　M	mm	1,170	2,120	1,700~ 2,120	2,130~ 2,470	1,670	1,750	1,785	1,630	1,200	1,710
	ブームスイング時最小旋回半径	mm	↙	1,700	1,700	2,130	↙	↙	↙	↙	↙	↙
	ブームオフセット量(左/右)	mm	↙	68/68	68/68	57/60	↙	↙	↙	↙	↙	↙
	走行速度/登坂能力	km/h[度]	5/3.1[35]	4.5 [-]	4.5/2.5 [-]	4.1/2.3 [-]	5.0/3.1[35]	5.0/2.9[35]	5.1[35]	5.1[35]	5.1[35]	5.3[35]
最　大　掘　削　力	kg	5,610	5,590	5,590	6,480	4,000(アーム) 5,800(バケット)	4,230(アーム) 6,250(バケット)	38kN(アーム) 57kN(バケット)	39.5kN(アーム) 57kN(バケット)	39.3kN(アーム) 57kN(バケット)	39.4kN(アーム) 52.7kN(バケット)	
機械仕様	総　排　気　量	cc	3,318	3,318	3,318	3,318	3,300	3,260	2,179	2,179	2,179	2,179
	定　格　出　力	ps/rpm	56.8/2,000	56/1,900	56.4/2,000 41.5/2,000	53.4/1,900 39.3/1,900	65.4/2,000	55/1,950	54	40	40	57/2,200
	燃料タンク容量	ℓ	135	100	100	115	125	125	100	120	120	120
	エンジン潤滑油量	ℓ	12.3	10.2	11	11	11.2	↙	↙	↙	↙	11
	作動油量(冷却水量)	ℓ	100	100(8.7)	100(8.8)	112(9)	108(14)	102	97(10)	96.3	96.3	85(9)

油圧ショベル / 超小旋回 (0.28m³)




B7Σ/B7-5B-CC/SK80UR-6E/PC78UU-10/ZX-75UR-3/308E2SR



308E2SR



308E2SR



コード		5731					
メーカー		ヤンマー	コベルコ	コマツ	日立	CAT	
型 式		B7Σ	B7-5B-CC	SK80UR-6E	PC78UU-10	ZX-75UR-3	308E2SR
標準仕様値	バケット容量	m³	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
	バケット幅(サイドカット)	mm	620(750)	620(750)	680(750)	650(750)	800
	バケットオフセット(左/右)	mm	1,020/965	940/1,005	1,030/1,340	1,050/1,050	1,160/1,140
	ブレード幅×高さ	mm	2,260×345	2,260×450	2,300×460	2,320×470	2,320×460
	シュー(履帯)幅	mm	450	450	450	450	450
	接地圧	kg/cm²	0.35	0.35(34.3)	0.37	0.36	0.37
	最低地上高 A	mm	380	380	350	360	410
	後端最低地上高 B	mm	↙	↙	700	735	810
	後端旋回半径 C	mm	1,130	1,130	1,290	1,390	1,290
	全長(運搬時) D	mm	5,780	5,790	6,150	6,040	5,960
	全幅(運搬時) E	mm	2,270	2,270	2,300	2,330	2,320
	全高(運搬時) F	mm	2,630	2,620	2,620	2,730	2,690
	運転整備重量	kg	7,750	7,800	8,120	7,940	8,300
	最大掘削高 G	mm	7,600	7,580	7,500	7,330	7,400
標準作業性能	最大ダンプ高 H	mm	5,490	5,460	5,430	5,260	5,310
	最大掘削深さ I	mm	4,350	4,310~4,500	4,300	4,230	4,220
	最大垂直掘削深さ J	mm	3,770	3,790	3,370	3,190	3,450
	最大掘削半径 K	mm	6,550	6,550	6,480	6,400	6,440
	最大掘削床面半径 L	mm	6,410	6,410	6,340	6,240	↙
	作業機最小旋回半径 M	mm	1,200	1,250	1,290	1,200	1,160
	ブームスイング時最小旋回半径	mm	↙	↙	1,220	↙	↙
	ブームオフセット量(左/右)	mm	1,020/965	940/1,005	1,030/1,340	1,050/1,050	1,160/1,140
	走行速度	km/h	4.5/2.5	4.5/2.5	5.3/2.6	5.0/2.8	5.0/3.1
	登坂能力	度	↙	↙	35	35	35
機械仕様	最大掘削力	kg	5,590	5,590	4,080(アーム) 5,350(バケット)	4,230(アーム) 6,250(バケット)	4,200(アーム) 5,600(バケット)
	総排気量	cc	3,318	3,318	2,179	3,260	2,179
	定格出力	ps/rpm	56/1,900	56.4/2,000 41.5/2,000	57/2,000	68.9/1,950	55/2,000
	燃料タンク容量	ℓ	100	100	120	125	135
	エンジン潤滑油量	ℓ	10.2	10.5	11.0	↙	12.1
	作動油量	ℓ	100	100.0	85	102	90
	冷却水量	ℓ	8.7	8.8	8.5	↙	↙
							14.0


掘削機械

油圧ショベル / スタンダード (0.28-0.52m³)

SV-100-2A/312F/PC120-11/ZX-120-3/314F/SH120-7/HD512-7





HD512-7



コ ー ド			5740	5745					
メ ー カ ー			ヤンマー	CAT	コマツ	日立	CAT	住友	KATO
型 式			SV-100-2A	312F	PC120-11	ZX-120-3	314F	SH120-7	HD512-7
標準仕様値	バケット容量	m³	0.37	0.52	0.50	0.50	0.52	0.50	0.50
	バケット幅(サイドカッタ含)	mm	950	900	860(980)	890(1,010)	900	898(972)	890(980)
	ブレード幅×高さ	mm	2,320×495	2,490×500	↙	2,490×610	↙	↙	↙
	シュー(履帯)幅/接地圧	mm/kg/cm²	475/0.387	500/↙	500/0.40	500/0.39	500/↙	500/41kPa	500/0.42
	最低地上高 A	mm	420	440	400	440	440	440	440
	後端最低地上高 B	mm	1,330	890	895	890	860	895	880
	後端旋回半径 C	mm	1,330	2,160	2,140	2,130	1,490	2,170	2,120
	全長(運搬時) D	mm	6,410	7,660	7,620	7,660	7,490	7,650	7,660
	全幅(運搬時) E	mm	2,320	2,490	2,490	2,490	2,490	2,530	2,490
	全高(運搬時) F	mm	2,810	2,770	2,875	2,740	3,030	2,810	2,820
	運転整備重量	kg	9,630	12,600	12,400	12,100	13,300	12,600	12,900
標準作業性能	最大掘削高 G	mm	7,240	8,480	8,650	8,570	9,300	8,770	8,740
	最大ダンプ高 H	mm	5,120	6,100	6,210	6,160	6,870	6,390	6,410
	最大掘削深さ I	mm	4,310	5,530	5,520	5,570	5,440	5,550	5,590
	最大垂直掘削深さ J	mm	3,890	5,000	4,950	4,550	4,910	4,950	4,600
	最大掘削半径 K	mm	7,240	↙	8,290	8,320	↙	8,310	8,300
	最大掘削床面半径 L	mm	7,060	8,170	8,170	↙	8,220	8,170	8,140
	作業機最小旋回半径 M	mm	2,480	↙	2,210	2,390	↙	2,340	2,420
	走行速度/登坂能力	km/h[度]	4.4/2.5[↙]	↙	5.5/2.8[35]	5.5/3.4[35]	↙	5.6/3.4[35]	5.8 [35]
	最大掘削力	kg	6,980	↙	6,300(アーム) 8,700(バケット)	6,600(アーム) 10,100(バケット)	↙	62kN(アーム) 90kN(バケット)	69kN(アーム) 94kN(バケット)
機械仕様	総排気量	cc	3,318	4,400	3,260	2,999	4,400	2,999	2,999
	定格出力	ps/rpm	73.0/2,100	68.5kW	98.7/2,050	94/2,000	72.3kW	76.4kW/2,000	76.4kW
	燃料タンク容量	ℓ	115	223	250	250	180	260	275
	エンジン潤滑油量	ℓ	11.2	13.5	↙	17.0	13.5	17.0	19.6
	作動油量(冷却水量)	ℓ	115(10.6)	164(22)	124	170	160(22)	157(17.7)	158

油圧ショベル / 後方小旋回 (0.4-0.5m³)

SV100-2-CC/PC-128US-11/ZX-135-US-6/PC-138US-11/314FCR/
SH125X-6/SH125X-7/SK-135SR-5/SH-135X-7CR



コード	5740	5745							
メーカー	ヤンマー	コマツ	日立	コマツ	CAT	住友	住友	コベルコ	住友
型 式	SV100-2-CC	PC-128US-11	ZX-135-US-6	PC-138US-11	314FCR	SH125X-6	SH125X-7	SK-135SR-5	SH-135X-7CR
バケット容量 m³	0.37	0.45	0.50	0.50	0.52	0.45	0.45	0.50	0.5
バケット幅(サイドカッタ) mm	950	833(953)	890(1,010)	859(979)	900	833(907)	833(907)	900(1,000)	898(972)
ブレード幅×高さ mm	2,260×450	↖	↖	↖	2,490×500	↖	2,490×510	2,490×575	↖
シュー(履帯)幅 mm	475	500	500	500	500	500	500	500	500
接地圧 kg/cm²	0.387	0.42	0.44	0.43	↖	42kPa	43kPa	0.45	46kPa
最低地上高 A mm	420	390	410	395	440	440	↖	440	440
後端最低地上高 B mm	↖	895	840	900	860	880	880	855	880
後端旋回半径 C mm	1,330	1,480	1,490	1,480	1,490	1,750	1,750	1,490	1,750
全長(運搬時) D mm	6,410	7,260	7,370	7,260	7,490	7,220	7,220 (7,880(ブレード付))	7,410	7,220
全幅(運搬時) E mm	2,320	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
全高(運搬時) F mm	2,810	2,845	2,870	2,850	2,810	2,790	2,790	2,850	2,790
運転整備重量 kg	9,630	12,950	13,700	13,900	13,300	13,000	13,400 (14,300(ブレード付))	13,900	13,900
最大掘削高 G mm	7,240	9,260	9,290	9,340	9,300	9,340	9,340	9,190	9,340
最大ダンプ高 H mm	5,120	6,910	6,830	6,840	6,870	6,940	6,940	6,740	6,940
最大掘削深さ I mm	4,310~ 4,570	5,405	5,490	5,480	5,440	5,510	5,510	5,520	5,510
最大垂直掘削深さ J mm	3,890	4,860	4,730	4,900	4,910	4,900	4,900	4,890	4,900
最大掘削半径 K mm	7,240	8,230	8,390	8,300	↖	8,290	8,290	8,340	8,290
最大掘削床面半径 L mm	7,060	8,110	↖	8,180	8,220	↖	↖	8,190	8,140
作業機最小旋回半径 M mm	2,110~ 2,480	1,980	2,110	1,980	↖	1,950	1,950	2,000	1,950
走行速度/登坂能力 (km/h/度)	4.4/2.5 [-]	5.1/2.8 [35]	5.5/3.3 [35]	5.1/2.8 [35]	↖	5.6/3.4 [35]	5.6/3.4 [35]	↖	↖
最大掘削力 kg	6,980	6,300(7-ム) 10,200(1/セット)	6,600(7-ム) 10,100(1/セット)	6,300(7-ム) 9,500(1/セット)	↖	62kN(7-ム) 90kN(1/セット)	62kN(7-ム) 90kN(1/セット)	6,560(7-ム) 9,190(1/セット)	62kN(7-ム) 90kN(1/セット)
総排気量 cc	3,318	3,260	2,999	3,260	↖	2,999	2,999	↖	2,999
定格出力 ps/rpm	68.3/2,000 50.2/2,000	98.7/ 2,050	78.5/2,000 74.9/2,000	98.7/ 2,050	↖	74.9kW/ 2,000	76.4kW/ 2,000min⁻¹	100.5/ 2,000	76.4kW
燃料タンク容量 ℓ	115	200	220	200	↖	200	200	190	200
エンジン潤滑油量 ℓ	11	↖	17	↖	↖	↖	↖	17	17
作動油量(冷却水量) ℓ	115(10.4)	120	155	120	↖	158	158	168(16.0)	158(16.5)




掘削機械

油圧ショベル / 超小旋回 (0.4-0.8m³)

PC-128UU-8/ZX135UR/SK130UR-3/PC228UU



PC-128UU-8




コ ー ド			5746			5771
メ ー カ ー			コマツ	日立	コベルコ	コマツ
型 式			PC-128UU-8	ZX135UR	SK130UR-3	PC228UU
標準仕様値	バケット容量	m ³	0.45	0.45	0.45	0.8
	バケツ幅(サイドカッタ含)	mm	833(953)	890(1,010)	820(910)	1,045(1,150)
	バケツオフセット(左/右)	mm	1,170/1,150	1,130/1,130	1,170/1,180	1,145/1,230
	ブレード幅×高さ	mm	2,490×590	2,490×590	2,490×575	↖
	シュー(履帯)幅	mm	500	500	500	600
	接 地 圧	kg/cm ²	0.44	0.46	0.44	0.49
	最 低 地 上 高 A	mm	390	500	440	520
	後端最低地上高 B	mm	895	960	855	1,120
	後 端 旋 回 半 径 C	mm	1,480	1,465	1,490	1,600
	全 長 (運 搬 時) D	mm	7,400	7,270	7,430	8,770
	全 幅 (運 搬 時) E	mm	2,490	2,490	2,490	2,980
	全 高 (運 搬 時) F	mm	2,810	2,780	2,810	3,090
	運 転 整 備 重 量	kg	13,250	14,400	13,500	23,900
標準作業性能	最 大 掘 削 高 G	mm	8,240	8,650	8,510	11,280
	最大ダンプ高 H	mm	5,890	6,220	6,090	8,310
	最大掘削深さ I	mm	4,825	4,800	4,820	6,320
	最大垂直掘削深さ J	mm	3,295	3,980	3,380	5,450
	最大掘削半径 K	mm	7,305	7,590	7,570	9,630
	最大掘削床面半径 L	mm	7,160	7,430	7,410	9,430
	作業機最小旋回半径 M	mm	1,290	1,465	1,410	1,600
	ブームスイング時最小旋回半径	mm	1,475	1,520	↖	1,600
	ブームオフセット量(左/右)	mm	1,170/1,150	1,130/1,130	1,170/1,180	1,145/1,230
	走 行 速 度	km/h	4.6/3.2	4.6/2.7	5.6/3.4	4.2/3.0
	登 坂 能 力	度	35	35	70%	35
機械仕様	最 大 掘 削 力	kg	6,000(アーム) 8,600(バケット)	89kN/63kN	6,300(アーム) 9,050(バケツ)	12,800
	総 排 気 量	cc	3,260	4,329	2,999	5,883
	定 格 出 力	ps/rpm	93/2,200	85/2,150	92.8/2,000	96/2,000
	燃料タンク容量	ℓ	200	200	200	235
	エンジン潤滑油量	ℓ	↖	15.8	17.0	26.3
	作 動 油 量	ℓ	125	145(62)	126.7	230
	冷 却 水 量	ℓ	↖	19.0	16.0	21.5

油圧ショベル / スタンダード (0.8m³)

PC200-11/ZX-200-6/320-07/SH200-5/SH200-6/SH200-7/
SK200-8/SK200-10/HD820-7



320-07




コード			5770								
メーカー			コマツ	日立	CAT	住友			コベルコ		KATO
型式			PC200-11	ZX-200-6	320-07	SH200-5	SH200-6	SH200-7	SK200-8	SK200-10	HD820-7
標準仕様値	バケット容量	m ³	0.80	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	バケット幅(サイドカッタ含)	mm	1,045(1,170)	1,030(1,140)	1,130	1,030(1,130)	1,136	1,130	1,160	1,160	1,020/1,130
	シュー(履帯)幅/接地圧	mm/kgf/cm ²	600/0.45	600/0.47	600/0.48	600/0.46	600/0.45	600/0.47	600/0.45	600/0.47	600/0.48
	最低地上高 A	mm	440	450	470	460	440	455	450	450	465
	後端最低地上高 B	mm	1,085	990	1,050	1,040	1,040	1,050	1,060	1,060	1,020
	後端旋回半径 C	mm	2,830	2,890	2,830	2,750	2,750	2,790	2,750	2,900	2,800
	全長(運搬時) D	mm	9,505	9,660	9,520	9,400	9,380	9,430	9,450	9,600	9,570
	全幅(運搬時) E	mm	2,805	2,860	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,820
	全高(運搬時) F	mm	3,135	3,020	3,050	2,970	2,790	3,130	3,030	3,010	2,970
運転整備重量	kg	19,800	20,400	20,900	19,900	20,000	21,000/ (ブレード付21,400)	19,600	20,500	21,000	
標準作業性能	最大掘削高 G	mm	10,000	10,040	9,430	9,610	9,610/9,390	9,610/9,390	9,720	9,720	9,930
	最大ダンプ高 H	mm	7,110	7,180	6,590	6,810	6,810/6,590	6,810/6,590	6,910	6,910	6,890
	最大掘削深さ I	mm	6,620	6,670	6,620	6,650	6,650/6,110	6,650/6,110	6,700	6,700	6,700
	最大垂直掘削深さ J	mm	5,980	5,990	5,960	5,960	5,960/5,480	5,960/5,480	6,100	6,100	5,970
	最大掘削半径 K	mm	9,875	9,920	9,760	9,900	9,990/9,420	9,900/9,420	9,900	9,900	9,930
	最大掘削床面半径 L	mm	9,700	↙	9,760	9,730	9,900	9,900	9,730	9,730	9,760
	作業機最小旋回半径 M	mm	3,040	3,180	↙	3,600	2,750	2,790	3,540	3,550	3,480
	走行速度/登坂能力	km/h[度]	5.5/4.1/3.0[35]	5.5/3.5[35]	5.7 [35]	5.6 [35]	5.6/3.4[35]	5.6/3.4[35]	6.0[35]	6.0[35]	5.9 [35]
	最大掘削力	kN	101(アーム) 138(バケット)	103(アーム) 143(バケット)	108(アーム) 148(バケット)	110(アーム) 152(バケット)	103/110(アーム) 142/152(バケット)	103/112(アーム) 142/154(バケット)	102(アーム) 143(バケット)	102(アーム) 143(バケット)	109(アーム) 150(バケット)
機械仕様	総排気量	cc	6,690	5,193	4,400	5,193	5,193	5,193	5,123	5,123	5,193
	定格出力	ps/rpm	168/2,000	175/2,000	121kW/1,800	159	119.3kW	119.3kW	155/2,000	162/2,000	120.5kW
	燃料タンク容量	ℓ	400	400	345	410	410	410	370	320	420
	エンジン潤滑油量	ℓ	↙	23	25	↙	↙	↙	22.0	20.5	25.7
	作動油量(冷却水量)	ℓ	234	240	234(25)	226(26.0)	240	240	230(22.0)	248(23)	260

掘削機械

油圧ショベル / 後方小旋回 (0.8㎡)
PC228US-10/ZX225USR-5B/SH235X-7/320DRR/SK225SR






SK225SR



I

掘削機械







コ ー ド			5770				
メ ー カ ー			コマツ	日立	住友	CAT	コベルコ
型 式			PC228US-10	ZX225USR-5B	SH235X-7	320DRR	SK225SR
標準仕様値	バケット容量	m ³	0.80	0.8	0.8	0.8	0.8
	バケット幅(サイドカッター)	mm	1,045(1,170)	1,030(1,140)	1,030(1,130)	1,100(1,230)	1,057(1,159)
	シュー(履帯)幅	mm	600	600	600	600	600
	接 地 圧	kg/cm ²	0.51	0.53	52kPa	0.53	0.52
	最低地上高 A	mm	440	450	440	450	445
	後端最低地上高 B	mm	1,060	1,010	1,020	1,000	1,030
	後端旋回半径 C	mm	1,680	2,000	1,680	2,000	1,680
	全長(運搬時) D	mm	8,730	8,970	8,690	8,770	8,690
	全幅(運搬時) E	mm	2,980	2,910	2,990	2,800	2,990
	全高(運搬時) F	mm	3,240	3,020	3,090	3,030	3,130
運転整備重量	kg	22,000	23,200	23,200	22,800	22,600	
標準作業性能	最大掘削高 G	mm	10,700	11,230	10,860	9,410	10,580
	最大ダンプ高 H	mm	7,825	8,290	7,970	6,570	7,710
	最大掘削深さ I	mm	6,620	6,620	6,650	6,640	6,580
	最大垂直掘削深さ J	mm	5,980	5,810	5,920	6,050	5,950
	最大掘削半径 K	mm	9,875	10,110	9,850	9,940	9,700
	最大掘削床面半径 L	mm	9,700			9,780	9,530
	作業機最小旋回半径 M	mm	2,310	2,380	2,310	3,660	2,340
	走行速度/登坂能力	km/h[度]	5.5/4.1[30/35]	5.5/3.5[35]	5.0/3.2[35]	5.5 [35]	6.0 [35]
機械仕様	最大掘削力	kN	101(アーム) 138(バケット)	103(アーム) 143(バケット)	103(アーム) 142(バケット)	109(アーム) 149(バケット)	88(アーム) 120(バケット)
	総排気量	cc	6,690	5,193	5,193	6,370	5,123
	定格出力	ps/rpm	168/2,000	166/2,000	119.3kW/1,800	140/1,800	159/2,000
	燃料タンク容量	ℓ	310	380	320	284	330
	エンジン潤滑油量	ℓ			23.1	30	20.5
	作動油量(冷却水量)	ℓ	225	240	252(31.9)	240(30)	230(24)

油圧ショベル / スタンダード (1.0m³以上)

ZX350H/336E/PC-350-11/ZX330



ZX330



コ　ー　ド			5786			
メ　ー　カ　ー			日立	CAT	コマツ	日立
型　　　式			ZX350H	336E	PC-350-11	ZX330
標準仕様値	バ　ケ　ッ　ト　容　量	m ³	1.38	1.4	1.40	1.40
	バケツ幅(サイドカッター含)	mm	1,190(1,470)	1,480	1,460	1,230(1,410)
	シュー(履帯)幅/接地圧	mm/kg/cm ²	600/0.68	700/0.63	600/0.70	600/0.64
	最　低　地　上　高　A	mm	500	480	498	500
	後端最低地上高　B	mm	1,140	1,220	1,185	1,140
	後端旋回半径　C	mm	3,320	3,500	3,405	3,320
	全長(運搬時)　D	mm	10,970	11,130	11,145	10,970
	全幅(運搬時)　E	mm	3,190	3,290	3,400	3,190
	全高(運搬時)　F	mm	3,230	3,450	3,285	3,230
運転整備重量	kg	32,900	34,500	33,700	31,000	
標準作業性能	最　大　掘　削　高　G	mm	10,230	10,280	10,100	10,230
	最大ダンプ高　H	mm	7,130	7,200	7,050	7,130
	最大掘削深さ　I	mm	7,380	7,390	7,380	7,380
	最大垂直掘削深さ　J	mm	6,480	6,070	6,400	6,480
	最大掘削半径　K	mm	11,100	11,110	11,100	11,100
	最大掘削床面半径　L	mm	10,900	10,920	10,920	10,900
	作業機最小旋回半径　M	mm	4,490	4,380	4,310	4,490
	走行速度/登坂能力　km/h [度]		5.5 [35]	5.0/3.3[35]	5.5/4.5/3.2[35]	5.5 [35]
	最　大　掘　削　力	kg	24,200	17,200(アーム) 22,600(バケット)	16,300(アーム) 21,700(バケット)	24,200
機械仕様	総　排　気　量	cc	7,790	9,300	8,850	7,790
	定　格　出　力	ps/rpm	HP時250/2,000	305/1,800	275/1,950	HP時250/2,000
	燃料タンク容量	ℓ	560	620	605	560
	エンジン潤滑油量	ℓ	36.0	32		36.0
	作動油量(冷却水量)	ℓ	320(35.0)	380(56)	365	320(35.0)

掘削機械

油圧ショベル / ロング (0.3-0.9m³)

SH120LC-6/ZX210LCH800幅/EX200LC-5/SH200LC-6LR/SH235X-7/
ZX240LCH/EX210LCH-5/ZX200LC-6 H18/PC200LC-7/320BL/320CL/
SH240-5LR



SH240-5LR (写真は標準仕様です)



ZX200LC-6 H18 (スーパーロングフロント)



コード			5741	5774			5770		5774						
メーカー			住友	日立		住友		日立			コマツ		CAT		住友
型 式			SH120LC-6	ZX210LCH800幅	EX200LC-5	SH200LC-6LR	SH235X-7	ZX240LCH	EX210LCH-5	ZX200LC-6 H18	PC200LC-7	320BL	320CL	SH240-5LR	
標準仕様値	バケット容量	m³	0.22	0.3	0.34	0.37	0.8	0.4	0.45	0.3	0.45	0.45	0.45	0.37	
	バケット幅(サイドカッタ)	mm	673	↙	↙	772	772	↙	↙	580	1,045(1,150)	900	900	700(780)	
	シュー(履帯)幅	mm	700	800	800	800	800	700	800	800	700	800	800	800	
	接 地 圧	kg/cm²	0.32	0.41	0.42	0.48	0.47	0.48	0.37	0.40	0.5	0.38	0.38	0.43	
	最低地上高 A	mm	440	450	450	460	460	460	450	450	440	450	450	460	
	後端最低地上高 B	mm	895	1,090	1,030	1,040	1,040	1,090	1,030	1,030	1,085	1,020	1,020	1,100	
	後端旋回半径 C	mm	2,130	2,750	2,750	2,720	2,750	2,940	2,750	2,890	2,905	2,700	2,750	2,950	
	全長(運搬時) D	mm	10,970	13,600	12,950	12,470	12,470	15,300	10,500	14,390	12,520	12,750	12,750	14,380	
	全幅(運搬時) E	mm	2,690	2,990	2,990	2,990	2,990	3,190	2,900	3,190	3,080	3,170	3,170	3,390	
	全高(運搬時) F	mm	2,770	3,300	3,300	3,000	3,000	3,200	3,200	3,200	3,000	3,240	3,240	3,130	
運転整備重量	kg	15,200	23,600	20,800	22,400	22,300	27,550	19,800	25,200	22,300	23,700	23,700	28,000		
標準作業性能	最大掘削高 G	mm	12,850	18,200	14,500	12,970	12,970	18,800	13,600	15,680	13,725	13,590	13,590	13,950	
	最大ダンプ高 H	mm	10,860	13,400	12,300	10,730	10,730	16,500	11,300	13,320	11,520	↙	↙	11,780	
	最大掘削深さ I	mm	11,270	13,950	12,400	12,010	12,010	14,150	11,670	14,720	11,525	11,685	11,685	14,560	
	最大垂直掘削深さ J	mm	9,320	↙	↙	11,890	10,290	↙	↙	13,060	↙	↙	↙	12,130	
	最大掘削半径 K	mm	14,250	18,000	16,500	15,600	15,600	20,140	15,520	18,340	15,250	15,820	15,820	18,320	
	最大掘削床面半径 L	mm	↙	↙	↙	15,490	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	18,220	
	作業機最小旋回半径 M	mm	3,520	↙	↙	5,190	5,190	↙	↙	↙	3,040	↙	↙	6,220	
	走行速度	km/h	5.6/3.4	5.5/3.8	5.5/3.8	5.6/3.4	5.6/3.4	5.5/3.4	5.5/3.8	5.5/3.5	5.5/4.1,3.0	5.5/3.5	5.5/3.5	5.5/3.5	
	登坂能力(3速)	度	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
最大掘削力/ワンタッチ昇圧	kg	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	101kN(アーム) 148kN(バケット)	101kN(アーム) 140kN(バケット)	↙		
機械仕様	総排気量	cc	2,999	6,494	6,494	5,193	5,193	6,494	6,494	5,193	5,883	6,370	6,370	5,193	
	定格出力	ps/rpm	74.9	HP時150/2,100	HP時145/2,150	162.2	159	HP時170/2,100	HP時145/2,150	166/2,000	145/1,950	130/1,800	140/1,800	180	
	燃料タンク容量	ℓ	260	360	310	410	410	380	310	400	400	340	400	410	
	エンジン潤滑油量	ℓ	↙	25	25	23.1	↙	25	25	23	25.4	20.5	30	↙	
	作 動 油 量	ℓ	157	200	200	240	240	250	200	240	232	220	260	250	
	冷 却 水 量	ℓ	16.2	23	23	30.8	26	23	23	28	21	25	30	25	

油圧ショベル / タイヤ (0.4m³)

PW128UU-1/ZX125W-6/ZX145W-3



ZX125W-6



コード		5749	5749
メーカー		コマツ	日立
型 式		PW128UU-1	ZX125W-6 ZX145W-3
標準仕様値	バ ケ ッ ト 容 量	m³ 0.45	0.45 0.45
	バケット幅(サイドカット含)	mm	800(920)
	ブレード幅×高さ	mm	2,470×740 2,470/740
	駆 動 形 式	4輪駆動	4輪駆動
	ホ イ ル ベ ー ス A	mm	2,550 2,550
	ト レ ッ ド B	mm	
	最 低 地 上 高 C	mm	295 300~370
	後 端 最 低 地 上 高 D	mm	1,215 1,215
	後 端 旋 回 半 径 E	mm	1,740 1,850
	全 長 (走 行 時) F	mm 6,680	7,450 7,910~8,050
標準作業性能	全 幅 (走 行 時) G	mm 2,485	2,485 2,480
	全 高 (走 行 時) H	mm 3,565	3,650 3,290~3,440
	運 転 整 備 重 量	kg 13,400	13,820 15,400
	最 大 掘 削 高 I	mm 9,135	9,000 9,460~10,360
	最 大 ダ ンプ 高 J	mm 6,805	6,570 7,000~7,900
	最 大 掘 削 深 さ K	mm 9,135	5,010 4,830~5,530
	最 大 垂 直 掘 削 深 さ L	mm 3,855	3,600 4,220~4,950
	最 大 掘 削 半 径 O	mm 7,635	7,910 8,420~9,210
	最 大 掘 削 床 面 半 径 N	mm 7,415	
	作 業 機 最 小 旋 回 半 径 M	mm 1,660	1,750 1,850~2,340
機械仕様	最 小 回 転 半 径 (外 輪 / 車 体)	mm 6,700/8,000	
	走 行 速 度 (前 進 / 後 進)	km/h 49.5/18	38.0/9.3/23 38.0
	登 坂 能 力 度		35 35
	最 大 掘 削 力	kg 8,200	5,600(アーム) 9,180(ブケット) 6,430~10,100
	機 関 / 総 排 気 量	cc S4D/3,920	3,620
	定 格 出 力	ps/rpm(走行時)	110/2,300 136/2,000
	定 格 出 力	ps/rpm(作業時)	
	燃 料 タ ン ク 容 量	ℓ 250	220 250
	エ ン ジ ン 潤 滑 油 量	ℓ 13.5	12.0 16.0
	作 動 油 量	ℓ 160	120 135
	冷 却 水 量	ℓ 17	


掘削機械

油圧ショベル / スライド (0.08-0.51m³)

EX30U/EX55UR-3/PC58UU-3E0/ZX75US-3/
PC78US-6N0/EX135USR/PC138US/PC200LC8/EX225USRLC




PC58UU





コ　　ー　　ド		5712	5727		5732		5747		5772		
メ　　ー　　カ　　ー		日立		コマツ	日立	コマツ	日立	コマツ		日立	
型　　　　　式		EX30U	EX55UR-3	PC58UU-3E0	ZX75US-3	PC78US-6N0	EX135USR	PC138US	PC200LC8	EX225USRLC	
タ　　　　　イ　　　　　ブ		◀	◀	三角スライドアーム	上下型	上下スライドアーム	上下型	上下スライドアーム	上下スライドアーム	上下型	
ス　ラ　イ　ド　ア　ー　ム　型　式		◀	◀	◀	SA60	◀	S-SA120	◀	◀	S-SA200	
アームスライド量		mm	800	800	800	1,770	1,800	2,000	2,100	2,430	2,300
運　　　　転　　　　質　　　　量		kg	3,100	5,950	5,650	8,000	8,200	13,800	15,600	22,700	23,900
バケット容量(新JIS)		m³	0.08	0.17	0.16	0.23	0.2	0.4	0.38	0.5	0.51
作業範囲	最大掘削半径 A	mm	6,060	6,920	6,745	8,630	8,595	10,400	10,010	11,970	12,200
	最大掘削深さ B	mm	4,010	5,210	5,095	6,580	6,495	7,870	7,570	8,910	9,360
	最大垂直掘削深さ C	mm	3,150	4,070	◀	5,460	◀	6,780	◀	◀	8,080
	最大垂直掘削深さ時半径 D	mm	◀	◀	◀	5,010	◀	6,180	◀	◀	7,000
	最大掘削高さ E	mm	5,460	7,470	7,185	8,480	8,790	9,590	10,300	10,840	10,100
	最大ダンプ高さ F	mm	4,070	5,700	5,475	6,450	6,700	7,230	8,025	8,170	7,440
	フロント最小旋回半径 M	mm	2,090	1,270	1,105	2,260	1,865	2,660	1,980	3,470	3,820
	フロント最小旋回半径時高さ	mm	3,800	5,290	◀	6,260	◀	7,020	◀	◀	8,220
後　端　旋　回　半　径		mm	870	1,070	1,145	1,240	1,345	1,690	1,545	2,905	2,000
輸　送　時　全　長		mm	5,440	5,850	5,460	6,410	6,975	7,900	8,000	10,590	9,825
輸　送　時　全　高		mm	2,530	2,585	2,625	2,680	2,750	2,910	2,850	3,000	3,050
増量カウンタウエイト		kg	◀	◀	◀	◀	◀	◀	600	◀	200

油圧ショベル / テレスコ

ZX75US-3/PC120SC-6E/ZX-135US/ZX200LC/PC228USLC-10



PC228USLC-10



コ ー ド			5733	5748		5773		
メ ー カ ー			日立	コマツ	日立	日立	コマツ	
型 式			ZX75US-3	PC120SC-6E	ZX-135US	ZX200LC	PC228USLC-10	
最 大 掘 削 深 度			mm	4,110	18,500	5,490	21,150	20,550
ク ラ ム シ ェ ル バ ケ ッ ト 容 量	エジェクタなし		0.4		0.8		0.83	
	エジェクタ付き		0.25					
旋 回 速 度			rpm	10.5	12	13.3	13.9	11.0
走 行 速 度 高 ・ 低			km/h	5.0/3.1	5.5/3.6/2.7	5.5/3.3	5.5/3.8	5.5/4.1/3.0
登 坂 能 力 度				35	35	35	35	
主 要 寸 法	輸 送 時 全 長	mm	5,870	12,850	7,370	13,330	13,815	
	輸 送 時 全 高	mm	2,690	2,875	2,870	2,950	3,240	
	輸 送 時 全 幅	mm	2,320	2,615	2,490	2,860	3,280	
	総 重 量	kg	7,200	16,500	10,900	20,400	28,100	
	旋 回 後 端 半 径	mm	1,290	2,280	1,490	2,750	1,680	
エ ン ジ ン	名 称	いすゞAU-4LE2X	コマツ S4D102E	いすゞAR-4JJ1X	いすゞA-6BG1T	コマツ SAA6D107E-2A		
	型 式	ターボ(インタークーラ)付き 直接噴射式	直接噴射式、ターボ、 空冷アフタクーラ付	水冷式4気筒直接 噴射式、電子制御式	6気筒直噴式	直噴式、ターボ、EGR、 空冷アフタクーラ		
	定 格 出 力 / 回 転 数	ps/rpm	55/2,000	87/2,200	107/2,000	140/1,900	168/2,000	
足 回 り	型 式	グローサシュー	トリプル グローサシュー	グローサシュー	グローサシュー	トリプル グローサシュー		
	シ ュ ー 幅	mm	450	500	500	600	700	
	接 地 圧	kg/cm ²	0.32		0.44	0.47	0.44	
テ レ ス コ プ ーム	伸 縮 方 法	油圧ポンプ形式	油圧シリンダ+ ワイヤロープ	油圧ポンプ形式	油圧シリンダ	油圧シリンダ		
	作 動 速 度	伸 び			12			
		縮 み			8			
	クラムシエルバケット最大押付力	kg				5,000		
容 量	燃 料	ℓ	135	240	220	310		
	ハイドロノックオイル	ℓ		170		200		
	オ イ ル パ ン	ℓ		17.5		25		
	冷 却 水	ℓ		18.2		23		

油圧ショベル用アタッチメント

アタッチメント / 油圧ブレイカー

TNB-08M/TNB-1M/TNB-2M/TNB-2E/TNB-3M/TNB-3MB/TNB-4E/
TNB-5M/TNB-6E/TNB-7E/TNB-7J/TNB-14E/TNB-141LU



TNB-7J



TNB-141LU



TNB-3M



TNB-6E

コ　　ド	5790		5791				5792			5795		5798	
メ　　カ　　ー	東空												
型　　　式	TNB-08M	TNB-1M	TNB-2M	TNB-2E	TNB-3M	TNB-3MB	TNB-4E	TNB-5M	TNB-6E	TNB-7E	TNB-7J	TNB-14E	TNB-141LU
適用バケット容量　m³	0.02~0.04	0.024~	0.04~	0.07~0.11	0.07~	0.07~	0.11~0.20	0.11~	0.25~0.35	0.35~0.50	0.35~0.50	0.7~0.9	0.7~0.9
打　　撃　　数　bmp	930~1,300	700~1,200	600~1,150	550~1,000	550~1,000	550~1,000	550~1,000	550~1,000	550~1,000	450~700	450~720	460~600	490~650
作　動　方　式	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧
作　動　圧　力　MPa	6~13	7~14	8~15	10~15	10~15	10~15	10~16	10~16	10~16	12~17	14~18	13~17	13~17
必　要　油　量　l/min	18~25	20~30	20~35	25~45	25~45	25~45	35~60	35~60	45~80	70~110	80~120	130~170	130~170
油　圧　ホ　ー　ス　径　inch	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	1	1
標　準　チ　ゼ　ル　直　径　mm	φ40	φ45	φ50	φ58	φ58	φ58	φ75	φ75	φ95	φ115	φ105	φ135	φ135
標　準　チ　ゼ　ル　タ　イ　プ	P-F-E芯入	P-F-E芯入	P-F-E芯入	P-F-E芯入	P-F-E芯入	P-F-E芯入	P-F-E芯入	P-F-E芯入	P-F-E芯入	P-F-E芯入	P-F-E芯入	P-F-E芯入	P-F-E芯入
全長/チゼル付全長　mm	896	960	1,009	1,151	1,161	1,161	1,345	1,435	1,545	1,976	1,939	2,378	2,378
重量/チゼル・ブラケット付　kg	65	85	105	164	175	175	298	300	430	903	830	1,550	1,530
適　合　台　車　ton	0.7~1.5	1~2	1.5~2.5	2.4~4	2.4~4	2.4~4	3.8~6	3.8~6	6~11	8~14	8~14	18~25	18~25



大阪本社をキーステーションに全国 17 カ所に営業拠点を設置

札幌、仙台、盛岡、東京、埼玉、千葉、名古屋、大阪、富山、松山、高松、岡山、広島、山陰、福岡、大分、鹿児島

建設機械機器、住宅関連機器、荷役運搬機器、電動・空圧・油圧機器、作業工具類等の卸販売

PRIVATE BRAND



REGISTERED TRADE MARK



人と未来に、つながりを

おかげさまで創業135年



未体験の軽さ!!
自重8.4kgから6.8kgへ

GOOD DESIGN AWARD 2023



KARTIO

軽量樹脂製運搬車 新型 カルティオ

耐荷重200kgクラス台車 最軽量 ※当社調べ

トラスコ中山株式会社 東京本社 〒105-0004 東京都港区新橋4-28-1 トラスコ フィオリートビル TEL:03-3433-9830(代表)
大阪本社 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町四丁目2番5号 トラスコセントラルビル TEL:06-6543-9830(代表)

アタッチメント / 油圧ブレーカー

NETIS 登録 TH-090016-V

F2/Fc30/Fx35/Fc45/Fx45/F6/Fc90/F11/Fc120/Fc120SS/F20/F22SS/Fx220



コ　　ード	5790	5791	5792		5794			
メ　ー　カ　ー	古河							
型　　　式	F2	Fc30	Fx35	Fc45	Fx45	F6	Fc90	
適用油圧ショベル(新JIS)	m ³	0.04~0.07	0.08~0.11	0.07~0.09	0.13~0.18	0.09~0.12	0.17~0.28	0.28~0.4
打　　　撃　　　数	min ⁻¹	900~1,200	600~1,100	600~1,300	500~950	600~1,300	650~1,050	425~675
作　　　動　　　方　　　式	油圧直動型	油圧・ガス併用型	油圧・ガス併用型	油圧・ガス併用型	油圧・ガス併用型	油圧・ガス併用型	油圧・ガス併用型	油圧・ガス併用型
作　動　油　圧	MPa	10~14	11~14	12~16	11~14	12~16	10~14	12~15
所　要　油　量	ℓ/min	16~30	25~45	24~42	32~60	30~56	50~90	45~80
油　圧　ホ　ー　ス	mm	12	12	12	12	12	19	19
チ　ゼ　ル　径	mm	45	60	52	68	60	75	90
全長(チゼル・ブラケット付)	mm	1,035	1,140	1,073	1,238	1,184	1,365	1,550
重量(チゼル・ブラケット付)	kg	92	159	131	217	175	330	450
適　合　台　車	ton	1.5~2.5	2.5~3.8	1.9~3.5	4.0~5.5	3.0~4.5	5.5~6.5	6.0~9.0

コ　　ー　　ド	5796			5798			
メ　　ー　　カ　　ー	古河						
型　　　　　式	F11	Fc120	Fc120SS	F20	F22SS	Fx220	
適用油圧ショベル(新JIS)	m ³	0.4～0.5	0.4～0.5	0.4～0.5	0.8～0.9	0.8～1.0	0.8～1.0
打　　　　　撃　　数	min ⁻¹	400～700	400～650	400～650	400～550	360～460	350～500
作　　　　　動　　方　　式	油圧・ガス併用型	油圧・ガス併用型	油圧・ガス併用型	油圧・ガス併用型	油圧・ガス併用型	油圧・ガス併用型	油圧・ガス併用型
作　　　動　　油　　圧	MPa	14.5～18	16～18	16～18	14.5～18	16～18	15～18
所　　要　　油　　量	ℓ/min	70～120	70～110	70～110	125～160	145～180	125～200
油　　圧　　ホ　　ー　　ス	mm	19	19	19	25	25	25
チ　　　ゼ　　ル　　径	mm	105	105	105	135	135	135
全長(チゼル・ブラケット付)	mm	1,950	1,878	1,983	2,377	2,377	2,250
重量(チゼル・ブラケット付)	kg	800	775	850	1,500	1,735	1,500
適　　合　　台　　車	ton	9.0～14	9.0～14	9.0～14	19～22	19～22	19～22

油圧ショベル用アタッチメント

クラッシャー 大割

TS-WB950V FR/ARTS/HR/FHR/TS-WB1100V FR/ARTS/HR/FHR




※フリー旋回はFR、油圧旋回はHR、アーツ旋回はARTSと記載しています。
※FHRは、フリー旋回・油圧旋回兼用タイプです。《 特許取得 》

コ ー ド		3850	
メ ー カ ー		オカダアイヨン	
型 式		TS-WB950V FR/ARTS/HR/FHR	TS-WB1100V FR/ARTS/HR/FHR
質 量 (標 準)	kg	1,600/1,670/1,660/1,680	2,460/2,560/2,530/2,540
質 量 (最 軽 量)	kg	1,540/1,610/1,600/1,620	2,380/2,480/2,450/2,460
全 長	mm	2,140/2,295/2,280/2,280	2,525/2,675/2,635/2,635
開 口 幅	最 大	mm	950
	最 小	mm	0
全 幅	mm	1,405	1,625
破 碎 力 (先端部)	kN	605	940
使 用 圧 力	MPa	30	30
標 準 装 備 バルブ		増速バルブ	
取付ショベルクラス	ton	13-20	18-25
サ イ ド カ バ ー		標準装備	

クラッシャー 小割

OSC-135B/OSC-200B





① 鉄筋カッター刃長

コ ー ド		3860	
メ ー カ ー		オカダアイヨン	
型 式		OSC-135B	OSC-200B
質 量	kg	1,115	1,835
全 長	mm	1,955	2,265
全 高	mm	1,175	1,415
最大開口幅	mm	730	870
鉄筋カッター刃長	mm	150	150
破 碎 力	kN	600	880
使 用 圧 力	MPa	28	32
標 準 装 備 バルブ		増速バルブ	
取付ショベルクラス	ton	10-16	18-25

BH アタッチメント

OK-20/OK-25/OK-45/OK-70



コ ー ド		5701			
メ ー カ ー		オカダアイヨン			
型 式		OK-20	OK-25	OK-45	OK-70
質 量	kg	50	100	180	380
寸 法 A	mm	225	260	310	380
寸 法 B	取付mm	390	420	500	630
	最小mm	220	230	300	360
取付ショベルクラス	ton	4	6	12	20

BH アタッチメント

TM-40/TM-120/TM-200



コード	5701		
メーカー	ユタニ工業		
型式	TM-40	TM-120	TM-200
質量 kg	220	590	1,000
最大開口幅 mm	1,402	2,011	2,392
爪長さ mm	812	1,190	1,400
爪幅 mm	520	668	785
本体クラスの目安 ton	4	12	20

スペック 3点式

BH アタッチメント

MP-60A/MP-120A/MP-200A



コード	5701		
メーカー	ユタニ工業		
型式	MP-60A	MP-120A	MP-200A
重量 kg	770	1,360	2,240
最大使用圧力 kg/cm ²	280	350	
最低使用圧力 kg/cm ²	250	280	
本体長さ mm	1,620	1,950	2,390
最大開口幅 mm	485	610	760
鉄筋カッター長 mm	320	400	560
先端圧砕力 tonf	32	48	76
カッター中央切断力 tonf	67	101	158
本体クラスの目安 ton	6~8	10~14	20~22

スペック 鉄骨切断機

BH アタッチメント

PKV-45/PKV-70



コード	5701	
メーカー	オノデラ製作所	
型式	PKV-45	PKV-70
重量 kg	740	1,330
全長 mm	1,270	1,570
バケット寸法	高さ mm	900
	幅 mm	1,100
	奥行 mm	870
開口幅 mm	1,330	1,730

スペック ピラニアバケツ

油圧ショベル用アタッチメント

アタッチメント / 攪拌型ツインヘッダ

MT-1000S-L



コード	3482
メーカー	三井三池製作所
型式	MT-1000S-L
重量	kg 1,400
作動油圧	Mpa 32 max
作動油量	ℓ/min 250 max
適用油圧ショベル	m ³ 0.7 ~ 1.0

アタッチメント / 油圧オーガー (アースオーガー)

AG-1000-A/AG-2000

●掘削用オーガー、継ぎオーガー

φ150×1,000mm	φ150×1,000mm
φ200×1,000mm	φ200×1,000mm
φ250×1,000mm	φ250×1,000mm
φ300×1,000mm	φ300×1,000mm
φ350×1,000mm	φ350×1,000mm
φ400×1,000mm	φ400×1,000mm
φ450×1,000mm	φ450×1,000mm
φ500×1,000mm	↙
φ600×1,000mm	↙

※φ500、φ600のみ継ぎオーガーの設定ができません。

■バックホー取付式アースオーガー

コード	3940
メーカー	丸善工業
型式	AG-1000-A AG-2000
外形寸法	mm 255×581 254×641
質量	kg 59 82
最大許容油量	ℓ/min 45 65
定格圧力	kgf/cm ² 200 225
掘削トルク	kgf/m 125 210



AG-2000

●掘削性能

オーガー径	AG-1000-A	AG-2000
外径150~250mm	7~10m	10~12m
外径300~350mm	5~7m	7~10m
外径400~500mm	2~5m	2~7m
外径500~600mm	1m	1m

安全管理機器

建設重機専用設計ドライブレコーダー

EM1

- 200万画素 フルHD高画質
- 耐振、防水、防塵設計で現場に最適化
優れた防振機能、高い防水・防塵性能で現場作業時に発生する多くのホコリや雨天時など過酷な環境にも強い専用設計
- 2つのカメラで常時録画
フロント・リアカメラの2台で常時録画可能
- 取付位置の自由度が高い
カメラケーブルは6.8m仕様で様々な建設機械に取り付け可能

■録画データ確認



■製品構成



メーカー	ESS
型式	EM1
カメラ寸法(本体のみ)	76mm×37mm×38mm
画角	対角140° (水平120° 垂直60°)
解像度	1080P FHD
フレームレート	30fps
画素数	200万画素
記録形式	MP4(H.264)
モニター	なし(Wi-Fi スマホ接続対応)
データ録画時間	専用高耐久SDカード 128GB(最大128GB) 画質200万画素 MP4 ファイル録画 フロントカメラ、リアカメラ同時録画(上書き) 総録画時間 12時間
建設機械への取付方法	3M 超強力粘着テープ
電源	DC12V・24V
防水・防塵性能	IP66防水・防塵
動作温度	-10℃~60℃
保存温度	-20℃~70℃

That's KBL!!

ALWAYS YOUR BEST PARTNER

KBL は建設機械・農業機械の部品製造・販売を行う企業です

UNDERCARRIAGE

アンダーキャリッジ / パーツ

ATTACHMENT

アタッチメント

GROUND ENGAGING TOOLS

バケット / バケット部材

TAKENOW

照明機器

BATTERY

建設機械・農業機械向けバッテリー

油圧ショベル用マルチャ **取扱開始!**

TMC  CANCELA 正規代理店

驚異の破砕力。

Hydraulic forestry mulcher

THE



THJ



THB



株式会社ケービーエル

本社 〒140-0004 東京都品川区南品川 2 丁目 2 番 10 号南品川 N ビル
TEL 03-3472-1425 Email Info@kbl-ltd.co.jp URL <https://www.kbl-ltd.co.jp>
拠点 北海道・盛岡・仙台・前橋・東京・名古屋・大阪・金沢・兵庫・福山・福岡



KBL MEDIA


整地機械

ブルドーザー / ブル乾地タイプ

D20A-7E/D21A-7E/D21A-8E0/BD2JP/D37EX-24/D3K-XL/D5K2-XL



D21A-8E0




コード		5521				5531	5531	5540
メーカー		コマツ			CAT	コマツ	CAT	
型式		D20A-7E	D21A-7E	D21A-8E0	BD2JP	D37EX-24	D3K-XL	D5K2-XL
履帯適応地質		乾地	乾地	乾地	乾地	乾地	乾地	乾地
ブレード	幅 W2 × 高さ A	mm	2,170×590	2,170×590	2,170×590	2,230×595	2,710×865	2,650×910
	最大上昇量/下降量	mm	790/385	790/385	790/385	870/415	790/390	730/575
	チルト量	mm	250	250	250	300	370	370
	アングル角度	度	25	25	25	25	24	24
機動性能	最大けん引力	kg	4,430	4,520	4,520	↙	↙	↙
	前進速度	km/h	2.8~7.5	2.6~4.4	2.6~4.4	2.6~7.3	3.4~8.5	9
	後進速度	km/h	4.5~6.5	3.3~5.6	3.3~5.6	4.0~6.0	4.1~8.5	10
	最小旋回半径	m	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	↙
機関	接地圧	kg/cm ²	0.36	0.36	0.39	0.34 (33.3kPa)	0.49	0.47
	名称	コマツ4D94E	コマツ4D94E	コマツ4D94LE-2	三菱S4S-E1 ディーゼルエンジン	コマツSAA4D95LE-7A	CAT KDP-C4.4型 ディーゼルエンジン	CAT C4.4 ディーゼルエンジン
	形式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	4サイクル 水冷直列渦流室式	直噴ターボ チャージエアークラ, EGR	4サイクル水冷直列 電子制御 直噴ターボチャージ付	4サイクル水冷直列 電子制御 直噴ターボチャージ付
	定格出力	ps/rpm	40/2,450	40/2,450	45.1/2,450	29.4kW(40PS) /2,300	92.0/2,200	75
寸法・重量	総排気量	cc	2,775	2,775	3,053	3,331	3,260	↙
	容量燃料/潤滑油/冷却水	ℓ	60/8/10	60/8/10	60/7.3/10	60/9/13	190/12/34	195/↙/22
	変速形式	ダイレクトドライブ	ハイドロシフト	ハイドロシフト	ダイレクトドライブ	↙	↙	↙
	最大油圧/吐出量	kg/cm ²	155/59	155/59	155/59	170	280/99	↙
寸法・重量	全長(ブレード先端まで) D	mm	3,400	3,400	3,365	3,345	4,260	4,270
	全幅(本体W1/ブレードW2)	mm	1,610/2,170	1,610/2,170	1,610/2,170	1,500/2,230	1,970/2,710	1,900/2,420
	全高(キャブ無し/キャブ付時)	mm	2,315/2,475	2,315/2,475	2,310/2,450	1,700/2,345	2,775	2,765
	履帯接地長	mm	1,685	1,685	1,685	1,740	2,240	2,095
	履帯中心距離	mm	1,310	1,310	1,310	1,200	1,570	1,495
	履帯幅	mm	300	300	300	300	400	↙
	最低地上高	mm	295	295	295	300	315	310
寸法・重量	運転整備重量	kg	3,630	3,680	3,940	3,700	8,780	8,000
								9,550

ブルドーザー / ブル湿地タイプ

BD2JS/D20P-7E/D21P-7E/D21P-8E0/D37PX-24/D3K2/D3K-LGP/D51PX-22/D5K2



D37PX-24



コード		5526				5536			5540	
メーカー		CAT	コマツ				CAT	コマツ	CAT	
型式		BD2JS	D20P-7E	D21P-7E	D21P-8E0	D37PX-24	D3K2	D3K-LGP	D51PX-22	D5K2
履帯適応地質		湿地	湿地	湿地	湿地	湿地	湿地	湿地	湿地	湿地
ブレード	幅 W 2 × 高さ A	mm 2,540×595	2,560×590	2,560×590	2,560×590	3,200/835	3,150/860	3,150×860	3,350/1,110	3,220/1,010
	最大上昇量/下降量	mm 865/420	850/325	850/325	850/325	850/325	720/585	730/575	1,180/388	760/595
	チルト量	mm 340	280	280	280	435	440	440	505	450
	アングル角度	度 25	25	25	25	24	24	24	28.5	24
機動性能	最大けん引力	kg	4,390	4,390	4,480					11,340
	前進速度	km/h 2.6~7.3	2.8~7.5	2.8~7.5	2.6~4.4	3.4~8.5	9	9	3.4~9	9
	後進速度	km/h 4.0~6.0	4.5~6.5	4.5~6.5	3.3~5.6	4.1~8.5	10	10	4.1~9	10
	最小旋回半径	m 2.3	2.3	2.3	2.3	2.3			1.89	
機関	接地圧	kg/cm ² 0.23 (22.6kPa)	0.23	0.24	0.25	0.34	31kPa	0.32	0.33	29kPa
	名称	三菱S4S-E1ディーゼルエンジン	コマツ4D94E	コマツ4D94E	コマツ4D94LE-2	コマツSAA4D95LE-7A直噴ターボチャージエアークラスタEGR	catC44ACERT	CAT KDP-C4.4型ディーゼルエンジン	コマツSAA6D107E-1直噴ターボアフタークーラ付	catC4.4ACERT
	形式	4サイクル水冷直列過流室式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	4サイクル水冷直列電子制御直噴ターボチャージ付		直接噴射式
	定格出力	ps/rpm 29.4kW(40ps)/2,300	40/2,450	40/2,450	45.1/2,450	92.0/2,200	64.2kW/2,200	75	135/2,200	79.0kW/2,200
	総排気量	cc 3,331	2,775	2,775	3,053	3,260	4,400		6,690	4,400
	容量燃料/潤滑油/冷却水	ℓ 60/9/13	60/8/10	60/8/10	60/7.3/10	190/12/34	195/11/23	195/11/22	270/23/35	195/11/23
	変速形式	マイルドドライブ	マイルドドライブ	マイルドドライブ	マイルドドライブ		HST			HST
	最大油圧/吐出量	kg/cm ² 170	155/59	155/59	155/59	280/99ℓ/min	20,600kPa/68ℓ/min		280/99ℓ/min	20,600kPa/68ℓ/min
寸法・重量	全長(ブレード先端まで) D	mm 3,385	3,385	3,385	3,350	4,260	4,225	4,255	4,820	4,310
	全幅(本体W1/ブレード)W2	mm 1,900/2,540	2,000/2,560	2,000/2,560	2,000/2,560	2,310/3,200	2,360/3,105	2,360/2,875	2,600/3,350	2,630/3,220
	全高(キャブ高H1/キャブ高H2)	mm 1,720/2,335	2,335/2,500	2,335/2,500	2,335/2,475	2,800	2,790	2,790	3,015	2,795
	履帯接地長	mm 1,740	1,685	1,685	1,685	2,240	2,250	2,095	2,745	2,310
	履帯中心距離	mm 1,400	1,490	1,490	1,490	1,710	1,725	1,725	1,880	1,860
	履帯幅	mm 500	510	510	510	600	635		720	770
	最低地上高	mm 290	355	355	355	385	315	310	455	315
運転整備重量		kg 4,050	4,020	4,070	4,320	9,120	8,850	8,550	13,000	10,350

※ H1はシート高(最高値)

※ クローラ式トラクタでは、最小の回転を行ったときのクローラ接地面軌跡の最外側半径 (JIS A 8420-1)


整地機械

ブルドーザー / ブル湿地タイプ

D5K2-LGP/D5N/D51PX/D61PX-15/D65PX-18



D5N



D5N範囲図

コード		5540	5545	5555	
メーカー		CAT		コマツ	
型式		D5K2-LGP	D5N	D51PX	D61PX-15 D65PX-18
履帯適応地質		湿地	湿地	湿地	湿地 湿地
ブレード	幅 W2 × 高さ	mm 3,220×1,010	3,360×905	3,350×1,120	3,860×1,160 3,970×1,100
	最大上昇量/下降量	mm 765/570	950/430	1,085/385	1,110/495 1,225/440
	チルト量	mm 450	490	470	600 890
	アングル角度	度 24	25	29	◀ ▶
機動性能	最大けん引力	kg ▶	▶	▶	19,400 ▶
	前進速度	km/h 0~9	0~9.2	3.4~9.0	3.3~9.4 3.6~11.3
	後進速度	km/h 0~10	0~11.8	4.1~9.0	4.3~11.2 4.5~13.6
	最小旋回半径	m ▶	3.0	2.0	2.2 2.2
	接地圧	kg/cm ² 0.3	0.33(32kPa)	0.35	0.33 0.35
機関	名称	CAT C4.4 ディーゼルエンジン	CAT3126B型 ディーゼルエンジン	コマツ SAA4D107E-3 直噴、ターボ	コマツ SAA6D114E 直噴、ターボ
	形式	4サイクル水冷直列 電子制御 ターボチャージャー付	4サイクル水冷直列 HEU 直噴式 ターボチャージャー付	4サイクル水冷直列 HEU 直噴式 ターボチャージャー付	4サイクル水冷直列 HEU 直噴式 ターボチャージャー付
	定格出力	ps/rpm 107/2,200	86kW(117ps)	135/2,200	158/1,800 221/1,950
	総排気量	cc ▶	7,200	4,460	8,270 8,850
	容量燃料/潤滑油/冷却水	ℓ 195/▶/23	256/28/48	270/17.5/45	390/23/44 415/34.5/59
	変速形式	▶	パワーシフト	▶	トルクブロードドライブ ▶
	最大油圧/吐出量	kg/cm ² ▶	214	280/112ℓ/min	210/195 285/225
寸法・重量	全長 (ブレード先端まで) D	mm 4,295	4,975	4,820	5,465 5,700
	全幅 (本体W1/ブレードW2)	mm 2,630/2,965	2,770/3,360	2,590/3,350	3,000/3,860 2,990/3,970
	全高 (キャノピーH1/キャノピーH2)	mm 2,790	2,860/3,060 (キャブ上端)	3,030	2,970/3,180 3,190
	履帯接地長	mm 2,310	2,605	2,745	3,170 3,285
	履帯中心距離	mm 1,860	2,000	1,880	2,140 2,050
	履帯幅	mm ▶	770	710	860 940
	最低地上高	mm 310	425	460	475 510
運転整備重量		kg 10,350	13,200	13,000	18,000 19,700

※ H1はシート高(最高値)

※クローラ式トラクタでは、最小の回転を行ったときのクローラ接地面軌跡の最外側半径 (JIS A 8420-1)



運搬用機械

タイヤショベル

WA10-1EO/V1-1/WA20-2/TCM704/V3-7/WA30-6EO



V1-1



コ　　ー　　ド			5668		5669		5670	
メ　ー　カ　ー			コマツ	ヤンマー	コマツ	TCM	ヤンマー	コマツ
型　　　　　式			WA10-1EO	V1-1	WA20-2	TCM704	V3-7	WA30-6EO
シヨベル性能	バ　ケ　ッ　ト　容　量	m ³	0.16/1,245	0.16/1,245	0.28/1,355	0.17	0.4	0.4
	バ　ケ　ッ　ト　ヒ　ン　ジ　ン　高　さ　A	mm	1,715	2,115	2,330	↙	2,670	↙
	ダンピングクリアランスB刃先/爪先	mm	刃先1,715	1,715	刃先1,890	1,815	2,130	1,925
	ダンピングリーチC刃先/爪先	mm	刃先535	535	刃先550	470	780	1,000
	バ　ケ　ッ　ト　後　傾・前　傾　角	度	40/45	45/49	52/45	↙	↙	42.5
	常　用　荷　重	kg	270	270	450	320	700	640
	掘　削　深　さ	mm	110	↙	115	↙	↙	↙
機動性能	最大けん引力	kg	680	680	1,700	1,100	↙	↙
	前　進　速　度	km/h	0～10.0	0～6.5/0～10.0	0～15.0	9	0～15(AT) 0～6(1速固定)	0～15.0
	後　進　速　度	km/h	0～10.0	0～6.5/0～10.0	0～15.0	9	0～15(AT) 0～6(1速固定)	0～15.0
	最小旋回半径	mm	2,140	2,560	2,540	1,685	3,575	2,980
機　関	名　　　　　　　　　称		3D70E-5	3TNV70	3D78AE-3	↙	立形水冷直噴3気筒 ディーゼル	コマツ 3-3D88E
	形　　　　　　　　　式		過流室式	特殊過流式	直接噴射式	D782	3TNV88C-NKAH	4サイクル、 水冷直列式、直接噴射式
	定　格　出　力	ps/rpm	16.7/2,600	16.8/2,600	22/2,450	15.6/2,800	29.6/2,500	24.1/2,000
	総　排　気　量	cc	854	854	1,204	778	1,642	1,642
	容量燃料/潤滑油/冷却水	ℓ	15.7/4/3.4	15.7/2.7/3.3	25/3.6/4.2	20/↙/↙	55/↙/↙	50/↙/5
	変　速　形　式		HST	HST	HST	↙	A-HST	↙
寸　法・重　量	全長（バケット先端まで）D	mm	2,920	2,920	3,415	2,515	4,115	4,385
	全幅本体W1/バケットW2	mm	1,245	1,245	1,335/1,355	1,040/1,050	1,500/1,570	1,500/1,690
	全高キャノピH1/キャノピH2	mm	1,555	1,700/2,275	1,740/2,335	1,770	1,875/2,465	1,740/2,460
	ホイールベース	mm	1,200	1,200	1,500	720	1,770	1,800
	ト　レ　ッ　ド	mm	920	920	1,080	825	1,180	1,180
	最低地上高	mm	210	210	235	155	255	↙
	運転整備重量	kg	1,000	985	1,755	1,120	2,820	2,840


運搬用機械

タイヤショベル

ZW-30-5B/901C2/R430M/V4-7/ZW80/WA80-3/WA100-8/910M/ZW100-6



WA100-8




コ　ー　ド			5672			5673	5675		5677		5677
メ　ー　カ　ー			TCM	CAT	クボタ	ヤンマー	TCM	コマツ		CAT	日立建機
型　　　式			ZW-30-5B	901C2	R430M	V4-7	ZW80	WA80-3	WA100-8	910M	ZW100-6
シヨベル性能	バケット容量	m ³	0.4	0.4	0.4	0.5	0.9	0.9	1.3	1.3	1.6
	バケットヒンジピン高さ A	mm	2,685	2,685	2,805	3,005	3,165	3,105	↖	3,675	3,515
	ダンピングクリアランスB刃先/爪先	mm	2,155	2,155	2,275	2,420	2,500	刃先4,075	2,745	2,850	2,615
	ダンピングリーチC刃先/爪先	mm	770	825	725	790	880	刃先885	930	765	1,090
	バケット後傾/前傾角	度	53/ー	↖	51/44	↖	53/ー	前傾45	↖	57/47	50/ー
	常　用　荷　重	kg	700	700	650	860	1,440	1,440	2,080	2,400	1,920
	掘　削　深　さ	mm	↖	105	165	↖	↖	185	225	115	80
機動性能	最大けん引力	kg	2,750	↖	2,400	2,900	42.2kN	42.2kN	↖	↖	5,920
	前　進　速　度	km/h	15	↖	0～15	0～15	0～34	0～32	0～33.0	↖	34.5
	後　進　速　度	km/h	15	↖	0～15	0～15	0～34	0～32	0～33.0	↖	34.5
	最小旋回半径	mm	3,010	3,530	3,085	3,805	3,795	3,850	4,675	5,150	5,250
機関	名　　　　　称	クボタ D1703-DI-K3A	Cat C1.7	クボタ水素3気筒立形ディーゼル D1703-DI-K3A	立形水冷直噴 4気筒ディーゼル	クボタV3307-DI-T	コマツ 4D102E-1-A	コマツ SAA4D95LE-7	Cat C4.4	DEUTZ TCD3.6L4F	日立 YDP-H88
	形　　　　　式	↖	4サイクル 水冷直列直噴式	D1703-MDI-E4-WL1	4TNV88C-NKAH	直接噴射式	直列4気筒直噴式	直噴式、ターボアフタークーラールNEGR	水冷直列直噴式		
	定　格　出　力	ps/rpm	25.2/2,200	25/2,200	25.1/2,200	39.6/2,500	62/2,200	60/1,850	101/2,200	99/2,200	101/2,000
	総　排　気　量	cc	1,647	1,647	1,647	2,189	3,331	3,920	3,260	4,400	3,621
	容量燃料/潤滑油/冷却水	ℓ	45/ー/ー	43/ー/9	54/5/8.1	55/ー/ー	82/ー/ー	75/7.5	131/12.5/ー	154/8.8/21.5	140/ー/ー
	変　速　形　式		HST	HST	LST	A-HST	HST	HST	HST	HST	HST
寸法・重量	全長（バケット先端まで） D	mm	4,170	4,035	4,095	4,395	5,120	5,275	6,245	6,225	6,500
	全幅本体W1/バケットW2	mm	1,505/1,570	1,550/1,550	1,520/1,580	1,645/1,690	1,920/1,990	1,910	2,340	2,185/2,300	2,180/2,340
	全高キャノピーH1/キャノピーH2	mm	2,415	2,515	1,825/2,490	1,955/2,550	2,790/2,850	2,800	3,035	3,035	3,140
	ホイールベース	mm	1,780	1,700	1,775	1,880	2,200	2,250	↖	2,600	2,600
	ト　レ　ッド	mm	1,180	1,180	1,180	1,240	1,470	↖	↖	1,725	1,725
	最低地上高	mm	255	260	280	300	340	330	430	345	365
	運転整備重量	kg	2,795	3,085	2,580	3,440	5,115	4,575	7,845	7,110	7,370

タイヤショベル

WA270-7/938GII/WA320-7/950H



950H





V
運搬用機械

コ ー ド			5679	5682		5685
メ ー カ ー			コマツ	CAT	コマツ	CAT
型 式			WA270-7	938GII	WA320-7	950H
シミュレーション性能	バケット容量	m ³	2.5	2.7	3.0	3.3
	バケットヒンジピン高さ A	mm	↙	↙	↙	↙
	ダンピングクリアランスB刃先/爪先	mm	2,875	↙	2,835	↙
	ダンピングリーチC刃先/爪先	mm	1,030	↙	1,165	↙
	バケット後傾/前傾角	度	↙	↙	↙	↙
	常 用 荷 重	kg	3,680	4,600	4,480	5,450
	掘 削 深 さ	mm	↙	↙	↙	↙
機動性能	最大けん引力	kg	↙	↙	↙	↙
	前 進 速 度	km/h	0~38.0	7.5~39.7	0~38.0	6.5~36.5
	後 進 速 度	km/h	0~38.0	7.5~23.5	0~38.0	7.1~39.8
	最小旋回半径	mm	5,175	6,000	5,380	6,685
機関	名	称	SAA6D107E-2	CAT 3126B-JE2-TAA	SAA6D107E-2	CAT JDS-C7
	形	式	直噴式ターボアフタークーラー付クルルEGRR付	水冷直列直噴式ターボチャージATAAC付	直噴式ターボアフタークーラー付クルルEGRR付	水冷直列直噴式ターボチャージアフタークーラー付
	定 格 出 力	ps/rpm	156/2,000	155/2,200	173/2,100	199/1,800
	総 排 気 量	cc	6,690	7,200	6,690	7,200
	容量燃料/潤滑油/冷却水	ℓ	186/25.5/-	254/-/48	245/25.5/-	350/31/47
	変 速 形 式		↙	↙	↙	↙
寸法・重量	全長 (バケット先端まで) D	mm	7,445	7,325	7,720	8,140
	全幅 (本体W1/バケットW2)	mm	-/2,685	2,565/2,700	-/2,685	2,770/2,850
	全高 (キャノピH1/キャノピH2)	mm	3,200	3,315	3,200	3,480
	ホイールベース	mm	↙	3,020	↙	3,350
	ト レ ッ ド	mm	↙	2,020	↙	2,140
	最低地上高	mm	↙	380	↙	390
	運転整備重量	kg	12,610	13,300	15,175	18,050

運搬用機械

キャリアダンプ

RY-601D-3/C12R/C12R-B/C20R/C30R-2B/C30R-3/C50R-3R/C50R-3C/
IC37/MST-600VD/MST-880VD/IC55



IC55

コード		5805	5810		5812
メーカー		クボタ	ヤンマー		
型 式		RY-601D-3	C12R	C12R-B	C20R
作業性能	最大積載量 (常用積載量) kg	600	990	990	1,500
	荷台容量 (山積/平積) m ³	0.31/0.24	0.52/0.4	0.52/0.4	0.79/0.55
	荷台寸法 (長さ×幅×高さ) mm	1,195×690×290	1,470×860×315	1,470×830×320	1,590×1,160×300
	最大ダンプ角度	60	58	58	60
機動性能	前進・後進速度 km/h	0~5/0~3	0~5.5/0~5.5	0~5.5/0~5.5	0~10/0~10
	接地圧 (空車時/積載時) kg/cm ²	0.12	0.17/0.35	0.17/0.35 16.7/34.3	0.218/0.415
機関	型 式	OC60-E3	2TNE68	2TE67L	3TNA72L
	定格出力 ps/rpm	5.5/1,700	7.7/2,800	10.5/2,800 7.7/2,800	16.5/2,300
	総排気量 cc	254	522	507	879
	燃料タンク容量 ℓ	3.6	14.5	14.5	19
	潤滑油/作動油量/冷却水量 ℓ	↙	1.8/16.5/2.0	1.7/16.5/2.0	2.4/14/3.4
	潤滑油/作動油量/冷却水量 ℓ	↙	1.8/16.5/2.0	1.7/16.5/2.0	2.4/14/3.4
寸法・重量	全 長 D mm	1,970	2,570	2,570	3,095
	全 幅 W mm	780	950	950	1,380
	全 高 H mm	1,080	1,355	1,355	1,650
	最低地上高 mm	125	150	150	280
	履 帯 幅 mm	200	230	230	230
	軸距 (タンブラ中心距離) mm	1,100	1,430	1,430	1,720
	軸距 (履帯中心距離) mm	580	720	720	1,030
	運転整備重量 kg	410	880	880	1,670


コード		5814		5816				5818	
メーカー		ヤンマー				KATO	MOROOKA	KATO	
型 式		C30R-2B	C30R-3	C50R-3R	C50R-3C	IC37	MST-600VD	MST-880VD	IC55
作業性能	最大積載量 (常用積載量) kg	2,500	2,500	3,800	3,800	3,700	3,800	5,000	5,000
	荷台容量 (山積/平積) m ³	1.24/0.88	1.24/0.88	2.3/1.4	2.3/1.4	2.0/1.4	—/1.3	—/1.8	3.0/1.8
	荷台寸法 (長さ×幅×高さ) mm	1,470×830×320	1,685×1,410×370	2,500×1,850×300	2,500×1,850×300	2,200×1,520×420	2,150×1,700×350	2,600×2,000×350	2,600×1,950×350
	最大ダンプ角度	58	58	65	65	60	↙	↙	60
機動性能	前進・後進速度 km/h	0~11/0~11	0~5.7/0~11 [1速/2速]	0~10/0~10	0~9.2/0~9.2	0~6.3/0~10 [高速/低速]	0~6.6/0~11	0~6.7/0~9.6	0~10/0~12 [高速/低速]
	接地圧 (空車時/積載時) kg/cm ²	0.25/0.54 24.5/53.0	0.21/0.41	0.17/0.3	0.186/0.32 18.2/31.4	0.26/0.61	15.7kPa	24.6kPa	0.23/0.41
機関	型 式	3TNV88	4TNV88C-KFW	4TNE106	4JJ1X	クボタ V2403- CR-TE4B	クボタ V3307- DI-TE3B	CAT C4.4	クボタ V3800
	定格出力 ps/rpm	34.5/3,000 25.4/3,000	44.2/2,800	67.7/2,500	72/2,200 97.9/2,200	62.7/2,700	54.0/2,200kW/ min ⁻¹	92.6/2,200kW/ min ⁻¹	78.3/2,400
	総排気量 cc	1,642	↙	4,412	2,999	2,434	↙	↙	3,769
	燃料タンク容量 ℓ	40	58	95	95	71	↙	140	150
	潤滑油/作動油量/冷却水量 ℓ	3.8/19/4.5	↙	14/57/10.8	15.0/57.0/15.0	7.6/40/10	↙	↙	18/70.5/15.3
	潤滑油/作動油量/冷却水量 ℓ	3.8/19/4.5	↙	14/57/10.8	15.0/57.0/15.0	7.6/40/10	↙	↙	18/70.5/15.3
寸法・重量	全 長 D mm	3,200	3,280	4,540	4,540	3,820	3,790	4,500	5,270
	全 幅 W mm	1,650	1,590	2,000	2,000	1,780	1,950	2,455	2,210
	全 高 H mm	2,255	2,310	2,675	2,675	2,370	2,270	2,710	2,530
	最低地上高 mm	265	265	450	435	320	350	425	495
	履 帯 幅 mm	320	320	450	450	350	500	600	600
	軸距 (タンブラ中心距離) mm	1,915	1,960	3,190	3,190	2,100	↙	↙	3,130
	軸距 (履帯中心距離) mm	1,200	1,230	1,550	1,550	1,200	↙	↙	1,600
	運転整備重量 kg	2,290	2,560	4,900	5,290	2,910	4,400	7,200	6,440

キャリアダンプ


IC75-2/MST-1500VD/LD700/MST-2200VD/MST-2200VDR/
CG110D/LD1000E/IC120



IC75-2



IC120



V

運搬用機械

コ　　ー　　ド		5820			5821					
メ　　ー　　カ　　ー		KATO	MOROOKA	CAT	MOROOKA		日立	CAT	KATO	
型　　　　　式		IC75-2	MST-1500VD	LD700	MST-2200VD	MST-2200VDR	CG110D	LD1000E	IC120	
作業性能	最大積載量（常用積載量）	kg	6,500	7,000	7,000	11,000	11,000	11,000	10,000	11,000
	荷台容量（山積/平積）	m ³	4.4/2.5	4.38/2.73	2.8/4.5	5.22/3.24	5.92/3.53	5.26/3.24	5.9/3.5	6.3/3.9
	荷台寸法（長さ×幅×高さ）	mm	3,100×2,200×400	3,100×2,200×350	3,100×2,250×450	3,600×2,450×400	3,200×2,750×470	3,600×2,450×400	3,545×2,450×415	3,545×2,450×475
	最　大　ダ　ン　プ　角　度		65	60	65	60	60	60	65	65
機動性能	前進・後進速度	km/h	0～8.5/0～12 [1速/2速]	0～8/0～11	0～7.5/0～10.3 [1速/2速]	0～8/0～11	0～8/0～10	0～8/0～12 [1段/2段]	7.0～10.0	0～8/0～11 [1速/2速]
	接地圧（空車時/積載時）	kg/cm ²	0.25/0.41	0.17/0.30	0.20/0.34	0.23/0.41	0.35/0.59	/0.40	0.23/0.40	0.34/0.60
機　　関	型　　　　　式	カミンス QSB6.7-4C	CAT C6.6	船底型スクープエンジン	CAT C7	CAT C7.1	K13D-F	いすゞAA-6HKIX	カミンスQSL9 D1ターボ	
	定　格　出　力	ps/rpm	226/2,200	168/2,200	204/2,700	186.5/2,200	186.5/2,000	235/2,200	250/2,000	294/2,200
	総　排　気　量	cc	6,686	6,600	7,545	7,200	7,010	13,267	7,790	8,900
	燃料タンク容量	ℓ	255	156	220	258	300	240	300	366
	潤滑油/作動油量/冷却水量	ℓ	18/96/33.8	16.7/110/36	20/87/27	18/155/36	17.9/150/45	44/140/30	33/147/27.8	22.7/205/38.8
寸　法・重　量	全　　　　　長 D	mm	5,460	5,360	5,195	6,050	5,900	5,970	6,000	6,050
	全　　　　　幅 W	mm	2,640	2,635	2,610	2,860	2,980	2,930	2,855	2,840
	全　　　　　高 H	mm	2,860	2,780	2,750	3,140	3,200	3,140	2,700	2,910
	最　低　地　上　高	mm	535	530	500	400	580	430	480	475
	履　　　　帯　幅	mm	700	700	700	750	800	800	750	750
	軸　距（タンブラ中心距離）	mm	3,870	2,930	3,720	3,840	3,840	3,840	3,785	3,790
	輪　距（履帯中心距離）	mm	1,800	1,350	1,790	2,050	2,180	2,050	2,000	2,000
	運　転　整　備　重　量	kg	10,500	9,520	10,600	13,310	15,890	13,500	13,000	14,100



運搬用機械

キャリアダンプ / 全旋回式

EG65R/MST-1500VDR



EG65R




コ　　ー　　ド			5820	
メ　　ー　　カ　　ー			日立	MOROOKA
型　　　　　式			EG65R	MST-1500VDR
作業性能	最大積載量（常用積載量）	kg	6,200	7,000
	荷台容量（山積/平積）	m ³	3.76/2.2	
	荷台寸法（長さ×幅×高さ）	mm	2,950×2,200×380	2,750×2,350×470
	最大ダンプ角度		60	
機動性能	前進・後進速度	km/h	0～8/0～8	6.1/8.6
	接地圧（空車時/積載時）	kg/cm ²	0.22/0.34	27.6kPa
機関	型　　　　　式	4HK1XDHA	カミンス QSB 6.7TF	
	定　格　出　力	ps/rpm	179/2,000	168/2,200kW/ min ⁻¹
	総　排　気　量	cc	5,193	
	燃料タンク容量	ℓ	165	200
	潤滑油/作動油量/冷却水量	ℓ	23/55/26	
寸法・重量	全　　　　　長 D	mm	5,650	5,790
	全　　　　　幅 W	mm	2,490	2,600
	全　　　　　高 H	mm	2,910	3,070
	最低地上高	mm	515	560
	履　　帯　　幅	mm	700	700
	軸距（タンブラ中心距離）	mm	3,790	
	軸距（履帯中心距離）	mm	1,800	
運転整備重量		kg	11,500	11,800

キャリアダンプ / 全旋回式

CD60R-1A/EG110R/ MST-2200VDR



MST-2200VDR



コ　　ー　　ド		5819	5821		
メ　　ー　　カ　　ー		コマツ	日立	MOROOKA	
型　　　　　式		CD60R-1A	EG110R	MST-2200VDR	
作業性能	最大積載量（常用積載量）	kg	6,000	11,000	11,000
	荷台容量（山積/平積）	m ³		6.87/4.06	5.92/3.53
	荷台寸法（長さ×幅×高さ）	mm	2,725×2,095×400	3,400×2,750×485	3,200×2,750×470
	最　大　ダ　ン　プ　角　度		58	60	60
機動性能	前進・後進速度	km/h	8.5/6.0	0~10/0~10	8/10
	接地圧（空車時/積載時）	kg/cm ²	0.22	0.26/0.44	0.35/0.59
機　関	型　　　　　　　　　式	S6D102E	AA-6HK1X	CAT C7.1	
	定　格　出　力	ps/rpm	135/2,000	250/2,000	186.5/2,200
	総　排　気　量	cc	5,883	7,790	7,010
	燃料タンク容量	ℓ	130	300	300
	潤滑油/作動油量/冷却水量	ℓ	21.3/65/20	36/72/35	17.9/150/45
寸法・重量	全　　　　　　長 D	mm	4,685	6,000	5,900
	全　　　　　　幅 W	mm	2,640	2,995	2,980
	全　　　　　　高 H	mm	2,775	3,000	3,200
	最　低　地　上　高	mm	930	560	580
	履　　　　帯　　　幅	mm	600	800	800
	軸　距（タンブラ中心距離）	mm	3,190	3,825	3,840
	軸　距（履帯中心距離）	mm	1,790	2,200	2,180
	運　転　整　備　重　量	kg	8,520	16,100	15,890


道路締固め機械 (搭乗型)

タイヤローラー

TS160-2/GW750-2/CP220-5/ZC220P-6/T2-1/
TZ704/T600C/TS650C



TZ704



VI
道路締固め機械
(搭乗型)

コ ー ド			5010	5026	5025						
ク ラ ス			3t	9t	10t				12.5t		
メ ー カ ー			サカイ	サカイ	日立		サカイ		サカイ		
型 式			TS160-2	GW750-2	CP220-5	ZC220P-6	T2-1	TZ704	T600C	TS650C	
重量	総 重 量	kg	3,000	9,000	12,855	12,855	15,000	12,600	15,500	25,050	
	自 重 量	kg	2,800	8,400	9,100	8,880	9,200	9,100	8,500	12,750	
性能	前 進 速 度	km/h	0～15	0～9	0～24	0～24	0～19	0～24	0～19	0～19	
	後 進 速 度	km/h	0～15	0～9	0～24	0～24	0～19	0～24	0～19	0～19	
	最小回転半径	m	3.9	5.4	6.3	6.2	6.3	6.3	6.7	7.4	
	登 坂 能 力 度		25	21	25	25	22	23	25	23	
	転 圧 幅	mm	1,300	↙	2,275	↙	2,275	2,275	2,275	↙	
主要寸法	全 長 D	mm	2,675	4,540	5,110	5,110	5,020	4,985	4,835	5,485	
	全 幅 W	mm	1,300	2,200	2,285	2,275	2,275	2,275	2,275	2,090	
	全 高 H	mm	1,770	2,975	2,860	2,900	2,210	2,905	2,465	3,310	
	軸距(ホイールベース)	mm	1,900	3,000	3,850	3,850	3,850	3,850	3,700	4,100	
	最低地上高	mm	200	265	290	220	260	235	270	280	
タイヤ	タ イ ヤ サ イ ズ		9.5/65-15.6PR	14/70-20-12PR(OR)	14/70-20-12PR	14/70-20-12PR	14/70-20-12PR	14/70-20-12PR	14/70-20-12PR	12.0-20-14PR	
	前 輪 本 数	本	4	3	3	3	3	3	3	3	
	後 輪 本 数	本	3	4	4	4	4	4	4	4	
機関等	名 称		クボタD1105-K3A	いすゞ4JJ1XDIA	いすゞ4JJ1	クボタV3800-CR-TI-YDN	いすゞBB-4BGIT	クボタV3800-CR-T-YDN	いすゞA-6BG1	いすゞA-6BG1	
	排 気 量	cc	1,124	2,999	2,999	3,769	4,329	3,769	6,494	6,494	
	定 格 出 力	ps/rpm	20/2,300	125/2,200	93.8/2,000	74.2/2,200	99/2,100	74.2/2,200min ⁻¹	92/1,800	110/2,000	
	燃料タンク容量	ℓ	36	130	105	105	100	91	95	95	
	散水タンク容量	ℓ	200	300×2	3,700	3,900	3,800	3,500	5,000	4,800	
駆 動 方 式			油圧駆動	油圧駆動	油圧駆動	プロペラシャフト式	機械式	静油圧式	トルコン	↙	
鉄バラスト(オプション)			kg	↙	↙	2,000	↙	2,000	2,400	2,000	↙
低 騒 音			音	97年超低騒音	低騒音	97年超低騒音	↙	97年低騒音	97年超低騒音	97年低騒音	↙
排 ガ ス				第3次基準	↙	オフ法適合	↙	第2次基準	14年オフ適合	第1次基準	第1次基準




道路締固め機械（搭乗型）

マカダムローラー

R2-4/ZC125M-5



R2-4




コード			5210	
クラス			10t	
メーカー			サカイ	日立
型式			R2-4	ZC125M-5
重量	総重量	kg	10,100	10,125
	前輪荷重	kg	4,940	5,180
	後輪荷重	kg	5,160	4,945
線圧	無振動時	kg/cm	420	↙
	最大振動時	kg/cm	440	↙
性能	最小回転半径	m	6.3	6.2
	登坂能力	度	25	25
	前進速度	km/h	0~16	0~7
	後進速度	km/h	0~16	0~15
	転圧幅		2,100	2,100
	振動輪		↙	↙
	振動数	vpm	↙	↙
	起振力	kgf	↙	↙
主要寸法	全長 D	mm	5,020	5,020
	全幅 W	mm	2,100	2,100
	全高 H	mm	3,060	3,140
	軸距	mm	3,400	3,400
	最低地上高	mm	340	290
	前輪径 / 幅	mm	1,620/550	1,620/550
	後輪径 / 幅	mm	1,620/1,100	1,620/550
	アーティキュレート角	度	↙	↙
機関等	名称		クボタ V3307-CR-T-YDN	クボタ V3307-CR-TE4B
	形式		4サイクル水冷	4サイクル水冷
	排気量	cc	3,331	3,331
	定格出力	ps/rpm	74.2/2,200min ⁻¹	74.2/2,200
	燃料タンク容量	ℓ	100	120
	散水タンク容量	ℓ	680	670
特徴	低騒音		97年超低騒音	↙
	排ガ	ス	14年オフ適合	↙

振動ローラー搭乗型

SW352-1/SW354/BW115AD-2/ZC50T-5/SW502-1/
BW141AD-2/SW652-1



SW352-1



コード			5128			5129		5132	
クラス			2.5t		3t	4t		6t	7t
メーカー			サカイ		ボーマク	日立	サカイ	ボーマク	サカイ
型式			SW352-1	SW354	BW115AD-2	ZC50T-5	SW502-1	BW141AD-2	SW652-1
重量	総重量	kg	2,940	2,740	2,900	4,080	4,090	6,800	6,500
	前輪荷重	kg	1,480	1,480	1,450	2,020	2,000	3,250	3,450
	後輪荷重	kg	1,460	1,460	1,450	2,060	2,090	3,550	3,650
線圧	無振動時	kg/cm	12.3	↖	12.1/12.1	15.5/15.8	16.1	21.7/23.7	↖
	最大振動時	kg/cm	20.6	36.9/36.7	31.3/31.3	34.8/35.1	43.0	59/61	71/72
性能	最小回転半径	m	3.8	3.8	4.000	4.3	4.3	5.325	5.1
	登坂能力度		21	21	22	25	21	22	19
	前進速度	km/h	0~12	0~10	0~12	0~11	0~10	0~12.5	0~13
	後進速度	km/h	0~12	0~10	0~12	0~11	0~10	0~12.5	0~13
	転圧幅		1,200	↖	1,200	↖	1,300	1,500	↖
	振動輪		前後輪	前後輪	両輪	↖	前後輪	両輪	両輪
	振動数	vpm	3,300	4,000	3,600	3,300	3,300	2,400/3,000	4,020/3,000
	起振力	kgf	2,100	2,960	2,300×2	2,500	3,500	5,600/4,490	6,300/7,000
	全長 D	mm	2,675	2,675	2,650	3,100	3,100	4,400	4,300
主要寸法	全幅 W	mm	1,290	1,290	1,290	1,400	1,390	1,680	1,615
	全高 H	mm	1,580	1,575	1,730	1,585	1,700	2,790	2,795
	軸距	mm	2,000	2,000	1,950	2,300	2,300	2,935	3,100
	最低地上高	mm	250	250	250	260	280	385	275
	前輪径 / 幅	mm	675/1,200	675/1,200	1,200	800/1,300	800/1,300	1,200/1,500	1,070/1,480
	後輪径 / 幅	mm	675/1,200	675/1,200	1,200	800/1,300	800/1,300	1,200/1,500	1,070/1,480
	アーティキュレート角	度	↖	↖	左右 32	↖	↖	左右 35	↖
	名 称		クボタ D1503-EDM	クボタ D1703-DI-K3A	クボタ D1503-KA	クボタ D1703-D1	クボタ V2203-EDM	ドイツ BF4L1011F-O	クボタ V3307-DI-T- KDN (Diesel)
	形 式		4サイクル水冷	ディーゼル、水冷4サイクル、 直接噴射方式	水冷	水冷3気筒直噴式	4サイクル水冷	空冷	水冷4サイクル-直接噴射式、 ターボチャージャー
機関等	排気量	cc	1,499	↖	1,498	1,647	2,197	2,730	3,331
	定格出力	ps/rpm	27.3/2,300	24/2,200	28.3/2,400	24.8/2,200	41.6/2,300	2,300	74.2/2,200
	燃料タンク容量	ℓ	40	40	50	48	50	130	120
	散水タンク容量	ℓ	200	200	200	300	310	720	300×2
	低騒音	音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	↖	低騒音	低騒音	低騒音
特徴	排ガ	ス	第3次基準	第3次基準	第2次基準	↖	第3次基準	第1次基準	↖


道路締固め機械 (搭乗型)

コンバインドローラー

BW-115AC-5/TW354/ZC35C/BW131ACW-2/TW504/ZC50C




TW354



コ ー ド			5245			5250		
ク ラ ス			2.5t		2.8t	4t		
メ ー カ ー			ボーマク	サカイ	日立	ボーマク	サカイ	日立
型 式			BW-115AC-5	TW354	ZC35C	BW131ACW-2	TW504	ZC50C
重量	総 重 量	kg	2,600	2,440	2,780	3,600	3,230	3,600
	前 輪 荷 重	kg	1,400	1,480	↙	2,000	1,990	↙
	後 輪 荷 重	kg	1,200	1,160	↙	1,600	1,550	↙
線圧	無 振 動 時	kg/cm	↙	↙	↙	15.4	↙	↙
	最 大 振 動 時	kg/cm	11.7	29.8	↙	36.9	42.2	↙
性能	最 小 回 転 半 径	m	3.7	3.8	3.8	4.300	4.3	4.3
	登 坂 能 力 度		25	21	26	24	21	23
	前 進 速 度	km/h	0～12	0～10	0～12	0～12	0～10	0～12
	後 進 速 度	km/h	0～12	0～10	0～12	0～12	0～10	0～12
	転 圧 幅	mm	↙	↙	1,200	1,300	↙	1,300
	振 動 輪		↙	前輪	↙	前輪	前輪	↙
	振 動 数	vpm	3,600	3,120	↙	3,600	3,120/3,120	↙
	起 振 力	kg	2,345	2,100	↙	2,794	2,700/3,500	↙
主要寸法	全 長 D	mm	2,650	2,675	2,630	3,100	3,105	3,100
	全 幅 W	mm	1,290	1,290	1,290	1,380	1,390	1,400
	全 高 H	mm	1,685	1,575	1,570	1,750	1,705	1,580
	軸 距	mm	1,950	2,000	1,950	2,300	2,300	2,300
	最 低 地 上 高	mm	270	250	200	250	280	260
	前 輪 径 / 幅	mm	700/1,200	675/1,200	682/ー	800/1,300	800/1,300	800/ー
	後 輪 径 / 本 数		9.5/65-15 6PR/4	9.5/65-15-6PR(QR)/4	9.5/65-15-6PR/4	10.5/80-16 6PR/4	10.5/80-16-6PR(QR)/4	10.5/80-16-6PR/4
	アーティキュレート角	度	↙	↙	↙	左右 32	↙	↙
機関等	名 称		クボタ D1703-DI	クボタ D1703-DI-K3A	クボタ D1703-EDM	クボタ D1505-KA	クボタ D1703-DI-K3A	クボタ D1703-EDM
	形 式		水冷、4サイクル、 渦流室式	ディーゼル、水冷4サイクル、 直接噴射方式	↙	水冷	ディーゼル、水冷4サイクル、 直接噴射方式	↙
	排 気 量	cc	1,647	1,647	1,647	1,498	1,647	1,647
	定 格 出 力	ps/rpm	25.1/2,200	24/2,200	30/2,400	28.4/2,400	24/2,200	30/2,400
	燃 料タンク容量	ℓ	40	40	50	50	50	50
	散 水タンク容量	ℓ	200	200	190	310	310	300
	特 徴							
	低 騒 音		超低騒音	超低騒音	97年超低騒音	低騒音	超低騒音	97年超低騒音
	排 ガ ス		第3次基準	第3次基準	オフ法適合	第2次基準	第3次基準	オフ法適合

コンバインドローラー（土工用振動ローラー）

SV512D/SV-513D/SV514D/BW212D-5/JV130WH/SV900DV



SV514D


VI
道路締固め機械
(搭乗型)

コード			5257					
メーカー			サカイ			ボーマク	コマツ	サカイ
型 式			SV512D	SV-513D	SV514D	BW212D-5	JV130WH	SV900DV
重量	総 重 量	kg	11,050	11,800	11,740	11,450	12,700	19,700
	前 輪 荷 重	kg	5,700	6,150	6,060	6,510	7,400	11,650
	後 輪 荷 重	kg	5,350	5,650	5,680	4,940	5,300	8,050
線圧	無 振 動 時	kg/cm	26.8	↙	↙	↙	↙	↙
	最大 振 動 時	kg/cm	134.7	150	150	↙	↙	↙
性能	最小 回 転 半 径	m	5.6	5.6	5.6	3.68	5.7	5.8
	登 坂 能 力 度		32	28.9	32	↙	23	32
	前 進 速 度	km/h	0~11	0~10	0~10	0~11	0~11.0	0~10
	後 進 速 度	km/h	0~11	0~10	0~10	0~11	0~11.0	0~10
	転 圧 幅	mm	2,130	2,130	2,130	↙	2,130	↙
	振 動 輪		前輪	前輪	前輪	前輪	前輪	前輪
	振 動 数	vpm	1,650	1,700	1,730	↙	1,000~1,800	1,400~1,700
	起 振 力	kg	23,000	26,000	26,000	24,000	28,000	35,000
	全長（格納時）	D mm	5,740	5,840	5,805	5,870	5,600	6,250
主要寸法	全 幅	W mm	2,300	2,295	2,300	2,270	2,350	2,530
	全高（格納時）	H mm	2,900	2,835	2,875	2,990	3,050	2,975
	軸 距	mm	2,970	2,970	2,970	2,975	2,985	3,130
	最低 地 上 高	mm	435	405	405	490	410	435
	前 輪 径 / 幅	mm	1,530/2,130	1,536/2,130	1,536/2,130	1,500/2,130	1,520/2,350	1,650/2,150
	後 輪 サ イ ズ		23.1-26-8PR	23.1-26 8PR(OR)×2	23.1-26 8PR(OR)×2	23.1-26-12PR	23.1-26-8PR	23.5-25-16PR
	アーティキュレート角	度	↙	↙	↙	35	36	↙
	名 称		いすゞ BB-6BG1T	カミンズ QSB4.5	カミンズ QSF3.8-A4	ドイツ TCD 3.6 L4	コマツ S6D102E	いすゞ BB-6BG1T
	形 式		水冷4サイクル 直噴式過給機付	水冷4サイクル 直噴式過給機付	水冷4サイクル直噴式	水冷	6気筒直接噴射式 過給機付	水冷4サイクル 直接噴射式
機関等	排 気 量	cc	6,494	4,460	3,758	↙	5,880	6,494
	定 格 出 力	ps/rpm	140/2,000	160/2,200	131.9/2,200	128hp/2,000	135/2,000	171/2,200
	燃 料タンク容量	ℓ	250	265	215	250	235	360
	散 水タンク容量	ℓ	↙	↙	↙	↙	21	↙
	低 騒 音	音	97年低騒音	97年低騒音	97年低騒音	低騒音	低騒音	低騒音
特徴	排 ガ ス		第2次排ガス	11年オフ適合	14年オフ適合	14年オフ適合	第1次排ガス	第2次排ガス

道路締固め機械 (ハンドガイド型)

ハンドガイド型振動ローラー

MRH-501DS/HV51ST/MRH-600DSA/
HV520/MRH-601DS/HV60ST



コード		5113					
クラス		500kg		600kg			
メーカー		三笠産業	サカイ	三笠産業	サカイ	三笠産業	サカイ
型 式		MRH-501DS	HV51ST	MRH-600DSA	HV520	MRH-601DS	HV60ST
性能	振 動 数	vpm	3,300	3,300	3,300	3,600	3,300
	起 振 力	kg	1,000	1,000	1,100	1,000	1,200
	前後進速度	km/h	0~3.0	0~3.5	0~3.0	0~3.0	0~3.5
	登 坂 能 力	度	20	25	20	21	20
	登 坂 能 力	度	20	25	20	21	20
主要寸法等	総 重 量	kg	515	590	643	620	536
	全 幅 D	mm	2,265	2,450 (1,160)	2,620	2,450	2,265
	全 幅 W	mm	617	640	692	640	692
	全 高 H	mm	1,195	1,190 (1,880)	1,130	1,175	1,195
	最低地上高	mm	213	210	218	210	213
	ローラー径/幅	mm	φ355/575	φ355/595	φ355/650	φ355/595	φ355/650
	軸 間 距 離	mm	500	520	520	520	520
機関等	名 称		クボタ E75-E3-NB3	ヤンマー/クボタ NFAD6-EXMK	クボタ E75-E3-NP3	クボタ E75-E3-NB3	ヤンマー/クボタ
	排 気 量	cc	325	309	309	325	325
	定 格 出 力	ps/rpm	6.3/2,650	5.5/2,500	5.4/2,500	5.7/2,100	6.3/2,650
	燃料タンク容量	ℓ	4.8	4.7	軽油 5.2	4.8	4.8
	散水タンク容量	ℓ	30	30	40	35	30

振動ランマー

MT-55L/MT-55H/ZV55RL/RS75/MT-72SGK/MT-77HRL/MT-55LSGK/RS55



コード		5410			5412		5417	5410
メーカー		三笠産業		日立建機	サカイ	三笠産業		サカイ
型 式		MT-55L	MT-55H	ZV55RL	RS75	MT-72SGK	MT-77HRL	MT-55LSGK
締固め性能	打撃ストローク	mm	30~70	30~70	26~43	40~60	40~60	50~80
	打 撃 数	bpm	644~695	644~695	640~680	642~679	644~695	644~695
	打 撃 力	kg	750~1,000	750~1,000	1,600~2,800	1,000~1,200	1,200~1,400	750~1,000
	締固め板寸法 長さ×幅	mm	340×265	340×265	335×250	340×280	330×280	340×285
	締固め板寸法 長さ×幅	mm	340×265	340×265	335×250	340×280	330×280	340×285
機 関	名 称	ロビンEH09-2F	ホンダGX100	スバルEH09-2F	ロビンEH12-2D	ロビンEH12-2D	ホンダGX120	ロビンEH09-2D
	形 式	4サイクル 空冷ガソリン	4サイクル	4サイクル 空冷ガソリン	4サイクル 空冷ガソリン	4サイクル 空冷ガソリン	4サイクル	4サイクル 空冷ガソリン
	定 格 出 力	ps/rpm	2.8/3,600	2.8/3,800~ 4,100	1.5/3,600	3.5/3,600	3.5/3,600	3.7/3,400~ 3,600
寸法等	全 長 D	mm	715	715	715	730	730	740
	全 幅 W	mm	350	350	360	415	415	375
	全 高 H	mm	1,025	1,025	1,050	1,040	1,135	1,070
	自 重 量	kg	62	62	61	75	78	77

振動プレート

MCA-40GB/MVC-40H/PC41/MVC-F60VL/MVC-F60H/PC63/
MVC-90RB (インターロッキング) /MVH-306DS/MVH-308DSC/MVH-308DSC-PAS



コード		5309			5311		5314	5320		
メーカー		三笠産業		サカイ	三笠産業	サカイ		三笠産業		
型 式		MCA-40GB	MVC-40H	PC41	MVC-F60VL	MVC-F60H	PC-63	MVC-90RB (インターロッキング)	MVH-306DS	MVH-308DSC
締固め性能	振 動 数	vpm	6,200	6,200	5,800	5,600	5,600	5,800	4,400	4,400
	転圧速度	km/h	1.5	1.5	1.3~1.5	1.5	1.5	1.2~1.5	0	0~1.38
	遠 心 力	kg	730	730	650	1,030	1,030	1,100	1,550	4,600
	振動寸法 長さ×幅	mm	420×290	480×290	480×290	510×350	510×350	545×360	560×556	860×445(600)
	振動寸法 長さ×幅	mm	420×290	480×290	480×290	510×350	510×350	545×360	560×556	860×445
機 関	名 称	ロビンEH09-2F	ホンダGX100	ロビンEH09-2D	ロビンEH12-2D	ホンダGX120	ホンダGX120	ロビンEH17-2D	ヤンマーL70V	ヤンマーL70V
	形 式	4サイクル	4サイクル	4サイクル	4サイクル 空冷ガソリン	4サイクル	4サイクル	4サイクル 空冷ガソリン	4サイクル 空冷ディーゼル	4サイクル
	定 格 出 力	ps/rpm	2.8/3,600	2.9/3,600	2.6/3,800	3.5/3,600	3.5/4,000	3.8/3,800	5.0/3,600	6.4/3,600
寸法等	全 長 D	mm	845	865	855	880	880	915	1,060	1,570
	全 幅 W	mm	290	610	290	350	590	360	642	445(600)
	全 高 H	mm	820	820	785	785	785	850	826	970
	自 重 量	kg	46	49	46	65	65	63	158	340(357)


舗装用機械

アスファルトフィニッシャー（ホイール式）

BP25W/F1430W/F1432W/BP31W/BP40W/F1740W/F1741W



F1432W



コ ー ド		5920						
メ ー カ ー		範多機械						
型 式		BP25W	F1430W	F1432W	BP31W	BP40W	F1740W	F1741W
要 目	車 両 質 量 kg	約5,360	約5,780	約5,800	約6,240	約6,570	約7,180	
	舗 装 幅 mm	1,400~ 2,500	1,400~ 3,000	1,400~ 3,200	1,700~ 3,100	2,300~ 4,000	1,750~ 4,000	1,750~ 4,100
	最大舗装厚 mm	10~120			10~150			
	舗 装 速 度 m/min	1~10		4WD:1~10	4WD:1~12		4WD:1~8.5	
	ホ ッ パ 容 量 t	約3.3			約4.0			
	登 坂 能 力	17.6%(作業時)36%(空車時)			15.5%(作業時)36%(空車時)			
主 要 寸 法	全 長 mm	4,685	4,900 (作業時)	4,850 (作業時) 4,685(回送時)	5,080		5,355	
	全 幅 mm	1,665		1,600	1,940	2,410	1,940	
	全 高 mm	1,955(ハンドル迄)		1,905 (ハンドル迄)	2,005(ハンドル迄)			
	軸 距 mm	1,920			2,070			
	最小回転半径 m	4.8(前輪中心)			5.3(前輪中心)			
エ ン ジ ン	定格出力 kW/min ⁻¹	25.3/1,900			36.0/1,900			
	最大トルク N・m/min ⁻¹	138.9/1,300		139/1,300	189/1,600		189.2/ 1,600	
	プレート幅 mm	メイン360 2段目360	メイン300 2段・3段 220	メイン350 2段・3段 250	メイン360 2段目360		メイン350 2段・3段250	
ス ク リ ード	伸縮レール(左右各) mm	550	810	1,100	700	850	1,125	1,370
	加熱方式	プロパンバーナ×主2 2段各1 2・3段各1			プロパンバーナ×主2 2段各2		2・3段各1 フロン コイル(4基)	
	形 式	バー1条式		センター駆動 バー1条式	バー2条式		センターリンク 2条式	
フ ィ ー タ	搬 送 能 力 m ³	109(計算値)			196(計算値)			
	有 効 幅 mm	482			356×2条=712			
走 行 装 置	走 行 形 式	ホイール式						
	走 行 速 度 km/h	0~7.0			0~7.0			

アスファルトフィニッシャー（ホイール式）

F2045W/F45W/F45WJ/
HA50W/HA60W



HA50W

コード		5920				
メーカー		範多機械			住友	
型	式	F2045W	F45W	F45WJ	HA50W	HA60W
要目	車両質量 kg	約7,570	約7,470	約7,470	約10,840	約13,670
	舗装幅 mm	2,000~4,500	2,350~4,500	2,000~4,500	2,300~5,000	2,300~6,000
	最大舗装厚 mm	10~150				10~300
	舗装速度 m/min	4WD:1~12		4WD:1~11	2~12	1~20
	ホッパ容量 t	約4.2				11
	登坂能力	15.5%(作業時)40%(空車時)	15.5%(作業時)36%(空車時)	15.5%(作業時)36%(空車時)	6.8%(作業時)55.4%(移動時)	17.8%(作業時)57.7%(移動時)
主要寸法	全長 mm	5,365	5,250	5,460	5,920	6,930
	全幅 mm	2,170	2,470	2,180	2,490	
	全高 mm	1,980(ハンドル迄)		1,950	2,555 3,410(キャビ付)	2,575 3,565(キャビ付)
	軸距 mm	2,070				2,700
	最小回転半径 m	5.7(前輪中心)		4.7(前輪中心)	6.9(前輪中心) 7.2(最外側部)	7.2(前輪中心) 7.9(最外側部)
エンジン	定格出力 kW/min ⁻¹	49.0/2,000		54.6/2,200	74.9/2,000	92.2/2,200
	最大トルク N·m/min ⁻¹	262.8/1,400		305.4/1,500	359/1,600	390/1,800
スクリーン	プレート幅 mm	メイン350 2段・3段250	メイン360 2段目300	メイン327 2段目257	メイン280 伸縮部280	
	伸縮レール(左右各) mm	1,250	1,075	1,250	フロン コイル(4基)	
	加熱方式	プロパンバーナ×主2 2・3段各1	プロパンバーナ×主2 2段各1	プロパンバーナ×主2 2段各1	プロアバーナ 自動着火式、4基、電気加熱 (自動温度制御)	
	形式	バー2条式		センターリンク 2条式	フロン コイル(4基)	
フィーター	搬送能力 m ³	236(計算値)				フロン コイル(4基)
	有効幅 mm	406×2条=812				フロン コイル(4基)
走行装置	走行形式	ホイール式				ホイール式
	走行速度 km/h	0~10.0		0~8.0	0~15(前後)	0~15(前) 0~8(後)


舗装用機械

アスファルトフィニッシャー（クローラー式）

F14C/F25C・BP25C/F1430C/F31C・BP31C/BP40C/
F1740C/F2045C/F45C/HA60C-8



F 14C



VIII

舗装用機械

コ ー ド		5920									
メ ー カ ー		範多機械								住友	
型 式		F14 C	F25C・BP25C	F1430C	F31C・BP31C	BP40C	F1740C	F2045C	F45C	HA60C-8	
要目	車 両 質 量	kg	約2,850	約4,850	約5,350	約5,940	約6,280	約6,700	約7,310	約7,260	約14,130
	舗 装 幅	mm	800～1,400	1,400～2,500	1,400～3,000	1,700～3,100	2,300～4,000	1,750～4,000	2,000～4,500	2,350～4,500	2,300～6,000
	最大舗装厚	mm	10～80	10～150 10～200	10～200	10～200			10～200	10～150	10～300
	舗 装 速 度	m/min	1～5	1～16		1～25			1～12		1.5～22
	ホ ッ パ 容 量	t	約1.54	約3.3		約4.0			約4.2		11
	登 坂 能 力		19.4% (作業時) 36% (空車時)	17.6% (作業時) 36% (空車時)		15.5% (作業時) 36% (空車時)					19.9% (作業時) 57.7% (移動時)
主要寸法	全 長	mm	3,910	4,480	4,655	4,705		4,980	5,100	4,940	6,620
	全 幅	mm	1,300	1,550		1,860	2,410	1,880	2,170	2,470	2,490
	全 高	mm	1,570 (ハンドル迄)	1,720 (ハンドル迄)		1,880 (ハンドル迄)			1,980 (ハンドル迄)		2,475 (キャノピ付) 3,565 (キャノピ付)
	履 帯 接 地 長	mm	1,520	1,780		1,990					2,615
	最小回転半径	m	4.45 (車体最外側)	3.1 (車体最外側)		3.8 (車体最外側)			3.9 (車体最外側)	4.1 (車体最外側)	3.9 (車体最外側)
エンジン	定 格 出 力	kW/min ⁻¹	18.6/1,900	25.7/1,900		39.6/1,900			49.0/2,000		92.2/2,200
	最大トルク	N・m/min ⁻¹	98.3/1,500	141/1,300		205/1,400			262.8/1,400		390/1,800
スクリーン	プレート幅	mm	メイン300	メイン360	メイン300	メイン360		メイン350		メイン360	メイン280
			2段目240	2段目360	2段・3段220	2段目360		2段・3段250		2段目300	↙
	伸縮機構 (左右各)	mm	300	550	810	700	850	1,125	1,250	1,075	↙
	加熱方式		プロパンバーナ×主2 2段各1	プロパンバーナ×主2 2段各1	2・3段各1	プロパンバーナ×主4 2段各2		プロパンバーナ×主2 2・3段各1		プロパンバーナ×主2 2段各1	プロパンバーナ ↙
フィーダ	形 式		バー1条式	バー1条式		バー2条式					↙
	搬 送 能 力	m ³	53.6 (計算値)	97 (計算値)		200 (計算値)			236 (計算値)		↙
	有 効 幅	mm	350	482		356×2条=712			406×2条=812		↙
走行装置	走 行 形 式		クローラ式	クローラ式 (リンク式ラバーパッド)							クローラ式
	走 行 速 度	km/h	0～2.4	0～2.0		0～3.2			0～2.5		0～3




道路工事用機械

モーターグレーダー

GD405/MG230/GD505A3A/GD655/MG430



GD405



IX

道路工事用機械

コード		5505				
メーカー		コマツ	CAT	コマツ	コマツ	CAT
型 式		GD405	MG230	GD505	GD655	MG430
寸法等	全 長 D mm	7,015	7,640	8,150	8,695	8,740
	全 幅 W mm	2,115	2,160	2,415	2,460	2,420
	全 高 H mm	3,155	3,295	3,145	3,370	3,365
	軸 距 mm	5,000	5,300	5,780	6,070	6,250
	総 質 量 kg	9,900	10,115	12,150	16,555	13,660
ブレード	形 式	一重側刃付箱形	二重側刃付箱形	一重側刃付箱形	側刃付箱形	二重側刃付箱形
	寸法 (長さ×高さ×厚さ) mm	3,100×530×16	3,100×530	3,710×545×19	3,710×545×19	3,710×530
	最大地上高/地下深さ mm	360/440	430/410	450/505	480/615	490/665
	旋 回 角 度 度	130	9	130	130	10.5
	切 削 角 度 度	33-81	36-81	29-77	29-77	33-81
スカリアイア	形 式 / 本 数	V形2段調節式/9本	9本	V形2段調節式/11本	V形3段調節式/11本	11本
	取付高さ×幅×高さ mm	275×77×25	↙	265×77×25	↙	↙
	掘 起 し 幅 mm	1,065	1,065	↙	1,405	1,225
	最大地上高/地下深さ mm	230/240	↙	↙	↙	↙
	切 削 角 度 度	68	↙	↙	↙	↙
機関等	名 称	SAA6D102E	CAT C4.4 ACERT	S6D105 ディーゼル機関	SAA6D114E-3AA	三菱 6M60-TLE3B
	形 式	4サイクル水冷直列 直接噴射式	水冷直列 直接噴射式	4サイクル水冷直列 立形 6気筒直接噴射式 過給機付	4サイクル直接噴射式 ターボアフタークーラ付	4サイクル 水冷 直列 6気筒直接噴射式
	排 気 量 ℓ	5.883	4.400	↙	8.267	7.540
	定 格 出 力 ps/rpm	125/2,300	126	137/2,500	193/1,900	175
	前 進 速 度 km/h	4速0~46.5	6速0~45.0	6速0~48.0	8速0~48.0	6速0~44.1
	後 進 速 度 km/h	2速0~23.9	6速0~45.4	6速0~46.0	4速0~37.0	6速0~45.0
	潤滑油/作動油量 ℓ	22/68	↙	↙	↙	↙
	燃料/冷却水量 ℓ	210/19	210/33	↙	↙	265/43

舗装用機械・道路工事用機械

スプレーヤ

CSM-15H/CSM-15T/CSM-15TJ/CS-P35/CS-PT35




コ ー ド		5960				
メ ー カ ー		範多機械				
型 式		CSM-15H	CSM-15T	CSM-15TJ	CS-P35	CS-PT35
散 布 能 力 ℓ/min		扇形約15 円形約8			扇形約23 円形約10	
ノ ズ ル		扇形及び円形(1/2 ")各1個		扇形及び円形(1/2 ")各1個 ジョイント用(1/4 ")1個	扇形及び円形(1/2 ")各1個	
動 力 源 kW(PS)		ガソリンエンジン2.1 (2.9)			ガソリンエンジン2.9 (4.0)	
ポ ン プ 洗 淨		液洗浄(オイルカップ)				
ホース(散布×吸入) m		5×2.5			5×2.5×2.5	5×1.7×0.8
車 輪 φ		前輪(ソリッド)100ブレーキ付 後輪(ソリッド)200				前輪(ソリッド)130ブレーキ付 後輪(空回り)400×8
質 量 kg		約34	約50	約57	約75	約110

自動カーバ

AC-S8/AC-R8




AC-S8



コード	5932	5930
メーカー	範多機械	
型式	AC-S8	AC-R8
ホッパ容量 m³	約0.1	約0.05
合材送り方式	スクレ式φ120	レシプロ式
作業速度 m/min	1~3	
動力源	ガソリンエンジン 5.9kW(8ps)/セル付	ガソリンエンジン 5.1kW(7ps)/セル付
寸法(L×W×H) mm	1,750×850×850	1,600×680×1,010
質量 kg	約400	約210

プロパンバーナー

PB-SS/PB-SB/PB-LB



コード	5940		
メーカー	範多機械		
型式	PB-SS	PB-SB	PB-LB
ヘッド(火口)口径	25・60・80・100mmの各4種類		
握柄の長さ cm	24	45	100
ホース長さ	5m高圧ホース(特別仕様2m・3m・10m)		
火炎温度 ℃	最大約1,200		

路肩合材すりつけ機

NS-03/NRK05



コード	7809	
メーカー	名倉製作所	
型式	NS-03	NRK05
寸法	全長 mm	2,680
	全幅 mm	1,300
	全高 mm	1,600
	シュート口幅 mm	260・150
	重量 kg	550
能力	施工速度 m/min	6.8~48
	登坂能力度	約10
ホッパー	ホッパー容量 m³	0.45
	合材受け方向	進行方向右横からホッパーは70度旋回可能
	旋回駆動	油圧モータ駆動
駆動装置	駆動方式	油圧可変ポンプ・モータ方式
	タイヤ	前後輪:3.50-5ユニークタイヤ
	ブレーキ	油圧ブレーキバルブ
エンジン	形式	ロビンEH25-2DS(セル付)
	最大出力 kW(ps)/rpm	6.3(8.5)/4,000
	連続定格出力 kW(ps)/rpm	4.7(6.4)/3,600
燃料		無鉛ガソリン
合材投入シヨベル		0.4m³クラス

舗装用機械・道路環境改善機械

ロードヒータ

RH-450




コード	5961
メーカー	範多機械
型式	RH-450
加熱幅 mm	450
ガス消費量 kg/h	約3
質量 kg	約58

タイヤショベルスーパー

L3-2/ZW20



ZW20



コード		7639	
メーカー		TCM	
型式		L3-2	ZW20
性能	最大清掃幅 mm	1,530	1,530
	ホッパー容量(安息角45°) ℓ	175	175
	作業速度 km/h	0~3.5	1~3.5
	最大清掃面積 (3.5km/h時) m ² /h	5,355	5,355
	メインブラシ	油圧駆動式	油圧モーター式
	メインブラシ幅×径 mm	1,120×510	1,120×510
	サイドブラシ	油圧駆動式	油圧モーター式
	サイドブラシ径 mm	630	630
	水タンク容量 ℓ	200	200
	外形寸法 (D×W×H) mm	4,370×1,690×2,395	4,370×1,690×2,395
寸法重量	軸距 mm	1,500	1,500
	輪距 mm	1,065	1,065
	旋回半径 (最外輪中心) mm	↙	2,545
	旋回半径 (サイドブラシ先端) mm	↙	↙
	積み込み高さ mm	↙	↙
	最低地上高 mm	215	215
	フロントアタッチメント重量 (クイックカブラ含) kg	485	485
	運転質量 (水タンク満タン) kg	2,445	2,500
	運転質量 (2柱オーニング付) kg	↙	2,425

※その他環境関連機械については別冊の環境関連機器編をご覧ください。

道路環境改善機械

スーパード

アルマジロ AM9D-Ⅲ-DSB/アルマジロ AM9D-Ⅲ



アルマジロ AM9D-Ⅲ-DSB

コード	7640	
メーカー	蔵王産業	
型式	アルマジロ AM9D-Ⅲ-DSB	アルマジロ AM9D-Ⅲ
清掃能力 m/h	29,500	23,400
走行速度 最大 km/h	14.9	
走行速度 標準 km/h	12.1	
原動機	ディーゼルエンジン	
作業幅(サイドブラシなし) mm	1,319	
作業幅(サイドブラシあり) mm	1,980	1,575
ダストボックス容量 ℓ	620	
特殊平面フィルターサイズ m ²	10.6	
本体寸法(D×W×H) mm	2,689×1,524×1,407	
重量 kg	1,855	

X

道路環境改善機械



アルマジロ
AM9D-Ⅲ LH

NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録商品



建築現場の環境管理をプロデュース



次世代搭乗式スクラバー
スクラブメイト

MMg730 Plus



蔵王産業株式会社

本社/ 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5

TEL: 03-5600-0325

FAX: 03-5600-0518

<https://www.zaohnet.co.jp>